

## KSWF M25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

## Ogólne dane zamówieniowe

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja               | KSWF (uszczelka płaska - fibra wulkanizowana),<br>Pierścień uszczelniający, M 25, fibra wulkanizowana |
| Nr zam.              | <a href="#">0899770000</a>                                                                            |
| Typ                  | KSWF M25                                                                                              |
| GTIN (EAN)           | 4032248850167                                                                                         |
| Ilość                | 25 szt.                                                                                               |
| Status dostawy       | element wycofywany z produkcji                                                                        |
| Dostępne do          | 2024-08-31T00:00:00+02:00                                                                             |
| Produkt alternatywny | <a href="#">KSWN M25</a>                                                                              |

## KSWF M25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |        |                 |             |
|------------|--------|-----------------|-------------|
| Wysokość   | 1.5 mm | Wysokość (cale) | 0.0591 inch |
| Masa netto | 1.1 g  |                 |             |

## Temperatury

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...95 °C |
|----------------------------|----------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Informacje ogólne

|                                    |                     |                                       |          |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------|
| Silikon                            | Nie                 | liczba żył                            | 1        |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 95 °C               | zakres temperatur roboczych, min.     | -40 °C   |
| skok gwintu                        | 1.5 mm              | Dławnica kablowa                      | M 25     |
| Materiał podstawowy                | fibra wulkanizowana | średnica pierścienia uszczelniającego | 38.10 mm |
| gwint (zewnątrzny)                 | M 25                | gwint (wewnętrzny)                    | M 25     |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001181    | ETIM 9.0    | EC001181    |
| ETIM 10.0   | EC001181    | ECLASS 14.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-43-03-19 |             |             |

## Rysunki

