

SCT-C 7.9/520

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Opaski kablowe cechuje maksymalna możliwa siła zaciśnięcia oraz wysoka trwałość. Stalowe opaski kablowe zapewniają poza tym możliwość trwałego mocowania w warunkach ekstremalnego narażenia materiału, przy wysokich temperaturach lub silnym oddziaływaniu chemikaliów.

W pełni powlekane opaski kablowe ze stali nierdzewnej-Bezpieczna technika zamykania kulkowego umożliwia szybką i łatwą instalację. Można je mocować manualnie lub za pomocą narzędzi. Te opaski kablowe są zalecane do specjalnych aplikacji, w warunkach słonej mgły, ekstremalnych temperatur lub zagrożenia korozją

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Opaska kablowa, 7.9 x 520 mm, Stal nierdzewna, powlekana poliestrem, 1112 N
Nr zam.	1015330000
Typ	SCT-C 7.9/520
GTIN (EAN)	4032248724307
Ilość	100 szt.

SCT-C 7.9/520

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E524836

Wymiary i masa

Głębokość	0.26 mm	Głębokość (cale)	0.0102 inch
Wysokość	520 mm	Wysokość (cale)	20.4724 inch
Szerokość	7.9 mm	Szerokość (cale)	0.311 inch
Masa netto	10.04 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-80...150 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min.	-60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	165 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

materiał instalacyjny

Odporność na promienie UV	Tak	ponownie otwierana	Nie
Klasa palności wg UL 94	None	zakres temperatur roboczych, maks.	150 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-80 °C	Halogenki	Nie
Średnica kabla, maks.	150 mm	Materiał podstawowy	Stal nierdzewna, powlekana poliestrem
wytrzymałość na rozciąganie	1112 N	Średnica wiązki, maks	150 mm
Wytrzymałość na rozciąganie (funt-siła)	250 lbf	Średnica wiązki, min.	20 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Drawings

Rysunek

