

**HDC IP68 24B TOS 2M40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**IP68**

Nowe obudowy RockStar® są odporne na działanie wody morskiej oraz cechują się dużą odpornością na uderzenia. Zapewniają stopień ochrony IP 68 oraz IP 69K, a ponadto zostały zaprojektowane do użytkowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych i są przystosowane do użytkowania przy silnych wibracjach zgodnie z normą DIN EN 61373 kat. 2 (bogie). Jako takie, obudowy z tej rodziny idealnie nadają się do zapewniania niezawodnych i bezobsługowych połączeń w transporcie, inżynierii ruchu, energetyce oraz innych dziedzinach o skrajnie wysokich wymaganiach. Podczas projektowania wdrożono także rozwiązania zapewniające obudowę dużą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP66, IP68, IP69, po podłączeniu, Korpus wtyczki, Złącze z kabłąkiem zaciskowym, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 40 |
| Nr zam.    | <a href="#">1082950000</a>                                                                                                                                                     |
| Typ        | HDC IP68 24B TOS 2M40                                                                                                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4032248846429                                                                                                                                                                  |
| Ilość      | 1 szt.                                                                                                                                                                         |

## HDC IP68 24B TOS 2M40

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

## Wymiary i masa

|            |          |                  |             |
|------------|----------|------------------|-------------|
| Wysokość   | 110.5 mm | Wysokość (cale)  | 4.3504 inch |
| Szerokość  | 58 mm    | Szerokość (cale) | 2.2835 inch |
| Masa netto | 614.7 g  |                  |             |

## Temperatury

Temperatura graniczna -50 °C ... 125 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Odporność chemiczna

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Substancja          | Aceton                   |
| Odporność chemiczna | Odporny                  |
| Substancja          | Olej napędowy            |
| Odporność chemiczna | Niestabilny              |
| Substancja          | Alkohol etylowy          |
| Odporność chemiczna | Odporny                  |
| Substancja          | Olej przekładniowy       |
| Odporność chemiczna | Warunkowo odporny        |
| Substancja          | Olej hydrauliczny        |
| Odporność chemiczna | Warunkowo odporny        |
| Substancja          | Benzyna ropopochodna     |
| Odporność chemiczna | Niestabilny              |
| Substancja          | Pocenie                  |
| Odporność chemiczna | Warunkowo odporny        |
| Substancja          | Benzyna wysokiej jakości |
| Odporność chemiczna | Niestabilny              |
| Substancja          | Woda                     |
| Odporność chemiczna | Odporny                  |
| Substancja          | UV                       |
| Odporność chemiczna | Odporny                  |
| Substancja          | Ozon                     |
| Odporność chemiczna | Odporny                  |

## Dane ogólne

|              |                  |                 |                                  |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| Powierzchnia | lakier proszkowy | Stopień ochrony | IP66, IP68, IP69, po podłączeniu |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------------|

## wersja

|                                 |             |                                 |                |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Dławnice kablowe, liczba        | 0           | Wymiary wlotów kablowych        | M 40           |
| część górna/część dolna/wieko   | część górna | Ośłona                          | bez pokrywy    |
| moment dokręcający              | 6.5 Nm      | liczba wpustów kablowych u góry | 2              |
| liczba wpustów kablowych z boku | 0           | wersja obudowy                  | Korpus wtyczki |

## HDC IP68 24B TOS 2M40

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

|                          |                               |                     |                               |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| wersja systemu zamykania | Złącze z kabłąkiem zaciskowym | Forma konstrukcyjna | standard                      |
| Rozmiar instalacji       | 8                             | wpust kablowy       | z gwintem                     |
| Typ                      | wtyk                          | wersja pałąka       | Złącze z kabłąkiem zaciskowym |
| uszczelka                | bez uszczelnienia             | gwint (wewnętrzny)  | M 40                          |
| kolor (RAL)              | RAL 9011, RAL 9005            | BG                  | 8                             |
| Odpowiednie do ModuPlug® | Tak                           |                     |                               |

## wymiary

|                    |           |                 |        |
|--------------------|-----------|-----------------|--------|
| wpust kablowy      | z gwintem | długość obudowy | 191 mm |
| wysokość obudowy B | 110.5 mm  |                 |        |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC IP68 24B TOS 2M40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****Zestawy kluczy trzpieniowych**

Klucz kołkowy z hartowanej wskrośnie stali chrom-wanad, wykonany wg DIN ISO 2636 L (DIN 911), powierzchnia uszlachetniona.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |               |
|------------|----------------------------|---------------|
| Typ        | SK WSD-S 1,5-10,0          | Wersja        |
| Nr zam.    | <a href="#">9008850000</a> | Mounting tool |
| GTIN (EAN) | 4032248266609              |               |
| Ilość      | 1 ST                       |               |

**Śruby**

Do ciężkich złączy wtykowych oferujemy różnorodne akcesoria, między innymi wkręty.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Typ        | HDC IP68 SCREW SET         | Wersja                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2555340000</a> | Złącza przemysłowe, Akcesoria, Zastaw mocujący |
| GTIN (EAN) | 4050118571332              |                                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                |