



RS 30 230VAC LD LP 1A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	RS-SERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestaw zwierny AgNi 0,15 z cienką warstwą złota, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V AC +5 % / -15 %, prąd trwały: 3 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
Nr zam.	1102211001
Typ	RS 30 230VAC LD LP 1A
GTIN (EAN)	4032248046003
Ilość	10 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2022-11-25T00:00:00+01:00
Produkt alternatywny	TRPL 230VAC 1NO

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	56 mm	Głębokość (cale)	2.2047 inch
Wysokość	70 mm	Wysokość (cale)	2.7559 inch
Szerokość	11.2 mm	Szerokość (cale)	0.4409 inch
Masa netto	28.97 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...60 °C	Temperatura eksploatacyjna	-25 °C...40
Wilgotność	40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania	230 V AC +5 % / -15 %	Prąd znamionowy AC	3.2 mA
moc znamionowa	0,8 VA	Wskazanie statusu	Zielona dioda LED

Strona obciążenia

znamionowe napięcie załączające	250 V AC	max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym	0.1 Hz
Napięcie łączeniowe AC, max.	250 V	Początkowy prąd rozruchowy	8 A
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks.	2000 VA	Opóźnienie włączenia	≤ 10 ms
Opóźnienie wyłączenia	≤ 9 ms	Typ zestyku	1 NO contact (AgNi 0.15 gold flashed)
żywość elektryczna cewka DC	> 5x10 ⁵ łączy	Żywość mechaniczna	20 x 10 ⁶ połączeń
min. moc włączalna	250 mW		

Dane ogólne

Wykonanie	przełącznik lutowany	Szyba montażowa	TS 32, TS 35
Dostępność przycisku testowego	Nie	Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika	Nie
Barwny	pomarańczowy		

Koordynacja izolacji

Napięcie znamionowe	250 V	Stopień zanieczyszczenia	2
Kategoria przepięciowa	III	Odstęp wejście – wyjście po izolacji oraz > 3 mm izolacyjny powierzchniowy	

RS 30 230VAC LD LP 1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

udarowe napięcie wytrzymywane	4 kV	Stopień ochrony	IP20
-------------------------------	------	-----------------	------

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz	złącze śrubowe	Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	8 mm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego	2.5 mm ²	Zakres zaciskania, min.	0.5 mm ²
Zakres zaciskania, maks.	4 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		