

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki THM WriteOn na szpulach można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem. Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem łatwe i szybkie drukowanie przy użyciu drukarki termotransferowej wysokiej jakości

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	THM, Znaczniki kabli i przewodów, 39.7 mm, 50.8 x 150 mm, niebieski
Nr zam.	1109190000
Typ	THM WO 50.8/150 BL
GTIN (EAN)	4032248885626
Ilość	1 ROL

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	0.03 mm	Głębokość (cale)	0.001 inch
Wysokość	50.8 mm	Wysokość (cale)	2 inch
Szerokość	150 mm	Szerokość (cale)	5.9055 inch
Masa netto	610 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...125 °C
-------------------------------	--------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Klej	Klej poliakrylanowy	
Kolor materiału wg kodu rezystancji	6	
Rodzaj nadruku	neutralna	
Wykonanie	samoprzylepny	
Szerokość	150 mm	
Klasa palności wg UL 94	V-0	
zakres temperatur roboczych, maks.	125 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	
Barwny	niebieski	
Halogenki	Nie	
Materiał podstawowy	powłoka poliestrowa	
Nadrukowane znaki	bez	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Szpula z etykietami
Wielkość pola opisowego	25.4 x 50.8 mm	
Kompatybilna drukarka		
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Zakres temperatury stosowania	-40...125 °C	
Ilość na rolkę	500	


Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	500 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.75 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	39.7 mm
Szerokość pola tekstowego	50.8 mm	Wysokość pola tekstowego	25.4 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	39.7 mm	Przekrój przyłącza przewodu	0.75 - 500 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Rysunki



Akcesoria

Taśmy kolorowe



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Wersja	
Nr zam.	2005070000	Taśma kolorowa	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Ilość	1 ST		