
Karta katalogowa

FAD CTLX HE40 32DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Adaptery przednie dla kart Rockwell Control-Logix z 20 i 36 stykami Napięcie zasilania może być dostarczane bezpośrednio do adaptera przedniego i rozdzielane zbiorowo lub indywidualnie strumieniami bajtowymi (8 sygnałów).

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Interfejs, FAD, specyficzny, Złącza wtykowe zgodne z IEC 60603-13 / DIN 41651 40p
Nr zam.	1127940000
Typ	FAD CTLX HE40 32DI
GTIN (EAN)	4032248909452
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji

Karta katalogowa

FAD CTLX HE40 32DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty	
ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Szerokość	110 mm	Szerokość (cale)	4.3307 inch
Długość	34.5 mm	Długość (cale)	1.3583 inch
Masa netto	1371.51 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40...60 °C	Temperatura eksploatacyjna	-25...50

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

dane przyłącza

złącze wtykowe zasilania	SL/BLZ 3.5 mm	przyłącze do karty	1756-IB32
przyłącze (strona obiektu)	Złącza wtykowe zgodne z IEC 60603-13 / DIN 41651 40p	przyłącze do PLC	Rockwell Control-Logix

dane znamionowe

napięcie robocze	30 V AC / 60 V DC	prąd maksymalny na kanał	1 A
prąd maksymalny na każdy bajt	2 A		

współrzędne izolacji (EN50178)

zgodnie z	DIN EN 50178	napięcie znamionowe	< 50 V AC
kategoria przepięcia	III	stopień zabrudzenia	2
test napięcia impulsu	0.5 kV	Napięcie probiercze izolacji AC	0.35 kV

przyłącze zasilania

rodzaj połączenia	złącze śrubowe	obszar zaciskowy, min.	0.08 mm²
obszar zaciskowy, maks.	1.5 mm²	sztywny, min. H05(07) V-U	0.5 mm²
sztywny, maks. H05(07) V-U	1.5 mm²	elastyczny, min. H05(07) V-K	0.5 mm²
elastyczny, maks. H05(07) V-K	1.5 mm²	elastyczny z tulejką, maks.	1.5 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu, min. AWG	AWG 28	Przekrój poprzeczny przewodu, maks. AWG	AWG 14
moment dokręcający, min.	0.2 Nm	moment dokręcający, maks.	0.25 Nm
długość zdejmowanej izolacji	6 mm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

FAD CTLX HE40 32DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

