

HDC 04A CSB MALE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ciężkie złącze wtykowe składające się z wkładu wtykowego i ochronnej obudowy. Wkład stanowi zatem serce ciężkiego złącza wtykowego i jest odpowiedzialna za działanie elektryczne. Wkłady złączy wtykowych Weidmüller są wykonane z wysokiej jakości materiałów izolacyjnych, które umożliwiają bezpieczne przenoszenie także wysokich napięć na małej przestrzeni. Ponadto w naszym asortymencie stosujemy tylko jedno tworzywo, które jest na liście UL i jest przystosowane do taśmowania. Umożliwia to nieograniczone stosowanie złączy wtykowych RockStar® na całym świecie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	wkład HDC, Złącze męskie, Liczba biegunów: 1, Przyłącze zagniatane, Rozmiar instalacji: 1
Nr zam.	1137720000
Typ	HDC 04A CSB MALE
GTIN (EAN)	4032248919437
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	21 mm	Głębokość (cale)	0.8268 inch
Wysokość	30 mm	Wysokość (cale)	1.1811 inch
Szerokość	21 mm	Szerokość (cale)	0.8268 inch
Masa netto	8.5 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Dane ogólne

Liczba biegunów	1	cykle wtykania Ag	≥ 500
cykle wtykania Au	≥ 500	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane
Rozmiar instalacji	1	Klasa palności wg UL 94	V-0
Barwny	beżowy	Opór izolacji	1010 Ω
Materiał izolacyjny	PC ze wzmocnieniem włóknem szklanym (listowanie UL i kwalifikacja pasma)	grupa materiałów izolacyjnych	IIIa
Powierzchnia	inne	Typ	Złącze męskie
Stopień zanieczyszczenia	3	Typoszereg	moduł ConCept
bez halogenu	true	Produkt o niskiej dymotwórczości wg DIN EN 45545-2	Tak
BG	1		

wymiary

Szerokość	21 mm	długość cokołu	21 mm
wysokość wtyku	30 mm		

Dane przyłączeniowe PE

Rodzaj przyłącza PE	inne
---------------------	------

wersja

przekrój przyłączeniowy przewodu AWG,AWG 12 maks.		Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane
Rozmiar instalacji	1	przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 26
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	4 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.14 mm ²
Powierzchnia	inne	BG	1

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

HDC 04A CSB MALE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Wspornik zestyku męskiego



Moduł ConCept – CSB jest zaprojektowany jako moduł podwójny i zajmuje dwa miejsca w ramie modułowej ConCept. Moduł ConCept – CSB składa się z uchwytu modułowego, w którym można umieścić dwa uchwyty styków. Uchwyt styku jest wykonany z odlewniczego stopu cynku i gwarantuje znakomite ekranowanie. Styki zaciskane są montowane we wkładzie z tworzywa sztucznego, co zapewnia izolację względem uchwytu styku. Różne liczby biegunów, 1-, 4- 8 biegunów gwarantuje najrozsądniejsze możliwości zastosowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC CM BUS SV M1 CT	Wersja
Nr zam.	1983810000	Złącza przemysłowe, wkład HDC, moduł ConCept
GTIN (EAN)	4032248689095	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC CM BUS SV M4 CT	Wersja
Nr zam.	1983790000	Złącza przemysłowe, wkład HDC, moduł ConCept
GTIN (EAN)	4032248688937	
Ilość	1 ST	