

WTA 5/1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Adaptory testowe i wtyki kontrolne są wykorzystywane do połączeń elektrycznych między złączkami i urządzeniami testującymi. W ten sposób można ustanowić styk elektryczny w stanie okablowanym i w łatwy sposób dokonać pomiarów.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Zacisk pomiarowy (terminal), 0.75 mm ² , 250 V, 6 A
Nr zam.	1051260000
Typ	WTA 5/1
GTIN (EAN)	4008190161897
Ilość	25 szt.

WTA 5/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	30.3 mm	Głębokość (cale)	1.1929 inch
Wysokość	17 mm	Wysokość (cale)	0.6693 inch
Szerokość	5 mm	Szerokość (cale)	0.1968 inch
Masa netto	1.98 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	Temperatura otoczenia	-50 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fb1756cb-1941-42d9-9a81-7624ba3e17bb

Informacje ogólne

Liczba biegunów	1	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
-----------------	---	---------------------	--------------------

dalsze dane techniczne

z czopem zatraskowym	Nie	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
----------------------	-----	---------------------	--------------------

dane tworzywa

Materiał podstawowy	PA 66	Barwny	beżowy
Klasa palności wg UL 94	V-2		

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy	0.75 mm ²	Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe natężenie prądu	6 A	Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x	3.56 mΩ

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC0.29 W
60947-7-x

parametry systemu

Liczba potencjałów	1	liczba poziomów	1
--------------------	---	-----------------	---

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

kierunek podłączenia	z boku	Długość odizolowania	8 mm
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	liczba przyłączy	1

WTA 5/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Zakres zaciskania, maks.	1.5 mm ²	Zakres zaciskania, min.	0.5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.	0.5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks.	1 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min.	0.5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	1 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	0.5 mm ²	Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.	1.5 mm ²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.	0.5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.	1 mm ²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.	0.5 mm ²		

wymiary

Raster w mm (P)	5.00 mm	wysokość z szyną nośną 35	68.2 mm
-----------------	---------	---------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		

CTX / HTG / HTX

Praski do łączników koncentrycznych
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HTG 58	Wersja	
Nr zam.	9012000000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, Zacisk	
GTIN (EAN)	4008190118372	sześciokątny	
Ilość	1 ST		