


HDC CM ST F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Uniwersalne i elastyczne - rozwiązanie do wielu aplikacji
ConCept to system modułowy, składający się z modułów
i ram. Razem tworzą one wysokiej klasy wkład, który bez
problemów można zintegrować z obudową HDC.

Opatentowany system modułowy pozwala na zestawianie
indywidualnych wariacji złączy wtykowych.

Różne moduły do transmisji mocy, sygnałów i danych
zostały uzupełnione o moduły do pneumatyki i przewody
SC i LC.

Łatwość montażu to zasługa solidnej, jednoczęściowej
budowy ramy modułowej, do wyboru z poliwęglanu lub
odlewu cynkowego, oraz wbudowanego mechanizmu
luzowania modułów.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącza przemysłowe, wkład HDC, moduł ConCept
Nr zam.	1157980000
Typ	HDC CM ST F
GTIN (EAN)	4032248945498
Ilość	1 szt.

HDC CM ST F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	34 mm	Głębokość (cale)	1.3386 inch
Wysokość	47 mm	Wysokość (cale)	1.8504 inch
Szerokość	22.8 mm	Szerokość (cale)	0.8976 inch
Masa netto	12.96 g		

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Moduły pneumatyczne ConCept

Klasa palności wg UL 94	V-0	Barwny	beżowy
-------------------------	-----	--------	--------

Dane ogólne

Rodzaj przyłącza	RJ45	Klasa palności wg UL 94	V-0
Rezystancja skrośna	≤20 mΩ	Barwny	beżowy
Opór izolacji	≤ 1010 mΩ	Cykle wpinania	≥ 500
Typ	złącze żeńskie	Materiał podstawowy	Poliwęglan
Typoszereg	moduł ConCept	Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	50 V
Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	1 kV	Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	1 A
bez halogenu	false	Produkt o niskiej dymotwórczości wg DIN EN 45545-2	Tak

wymiały

Szerokość	22.8 mm	długość cokołu	34 mm
wysokość gniazda	47 mm		

wersja

Rodzaj przyłącza	RJ45	Rezystancja skrośna	≤20 mΩ
Materiał podstawowy	Poliwęglan		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC CM ST F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

RJ45



Wtyki RJ45 dla złączy wtykowych w wersji 1 / 4 / 5 / 14, HDC i skrzynek połączeniowych IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-RJ45-C	Wersja
Nr zam.	1962840000	Wkładka z gniazdem RJ45, wkładka kołnierzkowa złącze rozłączne
GTIN (EAN)	4032248645046	
Ilość	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Wersja
Nr zam.	1962850000	Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy,
GTIN (EAN)	4032248645053	TIA-568A
Ilość	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Wersja
Nr zam.	1963840000	Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy,
GTIN (EAN)	4032248651894	TIA-568B
Ilość	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Wersja
Nr zam.	1963830000	Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy,
GTIN (EAN)	4032248646159	PROFINET
Ilość	10 ST	

LWL-SC

światłowodowe wkładki SC do łączników wtykowych
Var.1 / 4 / 14



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Wersja
Nr zam.	1962870000	Wkład SC, wkładka kołnierzkowa SCRJ auf 2 SC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645060	
Ilość	10 ST	
Typ	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Wersja
Nr zam.	1964430000	Wkład SC, wkładka kołnierzkowa SCRJ auf 2 SC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649044	
Ilość	10 ST	

HDC CM ST F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

LWL-LC




światłowodowe wkładki LC do łączników wtykowych
Var.1 / 4 / 14

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-LCD-SM-C	Wersja
Nr zam.	1962880000	Wkład LC, wkładka kołnierkowa LC-Duplex, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645077	
Ilość	10 ST	
Typ	IE-BI-LCD-MM-C	Wersja
Nr zam.	1964420000	Wkład LC, wkładka kołnierkowa LC-Duplex, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649037	
Ilość	10 ST	

Hybrid



Hybrydowe, 10-biegunowe. Wtyki dla złączy wtykowych
Variant 14

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-HYB-10P	Wersja
Nr zam.	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
Ilość	10 ST	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Wersja
Nr zam.	1135160000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
Ilość	300 ST	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Wersja
Nr zam.	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Ilość	300 ST	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-9000	Wersja
Nr zam.	1096160000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869121	
Ilość	1 ST	

HDC CM ST F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Wersja
Nr zam.	1068970000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
Ilość	300 ST	

Narzędzia



Chcąc uzyskać optymalny rezultat zdejmowania płaszczka sięga się po CST z niebieską kasetą nożową. Niebieska dwupoziomowa kasetka nożowa jest dostrojona do kabla ethernetowego i gwarantuje optymalny wynik zdejmowania płaszczka przy jednoczesnej oszczędności czasu.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-CST	Wersja
Nr zam.	9204350000	Narzędzia, Narzędzie do zdejmowania płaszczka
GTIN (EAN)	4032248653072	
Ilość	1 ST	

Typ	AM 12	Wersja
Nr zam.	9030060000	Narzędzia, Narzędzie do zdejmowania płaszczka
GTIN (EAN)	4008190337827	
Ilość	1 ST	

Narzędzia do cięcia



Narzędzia do cięcia przewodów o średnicy zewnętrznej do 8 mm, 12 mm, 14 mm oraz 22 mm. Ostrze o specjalnym kształcie pozwala na cięcie przewodów miedzianych i aluminiowych bez zginięcia oraz przy minimalnym wysiłku. Narzędzia tnące (od KT 8 do KT 22) są również wyposażone w izolację ochronną z certyfikatami badań przeprowadzonych przez VDE i GS do 1000 V zgodnie z normą EN/IEC 60900.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KT 8	Wersja
Nr zam.	9002650000	narzędzia do cięcia, Obcinaczki na jedną rękę
GTIN (EAN)	4008190020163	
Ilość	1 ST	