


**HDC KIT HE-P 24.130 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Zestawy HDC to standaryzowane komplety do budowy kompletnych przemysłowych złączy wtykowych. Zestawy HDC składają się z reguły z wkładu męskiego, wkładu żeńskiego, obudowy wtyku, obudowy do nabudowania i dławnicy kablowej. Weidmüller oferuje Państwu asortyment popularnych kombinacji przemysłowych złączy wtykowych z gwintem wejściowym kabla w wersji metrycznej lub PG. Technologia złączy push-in to technika wtyku bezpośredniego. Przewód po wstępnej obróbce można wetknąć bezpośrednio w złącze przewodu bez dodatkowych pomocy warsztatowych.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | RockStar® zestawy HDC-Złącza przemysłowe, Kit, HE, Rozmiar instalacji: 8, bieguny: 24, PUSH IN, 500 V, 16 A, odlew ciśnieniowy aluminiowy, M 32 |
| Nr zam.    | <a href="#">1061790000</a>                                                                                                                      |
| Typ        | HDC KIT HE-P 24.130 M                                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248816477                                                                                                                                   |
| Ilość      | 1 szt.                                                                                                                                          |

## HDC KIT HE-P 24.130 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

## Wymiary i masa

Masa netto

756.3 g

## Temperatury

Temperatura graniczna

-40 °C ... 100 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

## Dane ogólne

Powierzchnia

lakier proszkowy

Stopień ochrony

IP65

Typoszereg

HE

## wersja

Wymiary wlotów kablowych

M 32

liczba wpustów kablowych u góry

0

liczba wpustów kablowych z boku

0

Rodzaj przyłącza

PUSH IN

wersja systemu zamykania

Zatrask mocujący boczny u dołu

Rozmiar instalacji

8

uszczelka

NBR

BG

8

## Informacje ogólne

Liczba biegunów

24

Rodzaj przyłącza PE

złącze śrubowe

Rozmiar instalacji

8

Dławnica kablowa

M 32

Materiał podstawowy

odlew ciśnieniowy aluminiowy

Typoszereg

HE

Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)

500 V

Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)

16 A

BG

8

## wersja

Rodzaj przyłącza

PUSH IN

Rozmiar instalacji

8

Przekrój przyłącza przewodu, maks.

4 mm<sup>2</sup>

Przekrój przyłącza przewodu, min.

0.5 mm<sup>2</sup>

Powierzchnia

lakier proszkowy

Materiał podstawowy

odlew ciśnieniowy aluminiowy

BG

8

**HDC KIT HE-P 24.130 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |

**HDC KIT HE-P 24.130 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****HDC COS**

Do naszych wkładów oferujemy różnorodne akcesoria. Wśród nich między innymi systemy kodowania do wkładów .

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Typ        | HDC COS 16                 | Wersja                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1431000000</a> | Złącza przemysłowe, Akcesoria, System kodowania |
| GTIN (EAN) | 4008190052706              |                                                 |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                 |
| Typ        | HDC COS 24                 | Wersja                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1430900000</a> | Złącza przemysłowe, Akcesoria, System kodowania |
| GTIN (EAN) | 4008190077228              |                                                 |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                 |
| Typ        | HDC COS 32                 | Wersja                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1430800000</a> | Złącza przemysłowe, Akcesoria, System kodowania |
| GTIN (EAN) | 4008190176181              |                                                 |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                 |

**SPB**

Do naszych wkładów oferujemy różnorodne akcesoria. Wśród nich między innymi systemy kodowania do wkładów .

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Typ        | SPB-M 3                    | Wersja                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1203600000</a> | Złącza przemysłowe, Akcesoria, Kołek blokujący |
| GTIN (EAN) | 4008190120047              |                                                |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                |