



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złą-  
czek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych.  
Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania  
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegu-  
nów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złącz-  
kach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe  
i wkręcane do złączy modułowych.

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                             |
| Wersja     | Zaciski śrubowe (złączki specjalne), łącznik poprzeczny, Liczba biegunów: 3 |
| Nr zam.    | <a href="#">1065700000</a>                                                  |
| Typ        | WQL 3 WFF185                                                                |
| GTIN (EAN) | 4008190140885                                                               |
| Ilość      | 5 szt.                                                                      |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |          |                  |             |
|------------|----------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 4 mm     | Głębokość (cale) | 0.1575 inch |
| Wysokość   | 150 mm   | Wysokość (cale)  | 5.9055 inch |
| Szerokość  | 40 mm    | Szerokość (cale) | 1.5748 inch |
| Masa netto | 196.41 g |                  |             |

## Temperatury

|                           |                |                       |               |
|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C | Temperatura otoczenia | -5 °C...40 °C |
|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Informacje ogólne

|                 |   |                     |                    |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| Liczba biegunów | 3 | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|

## dalsze dane techniczne

|                                          |             |                     |                    |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania                       | przykręcany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie         |                     |                    |

## dane tworzywa

|                     |              |        |       |
|---------------------|--------------|--------|-------|
| Materiał podstawowy | miedź - cynk | Barwny | szary |
|---------------------|--------------|--------|-------|

## dane znamionowe

|                     |       |                            |       |
|---------------------|-------|----------------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 400 V | Znamionowe natężenie prądu | 353 A |
|---------------------|-------|----------------------------|-------|

## wymiary

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Raster w mm (P) | 55.00 mm |
|-----------------|----------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |