

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącza przemysłowe, Akcesoria, Dławnica kablowa, mosiądz, niklowany
Nr zam.	1193610000
Typ	VGM32-MS68 15-25 BG
GTIN (EAN)	4032248976621
Ilość	25 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Długość	40 mm	Długość (cale)	1.5748 inch
Masa netto	99.3 g		

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Informacje ogólne

średnica kabla zewnętrzna, maks.	25 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	15 mm
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR	rodzaj ochrony z GWDR	IP68
Klasa palności wg UL 94	V-0	zakres temperatur roboczych, maks.	130 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	Halogenki	bezhalogenowy
Normy	EN 45545-2:2013	rozmiar klucza 1	36 mm
rozmiar klucza	36 mm	Stopień ochrony	IP68 - 15 bar
Dławnica kablowa	M 32	Materiał podstawowy	mosiądz, niklowany
gwint (zewnętrzny)	M 32	długość gwintu	8 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		