

## KTB MOPL 6245 S2N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Abbildung ähnlich

Integrowanie, rozszerzenie i indywidualizacja:

Uzupełnienie pasujące do każdej aplikacji

Kompletna paleta akcesoriów systemowych nowej serii obudów Klippon® TB umożliwia proste dopasowanie obudów do specyficznych wymagań konkretnej aplikacji.

Typy montażowe

Typy montażowe ze schematem otworów lub bez, do podłużnego i poprzecznego mocowania szyn nożnych lub elementów konstrukcyjnych bezpośrednio na płycie montażowej.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Klippon TB (Terminal Box), Płyta montażowa, Wysokość: 565 mm, Szerokość: 389 mm, Głębokość: 12 mm, Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4301 (304), nieobrobiony, srebrny |
| Nr zam.    | <a href="#">1193890000</a>                                                                                                                                                  |
| Typ        | KTB MOPL 6245 S2N                                                                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4050118028492                                                                                                                                                               |
| Ilość      | 1 szt.                                                                                                                                                                      |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |        |                  |              |
|------------|--------|------------------|--------------|
| Głębokość  | 12 mm  | Głębokość (cale) | 0.4724 inch  |
| Wysokość   | 565 mm | Wysokość (cale)  | 22.2441 inch |
| Szerokość  | 389 mm | Szerokość (cale) | 15.3149 inch |
| Masa netto | 2760 g |                  |              |

## Temperatury

|                            |
|----------------------------|
| Temperatura eksploatacyjna |
|----------------------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Informacje ogólne

|                     |                              |              |              |
|---------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Grubość materiału   | 1.5 mm                       | Powierzchnia | nieobrobiony |
| Materiał podstawowy | stal nierdzewna 1.4301 (304) |              |              |


## Informacje ogólne Akcesoria

|                   |              |                                        |                              |
|-------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Grubość materiału | 1.5 mm       | Średnica otworu oczka lutowniczego (D) | 7 mm                         |
| Powierzchnia      | nieobrobiony | Materiał podstawowy                    | stal nierdzewna 1.4301 (304) |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |

## Rysunki



## Akcesoria

## materiał montażowa



Możliwość integracji, rozszerzania i dostosowywania do indywidualnych wymagań - doskonałe akcesoria do wszystkich zastosowań

W pełni ustrukturyzowany asortyment akcesoriów systemowych do nowych obudów z serii Klippon® TB umożliwia łatwe dostosowywanie obudów do specyficznych, indywidualnych wymagań.

Zestawy materiałów montażowych

Zestawy materiałów montażowych pozwalają na szybkie i łatwe mocowanie uchwytów tabliczki znamionowej, uchwytów na dokumenty oraz osłon przeciwdeszczowych.

Celem do mocowania etykiet – SD jest niezbędny do montażu plastikowych identyfikatorów (Trafolyte) lub tabliczek znamionowych. Przy użyciu tego zestawu można zamocować identyfikator lub tabliczkę znamionową bezpośrednio na wieku obudowy. Zestaw do mocowania tabliczki znamionowej został opracowany specjalnie w tym celu. Tylko za pomocą tego zestawu mocującego można zapewnić, że w obudowie nie powstaną żadne miejsca przecieków i uniknąć uszkodzenia tabliczki. Uniwersalny zestaw do mocowania – TPSD został opracowany, aby umożliwić bezpieczny i szybki montaż np. uchwytów na tabliczki znamionowe, osłon przeciwdeszczowych, kieszeni na dokumenty. Stosując zestaw do mocowania można zminimalizować, o ile nie całkowicie wykluczyć, ryzyko wycieków.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | FKSC M6X8 D9/SW3           | Wersja                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Śruba mocująca, Materiał podstawowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190058258              | Stal                                                            |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                 |

## Głębokość 7,5 mm



Integracja, rozwój i specjalizacja: idealne zalety dla każdej aplikacji

Stabilna struktura akcesoriów systemowych dla nowego systemu Klippon® Obudowy serii Klippon® TB umożliwiają łatwe dostosowywanie obudów do specyficznych, indywidualnych wymagań każdej aplikacji.

Szyny zaciskowe

Nasza oferta obejmuje szyny montażowe w dwóch wielkościach, przystosowanych do mocowania szyn DIN (np. elektronika, styki).

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | TS35X7.5 ST KTB6245 HOR    | Wersja                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">8000006727</a> | Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 375 mm, bez otworu |
| GTIN (EAN) | 4050118653007              | podłużnego, Stal, ocynkowany, chromowany                       |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                |

## Akcesoria

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | TS35X7.5 ST KTB6245 VER    | Wersja                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">8000006716</a> | Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 55.1 mm, bez otworu |
| GTIN (EAN) | 4050118652949              | podłużnego, Stal, ocynkowany, chromowany                        |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                 |