


WAH 120/KURZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Nasze systemy chroniące przed dotknięciem zapewniają większe bezpieczeństwo Twojej szafy sterowniczej. Zapewniają ochronę przed porażeniem prądem spowodowanym przypadkowym dotknięciem części pod napięciem związanym z obsługą lub usterką.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|----------------|---|
| Wersja | Zaciski śrubowe (złączki specjalne), Pokrywa, beżowy, 40.6 mm |
| Nr zam. | 1070460000 |
| Typ | WAH 120/KURZ |
| GTIN (EAN) | 4008190191047 |
| Ilość | 10 szt. |
| Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny. |
| Dostępne do | 2025-12-31T00:00:00+01:00 |

WAH 120/KURZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość | 34.5 mm | Głębokość (cale) | 1.3583 inch |
| Wysokość | 64 mm | Wysokość (cale) | 2.5197 inch |
| Szerokość | 40.6 mm | Szerokość (cale) | 1.5984 inch |
| Masa netto | 10.3 g | | |

Temperatury

| | | | |
|--|----------------|---|---------------|
| Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C | Temperatura otoczenia | -5 °C...40 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 100 °C |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

dalsze dane techniczne

| | | | |
|--------------------|-----------------------------|--|-----|
| Rodzaj zamocowania | z możliwością zatrzaśnięcia | wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie |
|--------------------|-----------------------------|--|-----|

dane tworzywa

| | | | |
|-------------------------|-------------|--------|--------|
| Materiał podstawowy | poliamid 66 | Barwny | beżowy |
| Klasa palności wg UL 94 | V-2 | | |

wymiary

| | |
|-----------------|----------|
| Raster w mm (P) | 42.00 mm |
|-----------------|----------|

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |

WAH 120/KURZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Zabezpieczenie przed kontaktem**

Nasze systemy chroniące przed dotknięciem zapewniają większe bezpieczeństwo Twojej szafy sterowniczej. Zapewniają ochronę przed porażeniem prądem spowodowanym przypadkowym dotknięciem części pod napięciem związanym z obsługą lub usterką.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WAP WFF120 | Wersja |
| Nr zam. | 1073000000 | Zaciski śrubowe (złączki specjalne), Płytki osłonowe, Ciemnobeżowy, |
| GTIN (EAN) | 4008190475260 | 2 mm |
| Ilość | 20 ST | |