

**STB 21.6/IH/SW WTL6/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu**

Adaptory testowe i wtyki kontrolne są wykorzystywane do połączeń elektrycznych między złączkami i urządzeniami testującymi. W ten sposób można ustawić styk elektryczny w stanie okablowanym i w łatwy sposób dokonać pomiarów.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                              |
| Wersja     | Gniazdo (terminal), Głębokość wtykania: 11.1 mm, 0.00 mm, Głębokość: 26.6 mm |
| Nr zam.    | <a href="#">1071040000</a>                                                   |
| Typ        | STB 21.6/IH/SW WTL6/3                                                        |
| GTIN (EAN) | 4008190859985                                                                |
| Ilość      | 50 szt.                                                                      |

## STB 21.6/IH/SW WTL6/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 26.6 mm | Głębokość (cale) | 1.0472 inch |
| Wysokość   | 6.1 mm  | Wysokość (cale)  | 0.2402 inch |
| Szerokość  | 6.1 mm  | Szerokość (cale) | 0.2402 inch |
| Masa netto | 2.34 g  |                  |             |

## Temperatury

|                                         |                |                                               |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia                   | -50 °C...75 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 °C         |                                               |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS                                          | Zgodne, z wyłączeniem                |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                                                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                                                       | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea |

## Informacje ogólne

|                     |                    |                                    |        |
|---------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni | zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C |
|---------------------|--------------------|------------------------------------|--------|

## dalsze dane techniczne

|                                          |             |                     |                    |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania                       | przykręcany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie         | rodzaj montażu      | przykręcany        |

## dane tworzywa

|                         |       |        |        |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| Materiał podstawowy     | Wemid | Barwny | czarny |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |        |

## parametry systemu

|           |             |
|-----------|-------------|
| Wykonanie | do zacisków |
|-----------|-------------|

## wymiary

|                                      |         |                    |         |
|--------------------------------------|---------|--------------------|---------|
| rozmiar gwintu metryczny, zewnętrzny | 0.00 mm | Głębokość wtykania | 11.1 mm |
| przesunięcie TS 32                   | 54.5 mm |                    |         |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |