



Weidmüller oferuje wtyki zaworowe jako przewód łączący z wtykami M8/M12 i wolną końcówką przewodu. Status wtyku zaworowego jest sygnalizowany diodą LED. Wtyki zaworowe mają połączenie ochronne. Dostępne w wersjach A, B, C zgodnych z DIN i standardami przemysłowymi. Klasa ochrony IP 67 zapewniana po wkręceniu. Decydujące znaczenie ma również kierunek wyjścia, dlatego Weidmüller oferuje inne wersje.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Przewód zaworu (zmontowany), wtyk prosty - wtyk zaworowy, Forma A (18 mm), M8 = żadna, Długość kabla: 0.3 m, PUR, czarny
Nr zam.	1099760030
Typ	SAIL-VSA-M8G-3-0.3U
GTIN (EAN)	4032248953264
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto

41 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla

0.3 m

Przydatność do łańcucha ciągowego

Tak

Halogenki

Nie

Zakres temperatur, stały

-50...80 °C

kolor płaszcza

czarny

Przekrój żyły

0.5 mm²

Materiał płaszcza

PUR

Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.

-25...80 °C

Liczba biegunów

3

Średnica zewnętrzna

4.6 mm ± 0.2 mm

Dane ogólne techniczne

kodowanie

Forma A (18 mm), M8 =
żadna

Ścieżka połączenia

M8

LED

Tak

Wykonanie

wtyk proste - wtyk
zaworowy

Materiał styków

CuZn

Napięcie znamionowe

24 V

Znamionowe natężenie prądu

4 A

Stopień ochrony

IP67, po wkręceniu

Materiał pierścienia gwintowanego

mosiądz, niklowany

Okablowanie ochronne

Dioda supresyjna

Zakres temperatury obudowy

-25...+80 °C

Klasyfikacje

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 9.0

EC001855

ETIM 10.0

EC001855

ECLASS 14.0


27-06-03-12

ECLASS 15.0


27-06-03-12

Rysunki


Rysunek wymiarowy




Rysunek wymiarowy



Schemat biegunów



Schemat biegunów



Schemat połączeń

