


HDC 24B HP550 MPL3 TYP2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Akcesoria HighPower firmy Weidmüller uzupełniają złącza RockStar® HighPower i zwiększają ich bezpieczeństwo, stabilność i łatwość obsługi.

Solidne osłony, precyzyjne elementy kodujące i wysokiej jakościowy komponenty mocowania zapewniają niezawodne przyłącza wysokiego prądu – idealne rozwiązanie do aplikacji w energetyce, kolejnictwie i przemyśle.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	wkład HDC, Liczba biegunów: 3, Rozmiar instalacji: 8
Nr zam.	1103780000
Typ	HDC 24B HP550 MPL3 TYP2
GTIN (EAN)	4032248877980
Ilość	1 szt.

HDC 24B HP550 MPL3 TYP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Wysokość	46 mm	Wysokość (cale)	1.811 inch
Szerokość	42 mm	Szerokość (cale)	1.6535 inch
Długość	140 mm	Długość (cale)	5.5118 inch
Wymiar mocowania wysokość	130 mm	Wymiar mocowania szerokość	32 mm
Masa netto	69.6 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Liczba biegunów	3	Rozmiar instalacji	8
Klasa palności wg UL 94	None	Barwny	srebrno-szary
Materiał podstawowy	Stal nierdzewna niskowęglowa	Typoszereg	HighPower
bez halogenu	false	BG	8

Informacje ogólne

Barwny	srebrno-szary	Materiał podstawowy	Stal nierdzewna niskowęglowa
Typoszereg	HighPower		

Ważna informacja

Informacje produktowe	W zależności od zaplanowanego sposobu obsługi generowane wewnętrznie napięcia mogą nakładać się na wartość napięcia roboczego, skutkując pojawieniem się wartości szczytowych odpowiadających takim nałożeniom. Należy upewnić się, że te wartości szczytowe napięcia nie przekraczają wartości napięcia znamionowego. W przypadku zastosowań wykraczających poza niniejszą specyfikację prosimy o kontakt.
-----------------------	---

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-06
ECLASS 15.0	27-44-02-06		

Rysunki

