

## RSM 4RS 24VDC LP GEM.+

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zdjęcie produktu



Podobny do przedstawionego na ilustracji Cokoły przekaźnika (RSM) ze wspólnym zaciskiem dodatnim lub ujemnym do podłączania do sterownika programowalnego lub kontrolerów innego typu. Interfejsy składają się z grup 4, 8 lub 16 przekaźników RCL (12,7 mm) lub RSS (6,1 mm). Połączenie z kontrolerem można utworzyć przy użyciu złączy wtykowych lub przy użyciu okablowania bezpośredniego z wtykami IEC 60603-13. Szeroki wybór opcji: 1 lub 2 zestawy przełączne z przekaźnikami 16/8/6 A Napięcia od 5 do 230 V Złącze śrubowe, sprężynowe lub PUSH IN Kompatybilne z przekaźnikami półprzewodnikowymi Weidmüller Przekaźniki zapewniają separację galwaniczną między wejściem/wyjściem, a także sąsiadującymi zestykami przekaźników. Dzięki temu można bezpiecznie stosować różne napięcia w kontrolerach oraz elementach magistrali obiektowej.

## Ogólne dane zamówieniowe

|                          |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja                   | RSM-Series, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 4, zestaw przełączny AgNi 90/10, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 6 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie |
| Nr zam.                  | <a href="#">1113461001</a>                                                                                                                                                                      |
| Typ                      | RSM 4RS 24VDC LP GEM.+                                                                                                                                                                          |
| GTIN (EAN)               | 4032248047666                                                                                                                                                                                   |
| Ilość                    | 1 szt.                                                                                                                                                                                          |
| Status dostawy           | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.                                                                                                                                              |
| Ostatnia data zamówienia | 2026-02-10T00:00:00+01:00                                                                                                                                                                       |

## RSM 4RS 24VDC LP GEM.+

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

## Wymiary i masa

|            |       |                  |             |
|------------|-------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 76 mm | Głębokość (cale) | 2.9921 inch |
| Wysokość   | 87 mm | Wysokość (cale)  | 3.4252 inch |
| Szerokość  | 75 mm | Szerokość (cale) | 2.9527 inch |
| Masa netto | 185 g |                  |             |

## Temperatury

|                           |                                                   |                            |                |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania | -40 °C...60 °C                                    | Temperatura eksploatacyjna | -25 °C...50 °C |
| Wilgotność                | 40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji |                            |                |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                                                            |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS                                          | Zgodne, z wyłączeniem                               |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 7a, 7cl                                             |
| REACH SVHC                                                                 | Lead 7439-92-1, 4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7 |
| SCIP                                                                       | 66e752f3-a24f-4fef-89c4-f29f52d01390                |

## Dane znamionowe UL

|                                     |      |                                     |       |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|-------|
| Temperatura pracy UL, min.          | 0 °C | Temperatura pracy UL, maks.         | 50 °C |
| Napięcie znamionowe DC UN (wejście) | 24 V | Napięcie znamionowe AC UN (wyjście) | 250 V |
| Prąd znamionowy Imaks. (wyjście)    | 6 A  |                                     |       |

## dane znamionowe

|                       |                  |                      |       |
|-----------------------|------------------|----------------------|-------|
| Żywotność mechaniczna | 30 X 106 układów | Opóźnienie włączenia | <8 ms |
| Opóźnienie wyłączenia | <7 ms            |                      |       |

## dane znamionowe wejście

|                |        |
|----------------|--------|
| moc znamionowa | 0,75 W |
|----------------|--------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001437    | ETIM 9.0    | EC001437    |
| ETIM 10.0   | EC001437    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |             |             |