

SAIH-PB-2XAWG24(PUR)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Firma Weidmüller oferuje szeroki i pełny wybór kabli czujnik-element wykonawczy. Dostarczamy zarówno kable czujników, jak i kable magistrali i zaworów, o różnych przekrojach i długościach. Jeśli nie mogą Państwo znaleźć konkretnego produktu lub produktu o żądanej długości, wystarczy skontaktować się z nami.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Przewód magistrali, Liczba biegunów: 2, 100 m, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszczka: PUR, Halogenki: Nie
Nr zam.	1232620000
Typ	SAIH-PB-2XAWG24(PUR)
GTIN (EAN)	4050118016260
Ilość	100 M

SAIH-PB-2XAWG24(PUR)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto

54.38 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla	100 m	kolor płaszcza	fioletowy
Przydatność do tańcucha ciągowego	Tak	liczba żył	2
Ekranowane	Tak	Halogenki	Nie
izolacja	TPE	Przyspieszenie	5 m/s ²
promień zgięcia min., ruchomy	12 x średnica kabla	promień zgięcia, min., ułożony na stałe	7,5 x średnica kabla
Cykle gięcia	2 mln	Prędkość	3 m/s
Materiał płaszcza	PUR	Konfigurowalna długość kabla	Nie
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style	20236 (80 °C / 30 V)	Kabel hybrydowy	Nie
Sieciovane radiacyjnie	Nie	Odporność na iskry spawalnicze	Nie
Przekrój rdzenia AWG	AWG 24	Kodowanie kolorami	czerwony, zielony
Zakres temperatur, stały	-40...70 °C	Odporne na ściegi spawalnicze	Nie
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.	-20...60 °C	Liczba biegunów	2
Średnica zewnętrzna	7.8 mm ± 0.2 mm		

Budowa kabla

kolor płaszcza	fioletowy	liczba żył	2
izolacja	TPE	tworzywo płaszcza	PUR
Usytuowanie żył	skręcona para	Kodowanie kolorami	czerwony, zielony
Ekran łącznie	Folia aluminiowa, Oplot ekranujący z drutów miedzianych	Przekrycie oplotu ekranującego	65 %

Własności kabli elektrycznych

Opór izolacji	108 Ω	Kategoria	inne
Znamionowe natężenie prądu	4 A	Prędkość	3 m/s

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Halogenki	Nie	Przyspieszenie	5 m/s ²
Cykle gięcia	2 mln	Prędkość	3 m/s

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		

Rysunki

Schemat biegunów

