


TOZ 120VUC 48VDC0,1A
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu


Podobny do przedstawionego na ilustracji

1 styk zwierny (tranzystor bipolarny) o szerokości 6,4 mm
 Prąd wyjściowy 0,1 A DC Unikalny zakres napięcia wejściowego od 24 V do 230 V UC Napięcia wejściowe od 12 V DC do 230 V UC z oznaczeniem kolorowym: AC: czerwony, DC: niebieski, UC: biały

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wersja | TERMSERIES, Przełącznik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 120 V UC $\pm 10\%$, znamionowe napięcie załączające: 3...48 V DC, prąd trwały: 0,1 A, złącze sprężynowe |
| Nr zam. | 1127909000 |
| Typ | TOZ 120VUC 48VDC0,1A |
| GTIN (EAN) | 4032248908561 |
| Ilość | 10 szt. |

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



| | |
|------------------------|----------------------------|
| ROHS | Zgodny |
| UL File Number Search | Witryna UL |
| Nr certyfikatu (cULus) | E141197 |

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość | 87.8 mm | Głębokość (cale) | 3.4567 inch |
| Wysokość | 90.5 mm | Wysokość (cale) | 3.563 inch |
| Szerokość | 6.4 mm | Szerokość (cale) | 0.252 inch |
| Masa netto | 27.28 g | | |

Temperatury

| | | | |
|----------------------------|----------------|-----------------------|--|
| Temperatura magazynowania | -40 °C...70 °C | Temperatura otoczenia | -20 °C...60 °C |
| Temperatura eksploatacyjna | | Wilgotność | 5-95% wilgotności wzgl., Tu = 40 °C, bez kondensacji |

Prawdopodobieństwo usterki

| | |
|------|--------|
| MTTF | 1200 a |
|------|--------|

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|--|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |

dane znamionowe UL

| | | | |
|---|--------|------------------------------|---|
| Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), 60 °C maks. | | Przekrój przyłącza AWG, min. | AWG 26 |
| Przekrój przyłącza AWG, maks. | AWG 14 | rodzaj przewodu | sztynny przewód miedziany, elastyczny przewód miedziany |
| Stopień zanieczyszczenia środowiska | 2 | | |

Strona sterownicza

| | | | |
|---|-----------------|---|----------------------------------|
| Znamionowe napięcie sterowania | 120 V UC ± 10 % | znamionowy prąd sterujący | 5 mA AC (±30 %), 3 mA DC (±30 %) |
| moc znamionowa | 0.48 VA | Wskazanie statusu | Zielona dioda LED |
| układ ochronny | Prostownik | Częstotliwość wejściowa | 3 Hz |
| Napięcie cewki przekaźnika instalowanego jako zamiennik różni się od znamionowego napięcia sterowania | Tak | Napięcie cewki przekaźnika instalowanego jako zamiennik | 60 V DC |

TOZ 120VUC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Strona obciążenia

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------|
| znamionowe napięcie załączające | 3... 48 V DC | Ciągły prąd | 0.1 A |
| znamionowy prąd załączający | 100 mA | Opóźnienie włączenia | <6.5 ms |
| Opóźnienie wyłączenia | <10 ms | spadek napięcia przy maks. obciążeniu | ≤ 1 V |
| Prąd upływowowy | <10 μA | min. prąd włączalny | 500 μA |
| odporny na zwarcia | Nie | Obwód ochronny strona obciążenia | Dioda zwrotna |
| Typ zestyku | 1 NO contact (Bipolar transistor) | maks. częstotliwość przełączeniowa (napięcie sterujące AC) | 3 Hz |
| maks. częstotliwość przełączeniowa (napięcie sterujące DC) | 3 Hz | | |

Dane ogólne

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|--|
| Szyna montażowa | TS 35 | | |
| Dostępność przycisku testowego | Nie | | |
| Barwny | czarny | | |
| Komponent o klasie palności UL94 | Komponent | Obudowa | |
| | Klasa palności UL94 | V-0 | |
| | Komponent | Zatrząsk mocujący | |
| | Klasa palności UL94 | V-0 | |

Koordynacja izolacji

| | | | |
|---|------------------|---|-----------------|
| Napięcie znamionowe | 300 V | Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Kategoria przepięciowa | III | odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia | ≥ 5.5 mm |
| wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia | 2,5 kVeff | wytrzymałość napięciowa względem szyny nośnej | 4 kVef / 1 Min. |
| udarowe napięcie wytrzymywane | 6 kV (1,2/50 μs) | Stopień ochrony | IP20 |

Dalsze szczegóły aprobat / norm

| | | | |
|----------------------|------------|------------------------|---------|
| Nr certyfikatu (DNV) | TAA00001E5 | Nr certyfikatu (cULus) | E141197 |
|----------------------|------------|------------------------|---------|

Dane przyłączeniowe

| | | | |
|---|---------------------|--|----------------------|
| Metoda wykonywania złącz | złącze sprężynowe | Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego | 8 mm |
| Zakres zacisków przyłącza pomiarowego | 1.5 mm ² | Zakres zaciskania, min. | 0.14 mm ² |
| Zakres zaciskania, maks. | 2.5 mm ² | przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 26 |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 14 maks. | | Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. | 0.14 mm ² |
| Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. | 2.5 mm ² | Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG) | AWG 26 |
| Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG) | AWG 14 | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. | 0.14 mm ² |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 2.5 mm ² drutu, maks. | | Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego AWG 26 drutu, min. (AWG) | |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego AWG 14 drutu, maks. (AWG) | | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0.14 mm ² |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 1.5 mm ² | przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min. | 0.14 mm ² |
| przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks. | 1.5 mm ² | Wielkość ostrza | 0,6 x 3,5 mm |

Dane techniczne

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001504 | ETIM 9.0 | EC001504 |
| ETIM 10.0 | EC001504 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-04 | | |


TOZ 120VUC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


Rysunki

www.weidmueller.com

Schemat połączeń



Rysunek wymiarowany



Pozostałe

Type code TERMSERIES solid-state relay versions



Kody typów

Akcesoria

Płytki separacyjne



Różne płytki oddzielające

Płytki oddzielające mogą być zastosowane do wizualnego grupowania sygnałów, elektrycznej izolacji modułów oraz do umieszczania oznaczeń w celu zapewnienia lepszej przejrzystości instalacji. Jest to bardzo przydatny i uniwersalny element wyposażenia dodatkowego. Płytki rozdzielające zwiększają dystans oraz odległość pełzania pomiędzy dwoma modułami, co oznacza zwiększenie napięcia izolacji pomiędzy dwoma modułami do 600 V. Podwójne

płytki rozdzielające mogą być znaczone za pomocą znaczników WAD5 lub WS10/5 oraz umożliwiają zastosowanie ciągłych połączeń krzyżowych. Czynności instalacyjne zostały ułatwione dzięki zastosowaniu

perforacji, umożliwiającej indywidualne wyłamywanie kanałów połączeń krzyżowych.

Płytki rozdzielające wizualnie rozdzielają grupy Wcięcia umożliwiające wyłamywanie indywidualnych kanałów

połączeń krzyżowych Płytki rozdzielające zapewniają izolację pomiędzy dwoma modułami poprzez zwiększenie dystansu oraz odległości pełzania do 600 V

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ | TW TXS/TXZ R3.2 | Wersja |
| Nr zam. | 1240800000 | TERMSERIES, Płytki separacyjne |
| GTIN (EAN) | 4050118028188 | |
| Ilość | 10 ST | |

Moduł zasilający



Oszczędzające przestrzeń instalacyjną moduły zasilania Nasze terminale zasilania umożliwiają podłączenie potencjału do wejścia, np.

potencjału neutralnego lub ujemnego, albo podłączenie potencjałów sterowania do wyjścia. Dodatkowo Połączenie precyzyjnych złączy krzyżowych serii TERMSERIES,

umożliwia udostępnienie złączy kabli modułu przekaźnika dla siłowników

lub czujników. Prowadzenie przewodów przez bloki złączy nie jest konieczne, co oznacza

ogromną oszczędność miejsca w panelu. Jednocześnie możliwe jest zastosowanie znacznie uproszczonego okablowania

ponieważ konieczność stosowania podwójnych końcówek kablowych doprowadzania potencjału została wyeliminowana.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | TXP SUPPLY | Wersja |
| Nr zam. | 2618940000 | TERMSERIES, moduł zasilający, Liczba styków: 5, , prąd trwały: 10 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118667592 | PUSH IN |
| Ilość | 10 ST | |

TOZ 120VUC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | TXS SUPPLY | Wersja |
| Nr zam. | 1240780000 | TERMSERIES, moduł zasilający, Liczba styków: 5, , prąd trwały: 10 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118028140 | złącze śrubowe |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | TXZ SUPPLY | Wersja |
| Nr zam. | 1240790000 | TERMSERIES, moduł zasilający, Liczba styków: 5, , prąd trwały: 10 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118028164 | złącze sprężynowe |
| Ilość | 10 ST | |

neutralna



Oznaczniki WS idealnie pasują do złączy z serii W. Dzięki kompatybilności systemowej, szyldy WS można też mocować na produktach z serii I oraz serii Z. Duże powierzchnie opisowe pozwalają nie tylko na używanie długich ciągów znaków, lecz również na rozbięcie opisu na kilka linii.

Oznaczniki WS idealnie nadają się do etykiet z długimi, indywidualnie tworzonymi ciągami znaków. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie wydruku drukarką PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo. Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WS 10/6 M MC NE WS | Wersja |
| Nr zam. | 1818400000 | WS, Znakowanie zacisków, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248310876 | Weidmueller, Allen-Bradley, biały |
| Ilość | 600 ST | |

ZQV

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ | ZQV 1.5N/R6.4/2 GE | Wersja |
| Nr zam. | 1193670000 | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4032248976638 | |
| Ilość | 10 ST | |

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ | ZQV 1.5N/R6.4/10 GE | Wersja |
| Nr zam. | 1193680000 | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4032248976454 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/R6.4/19 GE | Wersja |
| Nr zam. | 1193690000 | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4032248976645 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/R6.4/2 BL | Wersja |
| Nr zam. | 1446140000 | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118251074 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/R6.4/10 BL | Wersja |
| Nr zam. | 1390350000 | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118190793 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/R6.4/19 BL | Wersja |
| Nr zam. | 1391620000 | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118191813 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/R6.4/2 RT | Wersja |
| Nr zam. | 1446090000 | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118250886 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/R6.4/10 RT | Wersja |
| Nr zam. | 1391640000 | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118191660 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/R6.4/19 RT | Wersja |
| Nr zam. | 1391610000 | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118191783 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/R6.4/2 SW | Wersja |
| Nr zam. | 1446040000 | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118251067 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/R6.4/10 SW | Wersja |
| Nr zam. | 1391630000 | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118191776 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/R6.4/19 SW | Wersja |
| Nr zam. | 1391600000 | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118191806 | |
| Ilość | 10 ST | |

Akcesoria

Wkrętaki z końcówką płaską



Wkrętak do śrub rowkowych z końcówką okrągłą, SD DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SDS 0.6X3.5X100 | Wersja |
| Nr zam. | 2749340000 | Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895568 | |
| Ilość | 1 ST | |
| Typ | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Wersja |
| Nr zam. | 2749610000 | Narzędzie montażowe, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | |
| Ilość | 1 ST | |

Wkrętak płaski kątowy



Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SD TO 0,6X3,0 | Wersja |
| Nr zam. | 2749560000 | Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 3 mm, Długość końcówki: 70 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895889 | |
| Ilość | 1 ST | |

Akcesoria

Mostki poprzeczne



Regulowane połączenia krzyżowe
Skorzystaj z możliwości zwiększenia uniwersalności połączeń krzyżowych. Złącza krzyżowe TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) umożliwiają utworzenie indywidualnych połączeń krzyżowych dla nawet 51 styków. Maksymalna liczba łączonych biegunów została zwiększona do 32. Materiał paska może zostać bardzo łatwo skrócony do odpowiedniej długości. Złącza krzyżowe przekonują łatwą obsługą oraz przejrzystością i uniwersalnymi możliwościami połączeń. Dodatkowa siatka zapobiega deformacji sprężyny w trakcie montażu. Złącza krzyżowe dla nawet 51 styków z możliwością indywidualnej regulacji. Dodatkowa belka zapobiega deformacji sprężyny Zwiększony przekrój - możliwość podłączenia nawet 32 biegunów Odporność na drgania

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ | TCC 6.4/51 RD | Wersja |
| Nr zam. | 2556410000 | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566925 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | TCC 6.4/51 OR | Wersja |
| Nr zam. | 2556370000 | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566680 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | TCC 6.4/51 BL | Wersja |
| Nr zam. | 2556450000 | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566963 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | TCC 6.4/51 BK | Wersja |
| Nr zam. | 2556490000 | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118567007 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | TCC 6.4/2 OR | Wersja |
| Nr zam. | 2556350000 | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566826 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | TCC 6.4/2 BL | Wersja |
| Nr zam. | 2556430000 | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566949 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | TCC 6.4/2 BK | Wersja |
| Nr zam. | 2556470000 | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566987 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | TCC 6.4/10 RD | Wersja |
| Nr zam. | 2556400000 | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566918 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | TCC 6.4/10 OR | Wersja |
| Nr zam. | 2556360000 | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566673 | |
| Ilość | 10 ST | |

TOZ 120VUC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ | TCC 6.4/10 BL | Wersja |
| Nr zam. | 2556440000 | TERMSERIES, Łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566956 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | TCC 6.4/10 BK | Wersja |
| Nr zam. | 2556480000 | TERMSERIES, Łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566994 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | TCC 12.8/26 RD | Wersja |
| Nr zam. | 2556420000 | TERMSERIES, Łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566932 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | TCC 12.8/26 OR | Wersja |
| Nr zam. | 2556380000 | TERMSERIES, Łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566697 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | TCC 12.8/26 BL | Wersja |
| Nr zam. | 2556460000 | TERMSERIES, Łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566970 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | TCC 12.8/26 BK | Wersja |
| Nr zam. | 2556500000 | TERMSERIES, Łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118567014 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | TCC 6.4/2 RD | Wersja |
| Nr zam. | 2556390000 | TERMSERIES, Łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566901 | |
| Ilość | 10 ST | |