



## Zdjęcie produktu



Podobny do przedstawionego na ilustracji

1 styk zwierny (Triak (przełączanie w zerze)) o szerokości 6,4 mm Wyjście prądowe 1 A AC Unikalny zakres napięcia wejściowego od 24 V do 230 V UC Napięcia wyjściowe od 12 V DC do 230 V UC z oznaczeniem kolorowym: AC: czerwony, DC: niebieski, UC: biały

## Ogólne dane zamówieniowe

|                          |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja                   | TERMSERIES, Przekaznik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 60 V UC $\pm 10\%$ , znamionowe napięcie załączające: 24...240 V AC, prąd trwały: 1 A, złącze sprężynowe |
| Nr zam.                  | <a href="#">1127570000</a>                                                                                                                                                        |
| Typ                      | TOZ 60VUC 230VAC1A                                                                                                                                                                |
| GTIN (EAN)               | 4032248909100                                                                                                                                                                     |
| Ilość                    | 10 szt.                                                                                                                                                                           |
| Status dostawy           | element wycofywany z produkcji                                                                                                                                                    |
| Ostatnia data zamówienia | 2025-05-31T00:00:00+02:00                                                                                                                                                         |
| Produkt alternatywny     | <a href="#">TOP 24-230VUC 230VAC1A ED2</a>                                                                                                                                        |

## Dane techniczne

## Dopuszczania

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E141197

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 87.8 mm | Głębokość (cale) | 3.4567 inch |
| Wysokość   | 90.5 mm | Wysokość (cale)  | 3.563 inch  |
| Szerokość  | 6.4 mm  | Szerokość (cale) | 0.252 inch  |
| Masa netto | 26.6 g  |                  |             |

## Temperatury

|                            |                |                       |                                                      |
|----------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania  | -40 °C...70 °C | Temperatura otoczenia | -20 °C...60 °C                                       |
| Temperatura eksploatacyjna |                | Wilgotność            | 5-95% wilgotności wzgl., Tu = 40 °C, bez kondensacji |

## Prawdopodobieństwo usterki

MTTF 815 a

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS                                          | Zgodne, z wyłączeniem                |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC                                                                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                                                       | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |

## dane znamionowe UL

|                                                     |                                         |                            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), 60 °C maks. | Zmniejszenie prądu znamionowego (omowe) | 1 A @ 25 °C, 0.3 A @ 60 °C |
| Przekrój przyłącza AWG, min.                        | Przekrój przyłącza AWG, maks.           | AWG 14                     |
| rodzaj przewodu                                     | Stopień zanieczyszczenia środowiska     | 2                          |
|                                                     |                                         |                            |

## Strona sterownicza

|                                                                                                       |                 |                                                         |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Znamionowe napięcie sterowania                                                                        | 60 V UC ± 10 %  | znamionowy prąd sterujący                               | 4.8 mA AC (± 10 %), 2.5 mA DC (± 10 %) |
| moc znamionowa                                                                                        | 150 mW, 290 mVA | Wskazanie statusu                                       | Zielona dioda LED                      |
| układ ochronny                                                                                        | Prostownik      | Częstotliwość wejściowa                                 | 3 Hz                                   |
| Napięcie cewki przekaźnika instalowanego jako zamiennik różni się od znamionowego napięcia sterowania | Tak             | Napięcie cewki przekaźnika instalowanego jako zamiennik | 60 V DC                                |

## Dane techniczne

## Strona obciążenia

|                                                            |               |                                                            |                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| znamionowe napięcie załączające                            | 24...240 V AC | Ciągły prąd                                                | 1 A                                      |
| znamionowy prąd załączający                                | 1 A           | Początkowy prąd rozruchowy                                 | 15 A / 10 ms                             |
| Opóźnienie włączenia                                       | <11 ms        | Opóźnienie wyłączenia                                      | <11 ms                                   |
| spadek napięcia przy maks. obciążeniu                      | ≤ 1,6 V       | Prąd upływowy                                              | <1.5 mA                                  |
| min. prąd włączalny                                        | 20 mA         | odporny na zwarcia                                         | Nie                                      |
| Obwód ochronny strona obciążenia                           | Człon RC      | Typ zestyku                                                | 1 NO contact (Triac (zero-cross switch)) |
| Zakres częstotliwości napięcia wyjściowego                 | 50 / 60 Hz    | maks. częstotliwość przełączeniowa (napięcie sterujące AC) | 3 Hz                                     |
| maks. częstotliwość przełączeniowa (napięcie sterujące DC) | 3 Hz          |                                                            |                                          |

## Dane ogólne

|                                  |                     |                   |  |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|--|
| Szyna montażowa                  | TS 35               |                   |  |
| Dostępność przycisku testowego   | Nie                 |                   |  |
| Barwny                           | czarny              |                   |  |
| Komponent o klasie palności UL94 | Komponent           | Obudowa           |  |
|                                  | Klasa palności UL94 | V-0               |  |
|                                  | Komponent           | Zatrząsk mocujący |  |
|                                  | Klasa palności UL94 | V-0               |  |

## Koordynacja izolacji

|                                                               |                  |                                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Napięcie znamionowe                                           | 300 V            | Stopień zanieczyszczenia                                                            | 2               |
| Kategoria przepięciowa                                        | III              | odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia | ≥ 5.5 mm        |
| wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia | 2,5 kVeff        | wytrzymałość napięciowa względem szyny nośnej                                       | 4 kVef / 1 Min. |
| udarowe napięcie wytrzymywane                                 | 6 kV (1,2/50 μs) | Stopień ochrony                                                                     | IP20            |

## Dalsze szczegóły aprobat / norm

|                      |            |                        |         |
|----------------------|------------|------------------------|---------|
| Nr certyfikatu (DNV) | TAA00001E5 | Nr certyfikatu (cULus) | E141197 |
|----------------------|------------|------------------------|---------|

## Dane przyłączeniowe

|                                                                           |                     |                                                                                                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Metoda wykonywania złącz                                                  | złącze sprężynowe   | Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego                                                 | 8 mm                 |
| Zakres zacisków przyłącza pomiarowego                                     | 1.5 mm <sup>2</sup> | Zakres zaciskania, min.                                                                          | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Zakres zaciskania, maks.                                                  | 2.5 mm <sup>2</sup> | przekrój przyłącza przewodu AWG, min.                                                            | AWG 26               |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 14 maks.                        |                     | Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.                                                  | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.                           | 2.5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG)                                          | AWG 26               |
| Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG)                  | AWG 14              | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.                                   | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 2.5 mm <sup>2</sup> drutu, maks. |                     | Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego AWG 26 drutu, min. (AWG)                                |                      |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego AWG 14 drutu, maks. (AWG)        |                     | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0.14 mm <sup>2</sup> |

**Dane techniczne**


|                                                                                                   |                     |                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 1.5 mm <sup>2</sup> | przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min. | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks.                              | 1.5 mm <sup>2</sup> | Wielkość ostrza                                                     | 0,6 x 3,5 mm         |

**Klasyfikacje**


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001504    | ETIM 9.0    | EC001504    |
| ETIM 10.0   | EC001504    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-04 |             |             |

### Rysunki

#### Schemat połączeń




#### Wykres




Krzywa obciążalności prądowej

#### Rysunek wymiarowany




#### Wykres



## Rysunki

## Pozostałe


## Type code TERMSERIES solid-state relay versions



Kody typów

## Akcesoria

## Płytki separacyjna



## Różne płytki oddzielające

Płytki oddzielające mogą być zastosowane do wizualnego grupowania sygnałów, elektrycznej izolacji modułów oraz do umieszczania oznaczeń w celu zapewnienia lepszej przejrzystości instalacji. Jest to bardzo przydatny i uniwersalny element wyposażenia dodatkowego. Płytki rozdzielające zwiększają dystans oraz odległość pełzania pomiędzy dwoma modułami, co oznacza zwiększenie napięcia izolacji pomiędzy dwoma modułami do 600 V. Podwójne

płytki rozdzielające mogą być znaczone za pomocą znaczników WAD5 lub WS10/5 oraz umożliwiają zastosowanie ciągłych połączeń krzyżowych. Czynności instalacyjne zostały ułatwione dzięki zastosowaniu perforacji, umożliwiającej indywidualne wyłamywanie kanałów połączeń krzyżowych.

Płytki rozdzielające wizualnie rozdzielają grupy Wcięcia umożliwiające wyłamywanie indywidualnych kanałów połączeń krzyżowych. Płytki rozdzielające zapewniają izolację pomiędzy dwoma modułami poprzez zwiększenie dystansu oraz odległości pełzania do 600 V

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | TW TXS/TXZ R3.2            | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1240800000</a> | TERMSERIES, Płytki separacyjna |
| GTIN (EAN) | 4050118028188              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |

## Moduł zasilający



Oszczędzające przestrzeń instalacyjną moduły zasilania. Nasze terminale zasilania umożliwiają podłączenie potencjału do wejścia, np.

potencjału neutralnego lub ujemnego, albo podłączenie potencjałów sterowania do wyjścia. Dodatkowo Połączenie precyzyjnych złączy krzyżowych serii TERMSERIES,

umożliwia udostępnienie złączy kabli modułu przekaźnika dla siłowników

lub czujników. Prowadzenie przewodów przez bloki złączy nie jest konieczne, co oznacza

ogromną oszczędność miejsca w panelu. Jednocześnie możliwe jest zastosowanie znacznie uproszczonego okablowania

ponieważ konieczność stosowania podwójnych końcówek kablowych doprowadzania potencjału została wyeliminowana.


## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TXP SUPPLY                 | Wersja                                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">2618940000</a> | TERMSERIES, moduł zasilający, Liczba styków: 5, , prąd trwały: 10 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118667592              | PUSH IN                                                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                                      |

## Akcesoria

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TXS SUPPLY                 | Wersja                                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">1240780000</a> | TERMSERIES, moduł zasilający, Liczba styków: 5, , prąd trwały: 10 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118028140              | złącze śrubowe                                                       |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                                      |
| Typ        | TXZ SUPPLY                 | Wersja                                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">1240790000</a> | TERMSERIES, moduł zasilający, Liczba styków: 5, , prąd trwały: 10 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118028164              | złącze sprężynowe                                                    |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                                      |

## neutralna



Oznaczniki WS idealnie pasują do złączek z serii W. Dzięki kompatybilności systemowej, szyldy WS można też mocować na produktach z serii I oraz serii Z. Duże powierzchnie opisowe pozwalają nie tylko na używanie długich ciągów znaków, lecz również na rozbięcie opisu na kilka linii.

Oznaczniki WS idealnie nadają się do etykiet z długimi, indywidualnie tworzonymi ciągami znaków. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie wydruku drukarką PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo. Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 10/6 M MC NE WS         | Wersja                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1818400000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248310876              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                         |
| Ilość      | 600 ST                     |                                                           |

## ZQV

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/2 GE         | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1193670000</a> | TERMSERIES, Łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4032248976638              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |

## Akcesoria

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/10 GE        | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1193680000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4032248976454              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/19 GE        | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1193690000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4032248976645              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/2 BL         | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1446140000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118251074              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/10 BL        | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1390350000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118190793              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/19 BL        | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1391620000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118191813              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/2 RT         | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1446090000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118250886              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/10 RT        | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1391640000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118191660              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/19 RT        | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1391610000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118191783              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/2 SW         | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1446040000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118251067              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/10 SW        | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1391630000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118191776              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/19 SW        | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1391600000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118191806              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |

## Akcesoria

## Wkrętaki z końcówką płaską



Wkrętak do śrub rowkowych z końcówką okrągłą, SD DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDS 0.6X3.5X100            | Wersja                                                                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">2749340000</a> | Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm             |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              |                                                                                                             |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                                                                             |
| Typ        | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Wersja                                                                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">2749610000</a> | Narzędzie montażowe, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              |                                                                                                             |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                                                                             |

## Wkrętak płaski kątowy



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SD TO 0,6X3,0              | Wersja                                                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">2749560000</a> | Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 3 mm, Długość końcówki: 70 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895889              |                                                                                              |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                                                              |

## Akcesoria

## Mostki poprzeczne



## Regulowane połączenia krzyżowe

Skorzystaj z możliwości zwiększenia uniwersalności połączeń krzyżowych. Złącza krzyżowe TERMESERIES CROSS-CONNECTION (TCC) umożliwiają utworzenie indywidualnych połączeń krzyżowych dla nawet 51 styków. Maksymalna liczba łączonych biegunów została zwiększona do 32. Materiał paska może zostać bardzo łatwo skrócony do odpowiedniej długości. Złącza krzyżowe przekonują łatwą obsługą oraz przejrzystością i uniwersalnymi możliwościami połączeń. Dodatkowa siatka zapobiega deformacji sprężyny w trakcie montażu. Złącza krzyżowe dla nawet 51 styków z możliwością indywidualnej regulacji. Dodatkowa belka zapobiega deformacji sprężyny. Zwiększony przekrój - możliwość podłączenia nawet 32 biegunów. Odporność na drgania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ        | TCC 6.4/51 RD              | Wersja                          |
| Nr zam.    | <a href="#">2556410000</a> | TERMESERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566925              |                                 |
| Ilość      | 10 ST                      |                                 |
| Typ        | TCC 6.4/51 OR              | Wersja                          |
| Nr zam.    | <a href="#">2556370000</a> | TERMESERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566680              |                                 |
| Ilość      | 10 ST                      |                                 |
| Typ        | TCC 6.4/51 BL              | Wersja                          |
| Nr zam.    | <a href="#">2556450000</a> | TERMESERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566963              |                                 |
| Ilość      | 10 ST                      |                                 |
| Typ        | TCC 6.4/51 BK              | Wersja                          |
| Nr zam.    | <a href="#">2556490000</a> | TERMESERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118567007              |                                 |
| Ilość      | 10 ST                      |                                 |
| Typ        | TCC 6.4/2 OR               | Wersja                          |
| Nr zam.    | <a href="#">2556350000</a> | TERMESERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566826              |                                 |
| Ilość      | 10 ST                      |                                 |
| Typ        | TCC 6.4/2 BL               | Wersja                          |
| Nr zam.    | <a href="#">2556430000</a> | TERMESERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566949              |                                 |
| Ilość      | 10 ST                      |                                 |
| Typ        | TCC 6.4/2 BK               | Wersja                          |
| Nr zam.    | <a href="#">2556470000</a> | TERMESERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566987              |                                 |
| Ilość      | 10 ST                      |                                 |
| Typ        | TCC 6.4/10 RD              | Wersja                          |
| Nr zam.    | <a href="#">2556400000</a> | TERMESERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566918              |                                 |
| Ilość      | 10 ST                      |                                 |
| Typ        | TCC 6.4/10 OR              | Wersja                          |
| Nr zam.    | <a href="#">2556360000</a> | TERMESERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566673              |                                 |
| Ilość      | 10 ST                      |                                 |

**Akcesoria**

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | TCC 6.4/10 BL              | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556440000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566956              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/10 BK              | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556480000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566994              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 12.8/26 RD             | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556420000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566932              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 12.8/26 OR             | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556380000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566697              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 12.8/26 BL             | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556460000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566970              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 12.8/26 BK             | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556500000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118567014              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/2 RD               | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556390000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566901              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |