

RS VERT 4P 20X4 Z


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Moduł do rozdzielania 4 potencjałów zasilania (P1,P2,P3,P4) na 20P1,20P2,20P3 i 20P4 ze złączem bezpośrednim lub kołnierzowo-śrubowym

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Interfejs, RS VERT, 4 P, złącze sprężynowe
Nr zam.	1128110000
Typ	RS VERT 4P 20X4 Z
GTIN (EAN)	4032248909650
Ilość	1 szt.

RS VERT 4P 20X4 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (UR) E141197

Wymiary i masa

Głębokość	52 mm	Głębokość (cale)	2.0472 inch
Wysokość	70 mm	Wysokość (cale)	2.7559 inch
Szerokość	145 mm	Szerokość (cale)	5.7086 inch
Masa netto	220 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40...60 °C	Temperatura eksploatacyjna	-25...50 °C
---------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane znamionowe UL

Łączny prąd roboczy, zgodnie z UL	40 A	Temperatura pracy UL, min.	-25 °C
Temperatura pracy UL, maks.	50 °C	Maksymalna wartość natężenia prądu na przyłączy, zgodnie z UL	10 A
Maksymalny prąd na przyłączy rozdzielacza, zgodnie z UL	10 A	Prąd znamionowy Imaks.	11 A
Napięcie znamionowe UN	300 V		

dane przyłącza

Liczba potencjałów	4	rozdział złącza wtykowe do płytki drukowanej	LM2NZF 5.08mm
złącze wtykowe zasilania	TOP 1.5GS2/180		

dane znamionowe

Napięcie znamionowe	< 600 V AC	napięcie robocze	<600 V AC
Maksymalna wartość natężenia prądu na przyłączy	30 A	Maksymalna wartość natężenia prądu na przyłączy elementu dystrybucyjnego	15 A
całkowity prąd znamionowy	120 A		

współrzędne izolacji (EN50178)

zgodnie z	DIN EN 50178	napięcie znamionowe	<600 V AC
kategoria przepięcia	III	stopień zabrudzenia	2
test napięcia impulsu	6 kV	Napięcie probiercze izolacji AC	1.65 kV

RS VERT 4P 20X4 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

przyłącze pole

Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG	AWG 24	rodzaj połączenia	złącze sprężynowe
tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks.	1.5 mm ²	elastyczny z tulejką, min.	0.25 mm ²
elastyczny z tulejką, maks.	1.5 mm ²	elastyczny, maks. H05(07) V-K	1.5 mm ²
elastyczny, min. H05(07) V-K	0.2 mm ²	stały, maks. H05(07) V-U	2.5 mm ²
stały, min. H05(07) V-U	0.2 mm ²	długość zdejmowanej izolacji	7.5 mm
obszar zacisku, maks.	2.5 mm ²	obszar zacisku, min.	0.13 mm ²
Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG	AWG 14		

przyłącze zasilania

rodzaj połączenia	złącze śrubowe	obszar zaciskowy, min.	0.13 mm ²
obszar zaciskowy, maks.	6 mm ²	sztywny, min. H05(07) V-U	0.5 mm ²
sztywny, maks. H05(07) V-U	6 mm ²	elastyczny, min. H05(07) V-K	0.5 mm ²
elastyczny, maks. H05(07) V-K	4 mm ²	elastyczny z tulejką, maks.	4 mm ²
elastyczny z tulejką, min.	0.5 mm ²	tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks.	4 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu, min. AWG	AWG 26	Przekrój poprzeczny przewodu, maks. AWG	AWG 10
moment dokręcający, min.	0.5 Nm	moment dokręcający, maks.	0.6 Nm
długość zdejmowanej izolacji	13 mm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS VERT 4P 20X4 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

