


SAIL-M16BW-12-10U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kable czujnik-siłownik są szeroko stosowane do podłączania czujników i siłowników, do przesyłania danych lub do zasilania. Kabel oblewany jest wyposażony w fabrycznie podłączony i sprawdzony wtyk. Kable mogą być poddawane działaniu różnorodnych czynników, takich jak wilgotność, zapylenie, wysokie i niskie temperatury, wstrząsy oraz wibracje.

Czy jest coś, czego nie udało się Państwu znaleźć, albo wymaga dodatkowych wyjaśnień? Prosimy o kontakt!

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, M16, Liczba biegunów: 12, 10 m, Gniazdo, kątowe, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcz: PUR, Halogenki: Tak
Nr zam.	1259011000
Typ	SAIL-M16BW-12-10U
GTIN (EAN)	4050118146752
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2026-03-31T00:00:00+02:00

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto

648.4 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Zgodne

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla

10 m

Przydatność do łańcucha ciągowego

Nie

Ekranowane

Nie

izolacja

PVC

promień zgięcia, min., ułożony na stałe

8 x średnica kabla

Sieciowane radiacyjnie

Nie

Kodowanie kolorami

biały, brązowy, zielony,
żółty, szary, różowy,
niebieski, czerwony, czarny,
fioletowy, szary / różowy,
czerwony / niebieski

kolor płaszcza

czarny

Przekrój żyły

0.25 mm²

Halogenki

Tak

promień zgięcia min., ruchomy

15 x średnica kabla

Materiał płaszcza

PUR

Odporność na iskry spawalnicze

Nie

Wytrzymałość na skręcanie

0 °/m

Zakres temperatur, stały

-25...70 °C

Odporne na ściegi spawalnicze

Nie

Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.

-5...70 °C

Liczba biegunów

12

Średnica zewnętrzna

7 mm ± 0.2 mm

Dane ogólne techniczne

Ścieżka połączenia

M16

Powierzchnia styku

połączony

LED

Nie

Wykonanie

Gniazdo, kątowe

Podstawowy materiał obudowy

PUR

Opór izolacji

1012 Ω

Napięcie znamionowe

60 V

Znamionowe natężenie prądu

3 A

Stopień ochrony

IP67

Cykle wpinania

≥ 500

Stopień zanieczyszczenia

1

zmastkowany

Nie

Materiał pierścienia gwintowanego

mosiądz, niklowany

Zakres temperatury obudowy

-25 ... +70 °C

Moment dokręcający

M16: 0,6 Nm

Właściwości elektryczne

Opór izolacji

1012 Ω

Napięcie znamionowe

60 V

wtyki lewe

Wtyk po lewej

M16, IP67, styk żeński,
zakrzywiony 90°,
Tworzywo sztuczne,
nieekranowane

Dane techniczne**wtyki prawe**

Wtyk po prawej

Wolny koniec przewodu

Klasyfikacje

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 9.0

EC001855

ETIM 10.0

EC001855

ECLASS 14.0


27-06-03-11

ECLASS 15.0

27-06-03-11


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Angled socket

Schemat biegunów



Socket

Schemat połączeń

1	+	brown
2	-	blue
3		white
4		green
5		pink
6		yellow
7		black
8		grey
9		red
10		violet
11		grey/pink
12		red/blue

Idealne narzędzie: **Screwty®** z regulacją momentu obrotowego

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

