

**ADAPS NPT1-1/2-NPT1-1/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Adaptory serii ADAP umożliwiają elastyczne i uniwersalne wypełnianie nieużywanych przepustów w sprzęcie Ex przy zachowaniu ognioszczelności Ex d, podwyższonej ochrony przeciwwybuchowej Ex e oraz stopnia ochrony IP66/67/68.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja         | ADAP (adapter Klippon Ex), Adapter, proste, 1 1/2" NPT , 1 1/4" NPT, stal nierdzewna 1.4404 |
| Nr zam.        | <a href="#">1265720000</a>                                                                  |
| Typ            | ADAPS NPT1-1/2-NPT1-1/4                                                                     |
| GTIN (EAN)     | 4050118093513                                                                               |
| Ilość          | 9 szt.                                                                                      |
| Status dostawy | element wycofywany z produkcji                                                              |
| Dostępne do    | 2024-08-31T00:00:00+02:00                                                                   |

## ADAPS NPT1-1/2-NPT1-1/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Szerokość  | 55.5 mm | Szerokość (cale) | 2.185 inch  |
| Długość    | 22 mm   | Długość (cale)   | 0.8661 inch |
| Masa netto | 146 g   |                  |             |

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -50 °C...120 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Informacje ogólne

|                                   |                           |                                    |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| moment dokręcający                | 113 Nm                    | zakres temperatur roboczych, maks. | 120 °C                                                                                                                                                        |
| zakres temperatur roboczych, min. | -50 °C                    | skok gwintu                        | 2.21 mm                                                                                                                                                       |
| Halogenki                         | bezhalogenowy             | Normy                              | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 |
| rozmiar klucza 1                  | 50 mm                     | Stopień ochrony                    | IP66                                                                                                                                                          |
| Dławnica kablowa                  | NPT 1-1/2"                | Materiał podstawowy                | stal nierdzewna 1.4404                                                                                                                                        |
| gwint (zewnątrzny)                | 1 1/2" NPT                | gwint (wewnętrzny)                 | 1 1/4" NPT                                                                                                                                                    |
| długość gwintu                    | 16 mm                     | rodzaj ochrony przeciwzapłonowej   | Ex d - ognioszczelny, Ex e - zwiększone bezpieczeństwo                                                                                                        |
| Wytyczne dotyczące montażu        | Patrz instrukcja montażu. |                                    |                                                                                                                                                               |

## Numery certyfikatów przepustu kablowego

|                                            |                                                     |                                           |                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Oznaczenie                                 | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X                                  | Nr certyfikatu dławnicy kablowej (CCC)    | 2020322313000069   |
| Nr certyfikatu (IECEx)                     | IECExTPS16.0004X                                    |                                           |                    |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-06 |             |             |