

SAIE-M16S-5-HWM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wtyk montażowy, M16, Gwint montażowy: M 18, Liczba biegunów: 5, Długość przewodu plecionego / kabla:
Nr zam.	1269790000
Typ	SAIE-M16S-5-HWM
GTIN (EAN)	4050118058215
Ilość	1 szt.

SAIE-M16S-5-HWM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	12 g
------------	------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dane techniczne złącza wtykowego do płytek drukowanych

Liczba biegunów	5	kodowanie	brak
Przyłącze ekranu	Nie	Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe natężenie prądu	6 A	Stopień ochrony	IP40
Powierzchnia styku	Ag (srebro)	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany
Ścieżka połączenia	M16	Gwint montażowy	M 18

Dane ogólne

Liczba biegunów	5	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany
Ścieżka połączenia	M16	Powierzchnia styku	Ag (srebro)
Stopień ochrony	IP40		

Ważna informacja

Uwagi

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

Rysunki

Schemat biegunów
