



Weidmüller oferuje wtyki zaworowe jako przewód łączący z wtykami M8/M12 i wolną końcówką przewodu. Status wtyku zaworowego jest sygnalizowany diodą LED. Wtyki zaworowe mają połączenie ochronne. Dostępne w wersjach A, B, C zgodnych z DIN i standardami przemysłowymi. Klasa ochrony IP 67 zapewniana po wkręceniu. Decydujące znaczenie ma również kierunek wyjścia, dlatego Weidmüller oferuje inne wersje.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Przewód zaworu (zmontowany), wtyk prosty - wtyk zaworowy, Forma B przemysłowa (11 mm), M8 = żadna, Długość kabla: 0.4 m, PUR, czarny
Nr zam.	1271590040
Typ	SAIL-VSB-M8G-3-0.4U
GTIN (EAN)	4050118893403
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Ostatnia data zamówienia	2027-02-28T00:00:00+01:00

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 84.48 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6ef4f442-4200-442c-9896-7fd648ce3c59

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla	0.4 m	kolor płaszcz	czarny
Przydatność do łańcucha ciągowego	Tak	Przekrój żyły	0.5 mm ²
Ekranowane izolacja	Nie	Halogenki	Nie
promień zgięcia min., ruchomy	10 x średnica kabla	Przyspieszenie	5 m/s ²
Cykle gięcia	2 mln	promień zgięcia, min., ułożony na stałe	5 x średnica kabla
Materiał płaszcz	PUR	Prędkość	200 m/s
Kodowanie kolorami	brązowy, niebieski, zielony / żółty	Odporność na iskry spawalnicze	Nie
Zakres temperatur, stały	-50...80 °C	Wytrzymałość na skręcanie	0 °/m
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.	-25...80 °C	Odporne na ściegi spawalnicze	Nie
		Liczba biegunów	3

Dane ogólne techniczne

kodowanie	Forma B przemysłowa (11 mm), M8 = żadna	Ścieżka połączenia	inne
Powierzchnia styku	cynowana	LED	Tak
Wykonanie	wtyk proste - wtyk zaworowy	Podstawowy materiał obudowy	TPU
Materiał styków	CuZn	Napięcie znamionowe	24 V
Znamionowe natężenie prądu	4 A	Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu
Okablowanie ochronne	Dioda supresyjna	Zakres temperatury obudowy	-25...+80 °C

wtyki lewe

Wtyk po lewej	złącza, Grzyb zaworu, Konstrukcja przemysłowa B (11 mm), Liczba biegunów: 3, IP67, styk żeński, zakrzywiony 0°, z połączeniem ochronnym: dioda tłumiąca, Żółta dioda LED, nieekranowane
---------------	---

Dane techniczne

wtyki prawe

Wtyk po prawej	złącza, M8, Liczba biegunów: 3, IP67, styk męski, prosty, nieekranowane
----------------	--

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



Schemat biegunów



Schemat biegunów



Schemat połączeń

