



**B2CF 3.50/22/180 SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

Dwurzędowy wtyk żeński ze złączem sprężynowym PUSH IN. Wystarczy włożyć przygotowany przewód - gotowe i natychmiast w użyciu, dzięki wyraźnemu rozdzieleniu wejść przewodów i miejsc działania. Wbudowane przyciski do otwierania punktu zaciskowego. Duża gęstość upakowania elementów dzięki małym wysokościom. Opcjonalnie: zamykanie i zwalnianie bez użycia narzędzi, dzięki zastosowaniu opatentowanych przez firmę Weidmüller haków ryglujących (LR) lub dźwigni blokującej i zwalniającej (LH).

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                    |                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja             | Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.50 mm, Liczba biegunów: 22, 180°, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia |
| Nr zam.            | <a href="#">1277370000</a>                                                                                                                              |
| Typ                | B2CF 3.50/22/180 SN OR BX                                                                                                                               |
| GTIN (EAN)         | 4050118067330                                                                                                                                           |
| Ilość              | 48 szt.                                                                                                                                                 |
| parametry produktu | IEC: 320 V / 13.4 A / 0.14 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 9.5 A / AWG 30 - AWG 16                                                                             |
| opakowanie         | skrzynia                                                                                                                                                |

**B2CF 3.50/22/180 SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technical data****Dopuszczenia**

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E60693

**Wymiary i masa**

|            |          |                  |             |
|------------|----------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 25.25 mm | Głębokość (cale) | 0.9941 inch |
| Wysokość   | 15.2 mm  | Wysokość (cale)  | 0.5984 inch |
| Szerokość  | 38.5 mm  | Szerokość (cale) | 1.5157 inch |
| Masa netto | 11.54 g  |                  |             |

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Ślad węglowy produktu Kołyska do bramy 0.324 kg CO2eq.

**Parametry systemu**

|                                                 |                                                  |                                               |                           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Rodzina produktów                               | OMNIMATE Signal - seria B2C/S2C 3.50 - 2-rzędowe | Rodzaj przyłącza                              | Przyłącze pola            |
| Metoda wykonywania złącz                        | PUSH IN z przyciskiem aktywacji                  | Raster w mm (P)                               | 3.50 mm                   |
| Raster w calach (P)                             | 0.138 "                                          | Kierunek odejścia przewodu                    | 180°                      |
| Liczba biegunów                                 | 22                                               | L1 in mm                                      | 35.00 mm                  |
| L1 w calach                                     | 1.378 "                                          | Liczba rzędów                                 | 1                         |
| liczba rzędów z biegunami                       | 2                                                | Przekrój pomiarowy                            | 15 mm <sup>2</sup>        |
| zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 | zabezpieczony przed dotknięciem palcami          | zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 | IP 20 w stanie wetkniętym |
| Stopień ochrony                                 | IP20, po całkowitym zmontowaniu                  | element kodowany                              | Tak                       |
| Długość odizolowania                            | 10 mm                                            | końcówka wkrętaka                             | 0,4 x 2,5                 |
| końcówka wkrętaka norma                         | DIN 5264                                         | Cykle wpinania                                | 25                        |
| Siła wtykania/biegun, maks.                     | 3.5 N                                            | Siła ciągnięcia / biegun, maks.               | 3.5 N                     |

**Dane materiałowe**

|                                             |                            |                                 |              |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| Materiał izolacyjny                         | PA 66 GF 30                | Barwny                          | pomarańczowy |
| Tabela kolorów (podobny)                    | RAL 2000                   | grupa materiałów izolacyjnych   | II           |
| Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 600 |                            | Opór izolacji                   | ≥ 108 Ω      |
| Moisture Level (MSL)                        |                            | Klasa palności wg UL 94         | V-0          |
| Materiał styków                             | stop miedzi                | Powierzchnia styku              | cynowana     |
| Struktura warstwowa wtyku                   | 2...5 µm Sn hot-dip tinned | Temperatura magazynowania, min. | -40 °C       |
| Temperatura magazynowania, max.             | 70 °C                      | Temperatura pracy, min.         | -50 °C       |
| Temperatura pracy, max.                     | 120 °C                     | Zakres temperatur montaż, min.  | -40 °C       |
| Zakres temperatur montaż, max.              | 120 °C                     |                                 |              |

**Przewody pasujące do złącza**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Zakres zaciskania, min.  | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Zakres zaciskania, maks. | 1.5 mm <sup>2</sup>  |

**B2CF 3.50/22/180 SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technical data**

przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 30

przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 16  
maks.jednodrutowe, min. H05(07) V-U 0.14 mm<sup>2</sup>jednodrutowe, maks. H05(07) V-U 1.5 mm<sup>2</sup>cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 0.14 mm<sup>2</sup>cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 1.5 mm<sup>2</sup>z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. 0.14 mm<sup>2</sup>z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, 1 mm<sup>2</sup>  
maks.z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, 0.14 mm<sup>2</sup>  
min.z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, 1.5 mm<sup>2</sup>  
maks.

Zaciskany przewód

|                                            |                                            |                                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ                                        | cienkodrutowe                   |
|                                            | znamionowy                                 | 0.14 mm <sup>2</sup>            |
| przewód i końcówka tulejkowa               | Długość zdejmowania izolacji               | znamionowy 0 mm                 |
|                                            | Zalecana tulejka kablowa                   | <a href="#">H0.14/12 GR SV</a>  |
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ                                        | cienkodrutowe                   |
|                                            | znamionowy                                 | 0.25 mm <sup>2</sup>            |
| przewód i końcówka tulejkowa               | Długość zdejmowania izolacji               | znamionowy 0 mm                 |
|                                            | Zalecana tulejka kablowa                   | <a href="#">H0.25/12 HBL SV</a> |
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ                                        | cienkodrutowe                   |
|                                            | znamionowy                                 | 0.34 mm <sup>2</sup>            |
| przewód i końcówka tulejkowa               | Długość zdejmowania izolacji               | znamionowy 0 mm                 |
|                                            | Zalecana tulejka kablowa                   | <a href="#">H0.34/12 TK SV</a>  |
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ                                        | cienkodrutowe                   |
|                                            | znamionowy                                 | 0.5 mm <sup>2</sup>             |
| przewód i końcówka tulejkowa               | Długość zdejmowania izolacji               | znamionowy 2 mm                 |
|                                            | Zalecana tulejka kablowa                   | <a href="#">H0.5/16 OR SV</a>   |
|                                            | Długość zdejmowania izolacji               | znamionowy 0 mm                 |
|                                            | Zalecana tulejka kablowa                   | <a href="#">H0.5/10</a>         |
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | znamionowy                                 | 0.75 mm <sup>2</sup>            |
|                                            | przewód i końcówka tulejkowa               | Długość zdejmowania izolacji    |
| przewód i końcówka tulejkowa               | Zalecana tulejka kablowa                   | <a href="#">H0.75/16 W SV</a>   |
|                                            | Długość zdejmowania izolacji               | znamionowy 0 mm                 |
|                                            | Zalecana tulejka kablowa                   | <a href="#">H0.75/10</a>        |
|                                            | Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | znamionowy 1                    |
| przewód i końcówka tulejkowa               | Długość zdejmowania izolacji               | znamionowy 2 mm                 |
|                                            | Zalecana tulejka kablowa                   | <a href="#">H1.0/16 GE SV</a>   |
|                                            | Długość zdejmowania izolacji               | znamionowy 0 mm                 |
|                                            | Zalecana tulejka kablowa                   | <a href="#">H1.0/10</a>         |
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | znamionowy                                 | 1.5 mm <sup>2</sup>             |

## B2CF 3.50/22/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                    |                                                                                                                                                                                       |                              |                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|                    | przewód i końcówka tulejkowa                                                                                                                                                          | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy Ø mm         |
|                    |                                                                                                                                                                                       | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H1,5/10</a> |
| Tekst referencyjny | Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P). Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego. |                              |                         |

## Dane znamionowe wg IEC

|                                                                               |                        |                                                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| przetestowane zgodnie z normą                                                 | IEC 60664-1, IEC 61984 | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)                               | 13.4 A         |
| Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)                              | 10 A                   | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)                               | 12 A           |
| Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)                              | 9 A                    | napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2          | 320 V          |
| napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2         | 160 V                  | napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3         | 160 V          |
| znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2  | 2.5 kV                 | znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 2.5 kV         |
| znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 2.5 kV                 | odporność na zwarcia                                                          | 3 x 1 s z 80 A |

## Dane znamionowe wg CSA

|                                              |        |                                              |                |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|----------------|
| Instytut (CSA)                               | CSA    | Nr certyfikatu (CSA)                         | 200039-1121690 |
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) | 300 V  | Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) | 50 V           |
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) | 300 V  | Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)     | 9.5 A          |
| Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA)     | 9.5 A  | Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA)     | 9.5 A          |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min.        | AWG 30 | przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.       | AWG 16         |

Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

## Dane znamionowe wg UL 1059

|                                                  |        |                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|
| Instytut (cURus)                                 | CURUS  | Nr certyfikatu (cURus)                           | E60693 |
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) | 300 V  | Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) | 50 V   |
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) | 300 V  | Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)     | 9.5 A  |
| Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059)     | 9.5 A  | Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)     | 9.5 A  |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min.            | AWG 30 | przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.           | AWG 16 |

Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

## Opakowanie

|               |           |              |           |
|---------------|-----------|--------------|-----------|
| opakowanie    | skrzynia  | Długość VPE  | 350.00 mm |
| Szerokość VPE | 141.00 mm | Wysokość VPE | 32.00 mm  |

**B2CF 3.50/22/180 SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technical data****Testy typu**

|                                                           |                 |                                                                                                                                      |                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Test: wytrzymałość znaczników                             | Standard        | IEC 61984 rozdział 6.2 i 7.3.2 / 10.11 według wzorca zamieszczonego w IEC 60068-2-70 / 12.95                                         |                                   |
|                                                           | Test            | znacznik początku, identyfikacja typu, raster, typ materiału, znacznik daty, znacznik zatwierdzenia UL, znacznik zatwierdzenia cULus |                                   |
|                                                           | Ocena           | dostępny                                                                                                                             |                                   |
|                                                           | Test            | wytrzymałość                                                                                                                         |                                   |
| Test: nieprawidłowe połączenie (brak możliwości wymiany)  | Ocena           | sprawdzony                                                                                                                           |                                   |
|                                                           | Standard        | IEC 61984 rozdziały 6.3 i 6.9.1 / 10.11, IEC 60512-13-5 / 02.06                                                                      |                                   |
|                                                           | Test            | 180° obrócone bez elementów kodowych                                                                                                 |                                   |
|                                                           | Ocena           | sprawdzony                                                                                                                           |                                   |
|                                                           | Test            | 180° obrócone z elementami kodowymi                                                                                                  |                                   |
|                                                           | Ocena           | sprawdzony                                                                                                                           |                                   |
|                                                           | Test            | kontrola wzrokowa                                                                                                                    |                                   |
|                                                           | Ocena           | sprawdzony                                                                                                                           |                                   |
| Test: przekrój zaciskowy                                  | Standard        | IEC 60999-1 rozdziały 7 i 9.1 / 11.99, IEC 60947-1 rozdział 8.2.4.5.1 / 03.11                                                        |                                   |
|                                                           | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                                                                            | pełny 0,14 mm <sup>2</sup>        |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                                                                            | bez izolacji 0,14 mm <sup>2</sup> |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                                                                            | pełny 1,5 mm <sup>2</sup>         |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                                                                            | bez izolacji 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                                                                            | AWG 26/1                          |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                                                                            | AWG 26/19                         |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                                                                            | AWG 16/1                          |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                                                                            | AWG 16/19                         |
|                                                           | Ocena           | sprawdzony                                                                                                                           |                                   |
| Test uszkodzenia i przypadkowego poluzowania przewodników | Standard        | IEC 60999-1 rozdział 9.4 / 11.99                                                                                                     |                                   |
|                                                           | Wymaganie       | 0,2 kg                                                                                                                               |                                   |
|                                                           | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                                                                            | AWG 26/1                          |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                                                                            | AWG 26/19                         |
|                                                           | Ocena           | sprawdzony                                                                                                                           |                                   |
|                                                           | Wymaganie       | 0,3 kg                                                                                                                               |                                   |
|                                                           | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                                                                            | H05V-U0.75                        |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                                                                            | H05V-K0.75                        |
|                                                           | Ocena           | sprawdzony                                                                                                                           |                                   |
|                                                           | Wymaganie       | 0,4 kg                                                                                                                               |                                   |
|                                                           | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                                                                            | H07V-U1.5                         |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                                                                            | H07V-K1.5                         |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                                                                            | AWG 16/1                          |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                                                                            | AWG 16/19                         |
|                                                           | Ocena           | sprawdzony                                                                                                                           |                                   |

## B2CF 3.50/22/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                |                 |                                  |            |
|----------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| Test wciągania | Standard        | IEC 60999-1 rozdział 9.5 / 11.99 |            |
|                | Wymaganie       | ≥10 N                            |            |
|                | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz             | AWG 26/1   |
|                |                 | przekrój przewodnika             |            |
|                | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz             | AWG 26/19  |
|                |                 | przekrój przewodnika             |            |
|                | Ocena           | sprawdzony                       |            |
|                | Wymaganie       | ≥20 N                            |            |
|                | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz             | H05V-U0.75 |
|                |                 | przekrój przewodnika             |            |
|                | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz             | H05V-K0.75 |
|                |                 | przekrój przewodnika             |            |
|                | Ocena           | sprawdzony                       |            |
|                | Wymaganie       | ≥40 N                            |            |
|                | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz             | H07V-U1.5  |
|                |                 | przekrój przewodnika             |            |
|                |                 | Typ przewodnika oraz             | H07V-K1.5  |
|                |                 | przekrój przewodnika             |            |
|                | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz             | AWG 16/1   |
|                |                 | przekrój przewodnika             |            |
|                | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz             | AWG 16/19  |
|                |                 | przekrój przewodnika             |            |
|                | Ocena           | sprawdzony                       |            |

## Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.

Uwagi


- Additional variants on request
- Gold-plated contact surfaces on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Crimp shape A for wire-end ferrules with crimping tools PZ 1,5 (order no. 9005990000) or PZ 6/5 (order no. 9011460000) for larger wire cross-sections recommended.
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- Max. outer diameter of the conductor 2.6 mm
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

## Klasyfikacje


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

## Drawings


### Zdjęcie produktu



### Wykres



### Zalety produktu



Solid PUSH IN contact Safe and durable


## Drawings

### Zaleta produktu




Large connection cross-section  
Up to 1.5 mm possible with ease

### Zaleta produktu



Fast PUSH IN connection  
Tool-free and touch-safe

### Przykład zastosowania



**B2CF 3.50/22/180 SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Elementy kodujące**

Łączy tylko to, co łączyć trzeba: właściwe złącze na właściwym miejscu.

Elementy kodujące i urządzenia blokujące wyraźnie przypisują elementy łączące podczas procesu produkcji i obsługi

Elementy kodujące i urządzenia blokujące są wkładane przed montażem lub podczas fazy konfekcjonowania kabli. Alternatywa oferowana przez Weidmüller: wystarczy przeprowadzić indywidualną konfigurację w internetowym konfiguratorze wariantów i otrzyma się kodowany element.

Błędne wyposażenie na płycie drukowanej oraz błędne wtykanie złączy staje się już niemożliwe.

Zaletą: nie trzeba szukać błędów podczas produkcji a użytkownikowi nie grożą błędy podczas montażu.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | B2L/S2L 3.50 KO BK BX      | Wersja                                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">1849740000</a> | Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, czarny, Liczba |
| GTIN (EAN) | 4032248378203              | biegunów: 1                                                          |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                                      |
| Typ        | B2L/S2L 3.50 KO OR BX      | Wersja                                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">1849730000</a> | Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący,                |
| GTIN (EAN) | 4032248378197              | pomarańczowy, Liczba biegunów: 1                                     |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                                      |


**B2CF 3.50/22/180 SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Counterpart****S2C-SMT 3.50/180G Box**

Złącze męskie odporne na wysokie temperatury, zabezpieczone przed dotknięciem, pasuje do wtyku żeńskiego B2CF 3.50 PUSH IN. Kierunek wtykania prostopadły lub równoległy do płytki drukowanej (180° / 90°). Warianty obudowy: zamknięta (G) oraz z kołnierzem lutowanym (LF) w pudełkach (BX) lub na antystatycznej taśmie na szpuli (RL). Przystosowane do procesów lutowania rozpliwowego i falowego. Długość kołków 1,5 mm albo 3,5 mm.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | S2C-SMT 3.50/22/180G 3.... | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1290130000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięta z boku,           |
| GTIN (EAN) | 4050118082692              | Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 22, 180°,   |
| Ilość      | 42 ST                      | Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia |
| Typ        | S2C-SMT 3.50/22/180G 1.... | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1290510000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięta z boku,           |
| GTIN (EAN) | 4050118083279              | Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 22, 180°,   |
| Ilość      | 42 ST                      | Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia |

**S2C-SMT 3.50/180G Tape**

Złącze męskie odporne na wysokie temperatury, zabezpieczone przed dotknięciem, pasuje do wtyku żeńskiego B2CF 3.50 PUSH IN. Kierunek wtykania prostopadły lub równoległy do płytki drukowanej (180° / 90°). Warianty obudowy: zamknięta (G) oraz z kołnierzem lutowanym (LF) w pudełkach (BX) lub na antystatycznej taśmie na szpuli (RL). Przystosowane do procesów lutowania rozpliwowego i falowego. Długość kołków 1,5 mm albo 3,5 mm.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | S2C-SMT 3.50/22/180G 1.... | Wersja                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1359040000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięta z boku,         |
| GTIN (EAN) | 4050118162202              | Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 22, 180°, |
| Ilość      | 175 ST                     | Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape   |
| Typ        | S2C-SMT 3.50/22/180G 3.... | Wersja                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1358840000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięta z boku,         |
| GTIN (EAN) | 4050118162103              | Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 22, 180°, |
| Ilość      | 175 ST                     | Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, Tape   |


**B2CF 3.50/22/180 SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

**Counterpart****S2C-SMT 3.50/90G Box**

Odporne na wysokie temperatury złącze męskie  
Zabezpieczenie przed dotknięciem Pasuje do wtyku  
żeńskiego B2CF 3.50 PUSH IN Kierunek wtykania  
prostopadły lub równoległy do płytki drukowanej (180° /  
90°) Warianty obudowy: zamknięta (G) oraz z kołnierzem  
lutowanym (LF) Pakowane do pudełek (BX) lub na  
antystatycznej taśmie na szpuli (w taśmie na szpuli RL)  
Przystosowane do procesów lutowania rozpliwowego i  
falowego  
w przemyśle Długość kołków 1,5 mm albo 3,2 mm

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | S2C-SMT 3.50/22/90G 1.5... | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1289740000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku,           |
| GTIN (EAN) | 4050118082432              | Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 22, 90°,    |
| Ilość      | 42 ST                      | Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia |
| Typ        | S2C-SMT 3.50/22/90G 3.2... | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1289350000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku,           |
| GTIN (EAN) | 4050118081862              | Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 22, 90°,    |
| Ilość      | 42 ST                      | Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia |

**S2C-SMT 3.50/90G Tape**

Odporne na wysokie temperatury złącze męskie  
Zabezpieczenie przed dotknięciem Pasuje do wtyku  
żeńskiego B2CF 3.50 PUSH IN Kierunek wtykania  
prostopadły lub równoległy do płytki drukowanej (180° /  
90°) Warianty obudowy: zamknięta (G) oraz z kołnierzem  
lutowanym (LF) Pakowane do pudełek (BX) lub na  
antystatycznej taśmie na szpuli (w taśmie na szpuli RL)  
Przystosowane do procesów lutowania rozpliwowego i  
falowego  
w przemyśle Długość kołków 1,5 mm albo 3,2 mm

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | S2C-SMT 3.50/22/90G 1.5... | Wersja                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1359680000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku,        |
| GTIN (EAN) | 4050118163025              | Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 22, 90°, |
| Ilość      | 235 ST                     | Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape  |
| Typ        | S2C-SMT 3.50/22/90G 3.2... | Wersja                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1359560000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku,        |
| GTIN (EAN) | 4050118162813              | Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 22, 90°, |
| Ilość      | 235 ST                     | Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, Tape  |