

SAIE-M12S-PB-0.5U HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wtyk montażowy, M12, złącze męskie, proste, PG 9, Liczba biegunów: 2, 0.5 m
Nr zam.	1279490050
Typ	SAIE-M12S-PB-0.5U HW
GTIN (EAN)	4050118076400
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2026-02-27T00:00:00+01:00

SAIE-M12S-PB-0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	40.48 g
------------	---------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	2	kodowanie	Kodowanie B
Powierzchnia styku	pozlacany	Rodzaj przyłącza	złącze męskie
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0.25 mm ²
Napięcie znamionowe	250 V	Znamionowe natężenie prądu	4 A
Stopień ochrony	IP68	Cykle wpinania	≥ 500
Stopień zanieczyszczenia	3	Dławnica kablowa	PG 9
Zakres temperatury obudowy	-20 - +60 °C		

Specyfikacje techniczne kabla


Długość kabla	0.5 m	kolor płaszcza	fioletowy (podobny RAL 4001)
Funkcja PE	Nie	Przekrój żyły	0.25 mm ²
Długość przewodu plecionego / kabla	0.5 m	Przekrój rdzenia AWG	AWG 24
Liczba biegunów	2		

Klasyfikacje


ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek szczegółowy



Schemat połączeń

