

KTB GP 62XX20 CD S4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.



Abbildung ähnlich

Integrowanie, rozszerzenie i indywidualizacja:

Uzupełnienie pasujące do każdej aplikacji

Kompletna paleta akcesoriów systemowych nowej serii
obudów Klippon® TB umożliwia proste dopasowanie
obudów do specyficznych wymagań konkretnej aplikacji.

Płyty kołnierzowe

Płyty kołnierzowe w dwóch materiałach i dwóch grubo-
ściach do prostej wymiany wstępnie uzbrajanych płyt ko-
łnierzowych na miejscu.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon TB (Terminal Box), Płyta kołnierzowa, proste, Wysokość: 564 mm, Szerokość: 167 mm, Głębokość: 3 mm, Płyty kołnierzowe: z lewej strony, z prawej strony, Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4404, element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Nr zam.	1281220000
Typ	KTB GP 62XX20 CD S4
GTIN (EAN)	4050118072006
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2024-10-31T00:00:00+01:00
Produkt alternatywny	KTB GP 62XX20 CD S4 3MM

Data sporządzenia 11.03.2026 03:18:48 MEZ

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	3 mm	Głębokość (cale)	0.1181 inch
Wysokość	564 mm	Wysokość (cale)	22.2047 inch
Szerokość	167 mm	Szerokość (cale)	6.5748 inch
Masa netto	2249 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Grubość materiału	3 mm	Powierzchnia	element polerowany elektrolitycznie
Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4404	mocowanie do wbudowania	przykręcany
Stopień ochrony (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12	Płyty kołnierзовые	z lewej strony, z prawej strony

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	3 mm	Powierzchnia	element polerowany elektrolitycznie
Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4404		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		