


## VSSC4 GDT 240VUC 2X10KA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ochrona przeciwprzebieciowa z pojedynczymi komponentami

Z iskiernikami gazowymi w konstrukcji złączki

Iskierniki gazowe/iskierniki (GDT) są stosowane w konstrukcji złączek. Są dopuszczone do takiego maksymalnego napięcia stałego, jakie jest wydrukowane na danej części. Napięcie większe niż określona wartość jest bezpiecznie odprowadzane w ciągu ok. 10–100  $\mu$ s. Iskierniki gazowe są stosowane do wyższych mocy znamionowych. Napięcie większe niż określone jest bezpiecznie odprowadzane w ciągu ok. 10–100  $\mu$ s. Iskierniki gazowe są stosowane do wyższych mocy znamionowych.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Ochrona przeciwprzebieciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzebieciowa, MSR
Nr zam.	<a href="#">1307880000</a>
Typ	VSSC4 GDT 240VUC 2X10KA
GTIN (EAN)	4050118146431
Ilość	5 szt.

## VSSC4 GDT 240VUC 2X10KA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	58.5 mm	Głębokość (cale)	2.3031 inch
Wysokość	76 mm	Wysokość (cale)	2.9921 inch
Szerokość	12.4 mm	Szerokość (cale)	0.4882 inch
Masa netto	32.5 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...80 °C	Temperatura otoczenia	-40 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna	-40 ...70	Wilgotność	5...96 %

## Prawdopodobieństwo usterki

SIL zgodnie z normą IEC 61508	3	MTTF	11416 a
SFF	100 %	λges	10
PFH w 1*10 <sup>-9</sup> 1/h	0		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Ochrona danych CSA

Grupa gazów D	IIA	Grupa gazów A, B	IIC
Grupa gazów C	IIB	Indukcyjność wewnętrzna, maks. LI	0 μH
Pojemność wewnętrzna, maks. CI	0 nF	Napięcie wejściowe, maks. Ui	407 V

## Dane znamionowe IEC / EN

Liczba biegunów	1	Styk sygnalizacyjny	Nie
napięcie znamionowe (AC)	240 V	napięcie znamionowe (DC)	339 V
Prąd znamionowy IN	20 A	poziom ochrony UP żyła - żyła	1200 V
poziom ochrony UP żyła - PE	1200 V	Rodzaj napięcia	AC/DC
Rezystancja skrośna	<0.1 Ω	pojemność	4,65 pF
Normy	IEC 61643-21	Prąd testu ochrony odgromowej limpuls (10/350 μs)	2,5 kA
klasa wymagań wg IEC 61643-21	C2, C3, D1	maksymalne napięcie stałe, Uc (AC)	288 V
Maksymalne napięcie stałe, Uc (DC)	407 V	odporność na prąd udarowy D1	2,5 kA 10/350 μs
odporność na prąd udarowy C3	100 A 10/1000 μs	zdolność resetowania impulsu	≤ 20 ms
Prąd testu ochrony odgromowej limpuls (10/350 μs) przewód-PE	2,5 kA	tryb awarii przeciążeniowej	tryb 2
Znamionowy prąd obciążenia IL	20 A	Prąd wyładowczy In (8/20μs) przewód-PE	2,5 kA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20μs) przewód-PE	2 x 10 kA	odporność na prąd udarowy C2	5 kA 8/20 μs

## dane ogólne

Optyczny wskaźnik pracy	Nie	segment	mierzenie - sterowanie - regulowanie
Wykonanie	Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR	Forma konstrukcyjna	Zacisk

**VSSC4 GDT 240VUC 2X10KA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne**

Klasa palności wg UL 94	V-0	Barwny	czarny
Stopień ochrony	IP20	Szyna montażowa	TS 35
funkcja rozłączająca	Nie		

**koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178**

Kategoria przepięciowa	III	Stopień zanieczyszczenia	2
------------------------	-----	--------------------------	---

**Dalsze szczegóły aprobat**

Certyfikat GOST	GOST-Zertifikat - PDF/7950_n1-n4.pdf (application/pdf)
-----------------	--

**Dane elektryczne**

Rodzaj napięcia	AC/DC
-----------------	-------

**Dane ogólne**

Liczba biegunów	1	Stopień ochrony	IP20
Barwny	czarny		

**Dane przyłączeniowe**

Długość odizolowania	10 mm	Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min.	0.5 Nm	Moment obrotowy dociągający, maks.	0.8 Nm
Zakres zaciskania, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Zakres zaciskania, maks.	4 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.	6 mm <sup>2</sup>
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min.	0.5 mm <sup>2</sup>	przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks.	4 mm <sup>2</sup>
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.	4 mm <sup>2</sup>

**Ważna informacja**


Informacje produktowe	Tryb 2: Stan, w którym część SPD ograniczająca napięcie była zwarta ze względu na bardzo małą impedancję w SPD. Linia jest niesprawna, ale urządzenia pomiarowe są nadal chronione przez obwody krótkiego spięcia.
-----------------------	--

**Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ETIM 10.0	EC000943	ECLASS 14.0	27-17-15-01
ECLASS 15.0	27-17-15-01		

**Rysunki**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Circuit diagram



## VSSC4 GDT 240VUC 2X10KA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Akcesoria (i płytki)




Płyty zamykające (AP) serii produkcyjnej VSSC w kolorze jasnoniebieskim i czarnym

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	AP VSSC4	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1063120000</a>	VSSC, Płyta zamykająca
GTIN (EAN)	4032248947560	
Ilość	50 ST	

## neutralna



Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczniaków.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach. Szeroki asortyment oznaczniaków gotowych do użycia Paski umożliwiające szybkie instalowanie Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	DEK 5/5 MC NE WS	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1609801044</a>	Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, biały
Ilość	1000 ST	