

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Delivery incl. dust caps

Przełącznik mediów FreeCon Active PROFINET z funkcją diagnostyczną, do łącz wtykowych w technologii PushPull Var. 14 zgodnie z normą IEC 61076-3-117 wraz z RJ45 i SC-RJ z POF zgodnie z IEC 61754-24 oraz zasilaczem PushPull Power zgodnie ze specyfikacją PROFINET.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Konwerter mediów POF, FreeCon, IP65
Nr zam.	1324440000
Typ	IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C
GTIN (EAN)	4050118128208
Ilość	1 szt.

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E141197

Wymiary i masa

Głębokość	130.4 mm	Głębokość (cale)	5.1338 inch
Wysokość	53 mm	Wysokość (cale)	2.0866 inch
Szerokość	100 mm	Szerokość (cale)	3.937 inch
Masa netto	722.04 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...55 °C
Temperatura układania		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Podstawowy materiał obudowy	profil aluminiowy, Pokrywa: cynk odlewany w matrycy, malowany
rodzaj montażu	Brak	Stopień ochrony	IP65
Cykle wpinania	≥ 100	Okablowanie	PROFINET
Interfejs mocy	PROFINET PushPull Power	Interfejs danych	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14), PROFINET PushPull RJ45 (V14)

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24, IEC 60603-7-51	Standard sieciowy	IEC 61158, IEC 61784
Nr certyfikatu (cULus)	E141197		

Właściwości elektryczne

Rodzaj napięcia	DC	Szybkość transmisji	100 MB
napięcie robocze	24 V	Protokół	PROFINET IRT
Pobór prądu	typ. 200 mA	Wskaźnik LED	P1: port aktywny, P2: port aktywny, SF: błąd zbiorczy, BF: błąd magistrali, US1: napięcie 1 (układ

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technical data**

		elektroniczny), US2: napięcie 2
Zakres napięcia roboczego	18 - 30 V DC	

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001467	ETIM 9.0	EC001467
ETIM 10.0	EC001467	ECLASS 14.0	19-17-01-32
ECLASS 15.0	19-17-01-32		

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Sets



PushPull Power łącznik wtykowy według specyfikacji PROFINET

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Wersja
Nr zam.	2465440000	Łącznik mocy, Wtyk, PROFINET, zestaw wtyków
GTIN (EAN)	4050118522136	
Ilość	1 ST	

SC-RJ



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) z metalu plus wkład SC

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PS-V14M-2SC-POF	Wersja
Nr zam.	1191550000	Złącze światłowodowe, Wersja 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
Ilość	10 ST	

Sets - RJ45



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) z metalu plus wkład RJ45

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Wersja
Nr zam.	1012170000	Wkładka wtykowa RJ45 beznarzędziowa, wariant 14 metal, Cat.5
GTIN (EAN)	4032248719815	(ISO/IEC 11801)
Ilość	10 ST	