

KTB QL 987420 S4E1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Abbildung ähnlich

Seria obudów Klippon® TB zapewnia doskonałe parametry użytkowania, nawet w najcięższych warunkach środowiskowych. Ponadto seria ta spełnia bardziej surowe wymagania eksploatacji w atmosferach potencjalnie wybuchowych występujących w szczególności w przemyśle przetwórczym i energetyce. Nowa seria obudów Klippon® TB QL stanowi dalsze udoskonalenie bardzo udanej serii produktów, która zajmuje czołową pozycję na rynku. Obudowy z serii Klippon® TB QL mają następujące zalety: Dostępne w 19 rozmiarach i 3 głębokościach standardowych Wyposażone w maks. 4 płyty dławnicowe Uszczelka zabezpieczona przed ściśnięciem Pokrywa z mechanizmem szybkiego zamykania, standardowo z rowkiem Podwyższona odporność na temperaturę Stopień ochrony IP 66 Trzpień uziemiający przyspawany do osłony oraz do dolnej części obudowy Spawana stopka montażowa Atesty międzynarodowe

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wersja | Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 980 mm, Szerokość: 740 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzone: na dole, Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny |
| Nr zam. | 1201010000 |
| Typ | KTB QL 987420 S4E1 |
| GTIN (EAN) | 4032248983476 |
| Ilość | 1 szt. |

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



| | |
|------------------------|----------------------------|
| ROHS | Zgodny |
| UL File Number Search | Witryna UL |
| Nr certyfikatu (cULus) | E243298 |

Wymiary i masa

| | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| Głębokość | 200 mm | Głębokość (cale) | 7.874 inch |
| Wysokość | 980 mm | Wysokość (cale) | 38.5826 inch |
| Szerokość | 740 mm | Szerokość (cale) | 29.1338 inch |
| Wymiar mocowania wysokość | 625 mm | Wymiar mocowania szerokość | 766 mm |
| Masa netto | 29500 g | | |

Temperatury

| | | | |
|----------------------------|------------------|--|---|
| Temperatura eksploatacyjna | -60 °C... 135 °C | Wskazówka: temperatura otoczenia (praca) | Przy stosowaniu w temperaturach powyżej 105°C ochrona IP jest ograniczona do IP66 |
|----------------------------|------------------|--|---|

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|--|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

Informacje ogólne

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|
| Grubość materiału wieka | 1.5 mm | Grubość materiału kołnierza | 3 mm |
| Grubość materiału obudowy | 1.5 mm | Temperatura pracy, max. | 135 °C |
| Temperatura pracy, min. | -60 °C | Mocowanie wieka | zamek ćwierćobrotowy z wkładką szczelinową |
| Normy | DIN EN 62208 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | Powierzchnia | element polerowany elektrolitycznie |
| udarność | 7 J wersja ATEX, 10 J wersja standardowa | rozmiar klucza | 10 mm |
| Stopień ochrony | IP66 | Materiał podstawowy | stal nierdzewna 1.4404 (316 L) |

Dane techniczne

| | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------|--|
| materiał uszczelniający | Silikon | mocowanie do wbudowania | 4,6 lub 9 śrub odległościowych M6 gwint wewnętrzny |
| mocowanie obudowy | 4 przyspawane stopy montażowe z otworami wielkości 11mm (2 stopy montażowe rowkowe i 2 okrągłe) | Wskazówka: stopień ochrony | W przypadku zastosowania w zakresie temperatur powyżej 105 °C, stopień ochrony IP jest ograniczony do IP 66. |
| Mocowanie płytki kołnierzej | Śruby M6 z łbem sześciokątnym SW10 | Stopień ochrony (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| Płyty kołnierzone | na dole | wymiary kartonu | 925x1130x240 |
| otwór manipulacyjny szerokość | 681 mm | kąt otwarcia wieko | 130.00 ° |
| wymiary ponad wszystkim | 991 x 791 x 210 | Płytko kołnierzowa | Tak |
| maks. ładowność | 290 kg | otwór manipulacyjny wysokość | 927 mm |
| pozycja sworzni PE | Obudowa strona C | obszary zastosowania | Rejony zagrożone wybuchem, przemysł procesowy, przemysł naftowy, przemysł chemiczny, Offshore, Onshore |

Numery certyfikatów obudowy

| | | | |
|--|---------------------------|--|--|
| Nr certyfikatu UL Haz.Loc. | E223792 | Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD) | DE PS261X 160412 001ISS03 |
| Nr certyfikatu UL Ord.Loc. | E243298 | Nr certyfikatu UL 508A | E223801 |
| Atest zgodności (AoC) | DE PS261X 160309 001ISS06 | Nr certyfikatu UL, skrzynka zaciskowa | E223792 |
| Nr certyfikatu skrzynki elektrycznej (NEPSI) | 2020322303003289 | Nr certyfikatu pustej obudowy (ECAS) | 21-09-25241 / E21-09-053807 |
| Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (KOSHA) | 16-AV4BO-0245X | Nr certyfikatu pustej obudowy (INMETRO) | LMP 21.0016U |
| Nr certyfikatu (DNV) | TAE000013S | Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (AEx) | E223792 |
| Nr certyfikatu (CCOE) | P461058_1 | Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX) | IBExU14ATEX1050 |
| Nr certyfikatu pustej obudowy (ATEX) | IBExU14ATEX1028 U | Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (INMETRO) | LMP 21.0017 |
| Certyfikat nr (INMETRO) | IEX13.0006U | Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEX) | IECEXIBE14.0013 |
| Nr certyfikatu pustej obudowy (IECEX) | IECEX IBE 14.0004U | Nr certyfikatu (IECEX) | IECEXKEM10.0016U |
| nr certyfikatu (ATEX) | KEMA10ATEX0046U | DEF Warunki zatwierdzenia | ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus |
| Nr certyfikatu (cULus) | E243298 | | |

Uziemienie obudowy

| | |
|---------------------------------|---|
| Uziemienie, obudowa, wewnętrzne | Przyspawana śruba uziemienia M6 w obudowie i pokrywie |
|---------------------------------|---|

Wyposażenie pionowe

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| Number of DIN rails and terminals (10 mm ² , vertical) | 4x88 | Number of DIN rails and terminals (16 mm ² , vertical) | 4x74 |
| Number of DIN rails and terminals (2.5 mm ² , vertical) | 6x174 | Number of DIN rails and terminals (35 mm ² , vertical) | 3x55 |
| Number of DIN rails and terminals (4 mm ² , vertical) | 6x146 | Number of DIN rails and terminals (6 mm ² , vertical) | 5x110 |

Dane techniczne

Wyposażenie poziome

| | | | |
|--|-------|---|------|
| Number of DIN rails and terminals (10 mm ² , horizontal) | 6x64 | Number of DIN rails and terminals (16 mm ² , horizontal) | 5x54 |
| Number of DIN rails and terminals (2.5 mm ² , horizontal) | 9x127 | Number of DIN rails and terminals (35 mm ² , horizontal) | 4x40 |
| Number of DIN rails and terminals (4 mm ² , horizontal) | 8x106 | Number of DIN rails and terminals (6 mm ² , horizontal) | 7x80 |

dławiki u góry / u dołu

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 42 | M12 | 96 |
| M63 | 6 | M40 | 16 |
| M32 | 20 | M25 | 36 |
| M50 | 6 | M75 | 4 |
| M16 | 64 | | |

dławiki z prawej strony

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| M25 | 48 | M63 | 8 |
| M75 | 6 | M16 | 84 |
| M40 | 22 | M50 | 10 |
| M32 | 26 | M20 | 54 |
| M12 | 126 | | |

złącza śrubowe z lewej strony

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| M63 | 8 | M75 | 6 |
| M12 | 126 | M50 | 10 |
| M16 | 84 | M32 | 26 |
| M25 | 48 | M20 | 54 |
| M40 | 22 | | |

Klasyfikacje


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ETIM 10.0 | EC002503 | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 | | |

KTB QL 987420 S4E1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com



KTB QL 987420 S4E1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

980 x 740mm



Integrowanie, rozszerzenie i indywidualizacja:
Uzupełnienie pasujące do każdej aplikacji
Kompletna paleta akcesoriów systemowych nowej serii obudów Klippon® TB umożliwia proste dopasowanie obudów do specyficznych wymagań konkretnej aplikacji.
Płyty montażowe
Płyty montażowe ze schematem otworów lub bez, do podłużnego i poprzecznego mocowania szyn nożnych lub elementów konstrukcyjnych bezpośrednio na płycie montażowej.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KTB MOPL 9874 MSZN | Wersja |
| Nr zam. | 1194050000 | Klippon TB (Terminal Box), Płytki montażowa, Wysokość: 926 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118028645 | Szerokość: 680 mm, Głębokość: 12 mm, Materiał podstawowy: |
| Ilość | 1 ST | blacha stalowa, ocynkowany, srebrny |
| Typ | KTB MOPL 9874 S2N | Wersja |
| Nr zam. | 1193920000 | Klippon TB (Terminal Box), Płytki montażowa, Wysokość: 926 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118028539 | Szerokość: 680 mm, Głębokość: 12 mm, Materiał podstawowy: stal |
| Ilość | 1 ST | nierdzewna 1.4301 (304), nieobrobiony, srebrny |
| Typ | KTB MOPL 9874 MSZN H | Wersja |
| Nr zam. | 2022760000 | Klippon TB (Terminal Box), Płytki montażowa, z otworami, Wysokość: |
| GTIN (EAN) | 4050118403763 | 926 mm, Szerokość: 680 mm, Głębokość: 12 mm, Materiał |
| Ilość | 1 ST | podstawowy: blacha stalowa, ocynkowany, srebrny |
| Typ | KTB MOPL 9874 S2N H | Wersja |
| Nr zam. | 1257770000 | Klippon TB (Terminal Box), Płytki montażowa, z otworami, Wysokość: |
| GTIN (EAN) | 4050118049404 | 926 mm, Szerokość: 680 mm, Głębokość: 12 mm, Materiał |
| Ilość | 1 ST | podstawowy: stal nierdzewna 1.4301 (304), nieobrobiony, srebrny |

Płyty dławnic bez trzpieni uziemiających



Integrowanie, rozszerzenie i indywidualizacja:
Uzupełnienie pasujące do każdej aplikacji
Kompletna paleta akcesoriów systemowych nowej serii obudów Klippon® TB umożliwia proste dopasowanie obudów do specyficznych wymagań konkretnej aplikacji.
Płyty kołnierzone
Płyty kołnierzone w dwóch materiałach i dwóch grubościach do prostej wymiany wstępnie uzbrajanych płyt kołnierzowych na miejscu.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KTB GP XX7420 AB S4 3MM | Wersja |
| Nr zam. | 1281310000 | Klippon TB (Terminal Box), Płytki kołnierzowa, proste, Wysokość: 353 |
| GTIN (EAN) | 4050118072037 | mm, Szerokość: 167 mm, Głębokość: 3 mm, Płytki kołnierzowe: u |
| Ilość | 1 ST | góry, na dole, Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4404, stal |
| | | nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, |
| | | srebrny |

KTB QL 987420 S4E1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Płyty dławnicowe ze stali nierdzewnej - 6 mm



Integracja, rozszerzenie i indywidualizacja:

Uzupełnienie pasujące do każdej aplikacji

Kompletna paleta akcesoriów systemowych nowej serii obudów Klippon® TB umożliwia proste dopasowanie obudów do specyficznych wymagań konkretnej aplikacji.

Płyty kołnierzone

Płyty kołnierzone w dwóch materiałach i dwóch grubościach do prostej wymiany wstępnie uzbrajanych płyt kołnierzych na miejscu.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KTB GP XX7420 AB S4 6MM | Wersja |
| Nr zam. | 1256750000 | Klippon TB (Terminal Box), Płyta kołnierkowa, proste, Wysokość: 353 |
| GTIN (EAN) | 4050118094053 | mm, Szerokość: 167 mm, Głębokość: 6 mm, Płyty kołnierkowe: u |
| Ilość | 1 ST | góry, na dole, Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4404, element |
| | | polerowany elektrolitycznie, srebrny |

Płyty dławnic z trzpieniami uziemiającymi



Integracja, rozszerzenie i indywidualizacja:

Uzupełnienie pasujące do każdej aplikacji

Kompletna paleta akcesoriów systemowych nowej serii obudów Klippon® TB umożliwia proste dopasowanie obudów do specyficznych wymagań konkretnej aplikacji.

Płyty kołnierzone

Płyty kołnierzone w dwóch materiałach i dwóch grubościach do prostej wymiany wstępnie uzbrajanych płyt kołnierzych na miejscu.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KTB GP 987420 AB S4 PE | Wersja |
| Nr zam. | 2024560000 | Klippon TB (Terminal Box), Płyta kołnierkowa, Wysokość: 353 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118404357 | Szerokość: 167 mm, Głębokość: 3 mm, Płyty kołnierkowe: u góry, |
| Ilość | 1 ST | na dole, Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4404, element |
| | | polerowany elektrolitycznie, srebrny |

Stal nierdzewna 1.4301



Integracja, rozszerzenie i indywidualizacja:

Uzupełnienie pasujące do każdej aplikacji

Kompletna paleta akcesoriów systemowych nowej serii obudów Klippon® TB umożliwia proste dopasowanie obudów do specyficznych wymagań konkretnej aplikacji.

Osłony przeciwdeszczowe

Osłona przeciwdeszczowa daje perfekcyjną ochronę dodatków obudowy, jeśli obudowa jest montowana w szczególnych strefach klimatycznych, jak np. w strefie intensywnych opadów deszczu lub podwyższonego nasłonecznienia.

KTB QL 987420 S4E1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KTB RNHD 987420 R | Wersja |
| Nr zam. | 1281580000 | Klippon TB (Terminal Box), osłona przeciwdeszczowa, Wysokość: |
| GTIN (EAN) | 4050118072303 | 55.9 mm, Szerokość: 745 mm, Głębokość: 211.2 mm, Materiał |
| Ilość | 1 ST | podstawowy: stal nierdzewna 1.4301, polerowanie lustrzane, srebrny |

Uchwyt etykiety typu



Integrowanie, rozszerzenie i indywidualizacja:
Uzupełnienie pasujące do każdej aplikacji
Kompletna paleta akcesoriów systemowych nowej serii obudów Klippon® TB umożliwia proste dopasowanie obudów do specyficznych wymagań konkretnej aplikacji.
Uchwyty tabliczek znamionowych
Dostępne są również wykonywane uchwyty tabliczek znamionowych, umożliwiające przytwierdzenie niezbędnych i dodatkowych tabliczek znamionowych w widocznych miejscach.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R | Wersja |
| Nr zam. | 1257640000 | Klippon TB (Terminal Box), Uchwyt tabliczki znamionowej, Nitowane, |
| GTIN (EAN) | 4050118070354 | Wysokość: 25 mm, Szerokość: 141 mm, Głębokość: 16.5 mm, |
| Ilość | 1 ST | Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4301 (304), polerowanie lustrzane, srebrny |
| Typ | TPSDHA KTB 130X50 S2 R | Wersja |
| Nr zam. | 1283450000 | Klippon TB (Terminal Box), Uchwyt tabliczki znamionowej, Nitowane, |
| GTIN (EAN) | 4050118073621 | Wysokość: 50 mm, Szerokość: 171 mm, Głębokość: 16.5 mm, |
| Ilość | 1 ST | Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4301, stal nierdzewna 1.4301 (304), polerowanie lustrzane, srebrny |
| Typ | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R | Wersja |
| Nr zam. | 1279320000 | Klippon TB (Terminal Box), Uchwyt tabliczki znamionowej, Nitowane, |
| GTIN (EAN) | 4050118070101 | Wysokość: 70 mm, Szerokość: 70 mm, Głębokość: 20 mm, Materiał |
| Ilość | 1 ST | podstawowy: stal nierdzewna 1.4301, stal nierdzewna 1.4301 (304), polerowanie lustrzane, srebrny |

Elementy zamykające



Integrowanie, rozszerzenie i indywidualizacja:
Uzupełnienie pasujące do każdej aplikacji
Kompletna paleta akcesoriów systemowych nowej serii obudów Klippon® TB umożliwia proste dopasowanie obudów do specyficznych wymagań konkretnej aplikacji.
Systemy zamykania
Do bezpiecznego i prawidłowego zamykania obudów dostępne są różne systemy zamykania. Do obudów Klippon® TB MH kłódka a do obudów Klippon® TB QL najróżniejsze wkłady do zamków.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KTB QLH S4 SLS | Wersja |
| Nr zam. | 1191610000 | Klippon TB (Terminal Box), element zamykający, Materiał |
| GTIN (EAN) | 4050118137965 | podstawowy: stal nierdzewna 1.4404, nieobrobiony, srebrny |
| Ilość | 50 ST | |

KTB QL 987420 S4E1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KTB QLL S2 DB3 | Wersja |
| Nr zam. | 1191590000 | Klippon TB (Terminal Box), element zamykający, Materiał |
| GTIN (EAN) | 4050118134285 | podstawowy: stal nierdzewna 1.4301, nieobrobiony, srebrny |
| Ilość | 50 ST | |
| Typ | KTB QLL S2 SLS | Wersja |
| Nr zam. | 1191600000 | Klippon TB (Terminal Box), element zamykający, Materiał |
| GTIN (EAN) | 4050118137989 | podstawowy: stal nierdzewna 1.4301, nieobrobiony, srebrny |
| Ilość | 10 ST | |

materiał montażowa



Możliwość integracji, rozszerzania i dostosowywania do indywidualnych wymagań - doskonałe akcesoria do wszystkich zastosowań

W pełni ustrukturyzowany asortyment akcesoriów systemowych do nowych obudów z serii Klippon® TB umożliwia łatwe dostosowywanie obudów do specyficznych, indywidualnych wymagań.

Zestawy materiałów montażowych

Zestawy materiałów montażowych pozwalają na szybkie i łatwe mocowanie uchwytów tabliczki znamionowej, uchwytów na dokumenty oraz osłon przeciwdeszczowych.

Celem do mocowania etykiet – SD jest niezbędny do montażu plastikowych identyfikatorów (Trafolyte) lub tabliczek znamionowych. Przy użyciu tego zestawu można zamocować identyfikator lub tabliczkę znamionową bezpośrednio na wieku obudowy. Zestaw do mocowania tabliczki znamionowej został opracowany specjalnie w tym celu. Tylko za pomocą tego zestawu mocującego można zapewnić, że w obudowie nie powstaną żadne miejsca przecieków i uniknąć uszkodzenia tabliczki. Uniwersalny zestaw do mocowania – TPSD został opracowany, aby umożliwić bezpieczny i szybki montaż np. uchwytów na tabliczki znamionowe, osłon przeciwdeszczowych, kieszeni na dokumenty. Stosując zestaw do mocowania można zminimalizować, o ile nie całkowicie wykluczyć, ryzyko wycieków.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SD FIXING SET | Wersja |
| Nr zam. | 1285200000 | Klippon TB (Terminal Box), Zestaw do mocowania płytek |
| GTIN (EAN) | 4050118075472 | identyfikacyjnych, Wysokość: 12 mm, Szerokość: 12 mm, |
| Ilość | 1 ST | Głębokość: 16.4 mm, Materiał podstawowy: Stal nierdzewna |
| | | niskowęglowa, nieobrobiony, srebrny |
| Typ | TPSD FIXING SET KTB | Wersja |
| Nr zam. | 1252190000 | Klippon TB (Terminal Box), Zestaw zamocowań do tabliczek |
| GTIN (EAN) | 4050118043969 | znamionowych, Materiał podstawowy: stal nierdzewna, nieobrobiony, |
| Ilość | 1 ST | srebrny |

KTB QL 987420 S4E1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

uchwyt na dokumenty



Możliwość integracji, rozszerzania i dostosowywania do indywidualnych wymagań - doskonałe akcesoria do wszystkich zastosowań

W pełni ustrukturyzowany asortyment akcesoriów systemowych do nowych obudów z serii Klippon® TB umożliwia łatwe dostosowywanie obudów do specyficznych, indywidualnych wymagań.

Uchwyty na dokumenty

Uchwyty na dokumenty do prawidłowego przechowywania dokumentów w obudowie.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | DOHA KTB A6 S2 R | Wersja |
| Nr zam. | 1252780000 | Klippon TB (Terminal Box), uchwyt na dokumenty, Nitowane, |
| GTIN (EAN) | 4050118045512 | Wysokość: 110 mm, Szerokość: 130 mm, Głębokość: 20 mm, |
| Ilość | 1 ST | Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4301 (304), polerowanie lustrzane, srebrny |
| Typ | DOHA KTB A5 S2 R | Wersja |
| Nr zam. | 1252750000 | Klippon TB (Terminal Box), uchwyt na dokumenty, Nitowane, |
| GTIN (EAN) | 4050118045390 | Wysokość: 150 mm, Szerokość: 180 mm, Głębokość: 20 mm, |
| Ilość | 1 ST | Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4301 (304), polerowanie lustrzane, srebrny |
| Typ | DOHA KTB A4 S2 R | Wersja |
| Nr zam. | 1252730000 | Klippon TB (Terminal Box), uchwyt na dokumenty, Nitowane, |
| GTIN (EAN) | 4050118045383 | Wysokość: 200 mm, Szerokość: 240 mm, Głębokość: 20 mm, |
| Ilość | 1 ST | Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4301 (304), polerowanie lustrzane, srebrny |

Trzpień uziemiający



Integrowanie, rozszerzenie i indywidualizacja:

Uzupełnienie pasujące do każdej aplikacji
Kompletna paleta akcesoriów systemowych nowej serii obudów Klippon® TB umożliwia proste dopasowanie obudów do specyficznych wymagań konkretnej aplikacji.
Bolce uziemiające

Bolce uziemiające do wymiany kompletnego elementu konstrukcyjnego, w dwóch wariantach - z mosiądzu i stali nierdzewnej.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | PEBZ M10 KTB BR SET | Wersja |
| Nr zam. | 1192680000 | Klippon TB (Terminal Box), Trzpień uziemiający, inne, Wysokość: 21 |
| GTIN (EAN) | 4032248974641 | mm, Szerokość: 21 mm, Głębokość: 48.7 mm, Materiał podstawowy: |
| Ilość | 1 ST | mosiądz, nieobrobiony, srebrny |
| Typ | PEBZ M10 KTB S4 SET | Wersja |
| Nr zam. | 1192690000 | Klippon TB (Terminal Box), Trzpień uziemiający, inne, Wysokość: 21 |
| GTIN (EAN) | 4032248974658 | mm, Szerokość: 21 mm, Głębokość: 48.7 mm, Materiał podstawowy: |
| Ilość | 1 ST | stal nierdzewna 1.4404 (316 L), nieobrobiony, srebrny |

KTB QL 987420 S4E1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Taśma uziemiająca

Pełny przegląd akcesoriów systemowych do nowego systemu Klippon® Nowe obudowy z serii TB umożliwiają łatwe dostosowywanie obudów do specyficznych, indywidualnych wymagań. Dostępne są następujące opcje:

Komponenty zamykające Uchwyty na dokumenty
Bolec uziemiający Płyty kołnierzone Materiały montażowe Płytki montażowe Osłony przeciwdeszczowe Element dystansowy Szyny zaciskowe Uchwyt tabliczki znamionowej

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | PECD WIRE 6/200/D6 SET | Wersja |
| Nr zam. | 2475490000 | Klippon TB (Terminal Box), Taśma uziemiająca, Śrubowe, Materiał |
| GTIN (EAN) | 4050118487206 | podstawowy: Stal, zielony / żółty |
| Ilość | 1 ST | |

Stal nierdzewna 1.4404 (316L)



Integracja, rozszerzenie i indywidualizacja:
Uzupełnienie pasujące do każdej aplikacji
Kompletna paleta akcesoriów systemowych nowej serii obudów Klippon® TB umożliwia proste dopasowanie obudów do specyficznych wymagań konkretnej aplikacji.
Osłony przeciwdeszczowe
Osłona przeciwdeszczowa daje perfekcyjną ochronę dodatków obudowy, jeżeli obudowa jest montowana w szczególnych strefach klimatycznych, jak np. w strefie intensywnych opadów deszczu lub podwyższonego nasłonecznienia.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KTB RNHD XX7420 S4E R | Wersja |
| Nr zam. | 1314340000 | Klippon TB (Terminal Box), osłona przeciwdeszczowa, Wysokość: |
| GTIN (EAN) | 4050118117615 | 55.9 , Szerokość: 74.5 , Głębokość: 211.2 mm, Materiał podstawowy: |
| Ilość | 1 ST | stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny |

Głębokość 7,5 mm



Integracja, rozwój i specjalizacja: idealne zalety dla każdej aplikacji

Stabilna struktura akcesoriów systemowych dla nowego systemu Klippon® Obudowy serii Klippon® TB umożliwiają łatwe dostosowywanie obudów do specyficznych, indywidualnych wymagań każdej aplikacji.
Szyny zaciskowe

Nasza oferta obejmuje szyny montażowe w dwóch wielkościach, przystosowanych do mocowania szyn DIN (np. elektronika, styki).

KTB QL 987420 S4E1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | TS35X7.5 ST KTB9874 HOR | Wersja |
| Nr zam. | 8000006730 | Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 666 mm, bez otworu |
| GTIN (EAN) | 4050118653038 | podłużnego, Stal, ocynkowany, chromowany |
| Ilość | 20 ST | |
| Typ | TS35X7.5 ST KTB9874 VER | Wersja |
| Nr zam. | 8000006719 | Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 912 mm, bez otworu |
| GTIN (EAN) | 4050118652970 | podłużnego, Stal, ocynkowany, chromowany |
| Ilość | 20 ST | |

Płytki montażowe



Płytki montażowe z otworami lub bez otworów, umożliwiające montaż szyn montażowych DIN zarówno podłużnie, jak i poprzecznie, a także montaż komponentów bezpośrednio na płycie montażowej.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | GFSC M5X10 TX20 SET | Wersja |
| Nr zam. | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Śruba mocująca, Wysokość: 13.3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | Szerokość: 8.5 mm, Głębokość: 8.5 mm, Materiał podstawowy: stal, |
| Ilość | 1 ST | ocynkowana, ocynkowane galwanicznie i pasywowane, srebrny |

Głębokość 15 mm



Integracja, rozwój i specjalizacja: idealne zalety dla każdej aplikacji
Stabilna struktura akcesoriów systemowych dla nowego systemu Klippon® Obudowy serii Klippon® TB umożliwiają łatwe dostosowywanie obudów do specyficznych, indywidualnych wymagań każdej aplikacji. Szyny zaciskowe
Nasza oferta obejmuje szyny montażowe w dwóch wielkościach, przystosowanych do mocowania szyn DIN (np. elektronika, styki).

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | TS35X15 ST KTB9874 HOR | Wersja |
| Nr zam. | 8000073136 | Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 15, Szerokość: 666 mm, bez otworu |
| GTIN (EAN) | 4064675340928 | podłużnego, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane |
| Ilość | 20 ST | |
| Typ | TS35X15 ST KTB9874 HOR-C | Wersja |
| Nr zam. | 8000073137 | Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 15, Szerokość: 666 mm, bez otworu |
| GTIN (EAN) | 4064675340935 | podłużnego, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane |
| Ilość | 20 ST | |
| Typ | TS35X15 ST KTB9874 VER | Wersja |
| Nr zam. | 8000073138 | Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 15, Szerokość: 912 mm, bez otworu |
| GTIN (EAN) | 4064675340942 | podłużnego, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane |
| Ilość | 20 ST | |

KTB QL 987420 S4E1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | TS35X15 ST KTB9874 VER-C | Wersja |
| Nr zam. | 8000073139 | Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 15, Szerokość: 9 12 mm, bez otworu |
| GTIN (EAN) | 4064675340959 | podłużnego, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane |
| Ilość | 20 ST | |

materiał montażowa



Możliwość integracji, rozszerzania i dostosowywania do indywidualnych wymagań - doskonałe akcesoria do wszystkich zastosowań

W pełni ustrukturyzowany asortyment akcesoriów systemowych do nowych obudów z serii Klippon® TB umożliwia łatwe dostosowywanie obudów do specyficznych, indywidualnych wymagań.

Zestawy materiałów montażowych

Zestawy materiałów montażowych pozwalają na szybkie i łatwe mocowanie uchwytów tabliczki znamionowej, uchwytów na dokumenty oraz osłon przeciwdeszczowych.

Celem do mocowania etykiet – SD jest niezbędny do montażu plastikowych identyfikatorów (Trafolyte) lub tabliczek znamionowych. Przy użyciu tego zestawu można zamocować identyfikator lub tabliczkę znamionową bezpośrednio na wieku obudowy. Zestaw do mocowania tabliczki znamionowej został opracowany specjalnie w tym celu. Tylko za pomocą tego zestawu mocującego można zapewnić, że w obudowie nie powstaną żadne miejsca przecieków i uniknąć uszkodzenia tabliczki. Uniwersalny zestaw do mocowania – TPSD został opracowany, aby umożliwić bezpieczny i szybki montaż np. uchwytów na tabliczki znamionowe, osłon przeciwdeszczowych, kieszeni na dokumenty. Stosując zestaw do mocowania można zminimalizować, o ile nie całkowicie wykluczyć, ryzyko wycieków.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|---------------------------|---|
| Typ | FKSC M6X8 D9/SW3 | Wersja |
| Nr zam. | 064260000 | Klippon TB (Terminal Box), Śruba mocująca, Materiał podstawowy: |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | Stal |
| Ilość | 50 ST | |