




Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Przewód zaworu (zmontowany), wtyk proste - wtyk zaworowy, Forma A (18 mm), M12 = A, Długość kabla: 0.3 m, PUR, czarny
Nr zam.	1332340030
Typ	SAIL-ZW-VSA-0.3U
GTIN (EAN)	4099987266345
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto	20 g
------------	------

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla	0.3 m	kolor płaszcza	czarny
Funkcja PE	Tak	Przydatność do tańcucha ciągowego	Tak
Przekrój żyły	0.34 mm ²	Ekranowane	Nie
Halogenki	Nie	Przyspieszenie	5 m/s ²
promień zgięcia min., ruchomy	10 x średnica kabla	promień zgięcia, min., ułożony na stałe	5 x średnica kabla
Cykle gięcia	3 miliony	Prędkość	200 m/min
Materiał płaszcza	PUR	Konfigurowalna długość kabla	Nie
Sieciowane radiacyjnie	Nie	Odporność na iskry spawalnicze	Tak
Wytrzymałość na skręcanie	180 °/m	Zakres temperatur, stały	-40...90 °C
Odporne na ściegi spawalnicze	Tak	Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.	-30...90 °C
Liczba biegunów	5 (4 + PE)	Średnica zewnętrzna	5 mm ± 0.2 mm

Dane ogólne techniczne

kodowanie	Forma A (18 mm), M12 = A	Ścieżka połączenia	Kołek M12
LED	Tak	Wykonanie	wtyk proste - wtyk zaworowy
Materiał styków	CuSn, srebrzone, CuZn, pozłacany	Napięcie znamionowe	24 V
Znamionowe natężenie prądu	4 A	rozmiar klucza	13 mm
Stopień ochrony	IP65, IP67, IP68, po wkręceniu	Cykle wpinania	≥ 100
Materiał pierścienia gwintowanego	mosiądz, niklowany	Okablowanie ochronne	Dioda supresyjna
Zakres temperatury obudowy	-30...+90 °C	Moment dokręcający	Śruba mocująca M3: 0,4 Nm, M12: 1.0 Nm

wtyki lewe


Wtyk po lewej	M12, Kodowanie A, Liczba biegunów: 5, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane
---------------	---

Klasyfikacje


ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

Rysunki


Rysunek wymiarowy




Rysunek wymiarowy



Schemat biegunów



Schemat biegunów



Schemat połączeń

