

**VGM40/1-SS68 20-32 BG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Złącza przemysłowe, Akcesoria, Dławnica kablowa, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
Nr zam.	<a href="#">1205920000</a>
Typ	VGM40/1-SS68 20-32 BG
GTIN (EAN)	4032248987825
Ilość	10 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Długość	82 mm	Długość (cale)	3.2283 inch
Masa netto	284.77 g		

## Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 130 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

średnica kabla zewnętrzna, maks.	32 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	20 mm
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	Silikon	rodzaj ochrony z GWDR	IP68
Klasa palności wg UL 94	V-0	Halogenki	bezhalogenowy
Normy	EN 45545-2:2013	rozmiar klucza 1	45 mm
rozmiar klucza	45 mm	Stopień ochrony	IP68 - 15 bar
Dławnica kablowa	M 40	Materiał podstawowy	Stal nierdzewna 1.4305 (303)
gwint (zewnętrzny)	M 40	długość gwintu	8 mm

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

