

RSV1,6 S12 TGY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Łączniki wtykowe prostokątne do zastosowania ze stykami zaciskanymi. Można je używać jako wolne sprzęgło, jak też z wariantami do płytek drukowanych. Styki zaciskane gwarantują wysoki stopień scalenia. Tutaj stosuje się styki CS 1.6 lub CB 1.6. Łączniki wtykowe można kodować i ryglować z częścią współpracującą. Dostawa następuje w kartonie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.00 mm, Liczba biegunów: 12, 180°, Przyłącze zagniatane, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
Nr zam.	1218170000
Typ	RSV1,6 S12 TGY BX
GTIN (EAN)	4050118001853
Ilość	25 szt.
parametry produktu	IEC: 630 V / 17 A UL: 600 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12
opakowanie	skrzynia

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (UR)	E92202

Wymiary i masa

Głębokość	29 mm	Głębokość (cale)	1.1417 inch
Wysokość	27 mm	Wysokość (cale)	1.063 inch
Szerokość	35 mm	Szerokość (cale)	1.378 inch
Masa netto	12.88 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktów	OMNIMATE Signal - seria RSV	Rodzaj przyłącza	Przyłącze pola
Metoda wykonywania złącz	Przyłącze zaginane	Raster w mm (P)	5.00 mm
Raster w calach (P)	0.197 "	Kierunek odejścia przewodu	180°
Liczba biegunów	12	L1 in mm	15.00 mm
L1 w calach	0.591 "	Liczba rzędów	3
liczba rzędów z biegunami	3	zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106	zabezpieczony przed dotknięciem palcami w stanie wetkniętym
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470	IP 20 w stanie wetkniętym	element kodowany	Tak
Długość odizolowania	4 mm	Cykle wpinania	25
Siła wtykania/biegun, maks.	2 N	Siła ciągnięcia / biegun, maks.	2 N

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny	PA 66/6	Barwny	popielaty
Tabela kolorów (podobny)	RAL 7042	grupa materiałów izolacyjnych	I
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)	≥ 600	Moisture Level (MSL)	
Klasa palności wg UL 94	V-0	Materiał styków	Stop Cu
Temperatura magazynowania, min.	-40 °C	Temperatura magazynowania, max.	70 °C
Temperatura pracy, min.	-50 °C	Temperatura pracy, max.	100 °C
Zakres temperatur montaż, min.	-25 °C	Zakres temperatur montaż, max.	100 °C

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min.	0.13 mm ²	Zakres zaciskania, maks.	3.31 mm ²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K	0.2 mm ²	cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K	2.5 mm ²

Dane techniczne

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą	IEC 60664-1, IEC 61984	Prąd znamionowy, min. liczba biegunów 17 A (Tu=20°C)
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)	13 A	Prąd znamionowy, min. liczba biegunów 15 A (Tu=40°C)
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)	11.5 A	napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2	400 V	napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2	4 kV	znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3	4 kV	odporność na zwarcia
		3 x 1s z 120 A

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA)	CSA	Nr certyfikatu (CSA)	53975-13
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA)	600 V	Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA)	13 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 26	przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.	AWG 12
Odniesienie do wartości znamionowych	W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.		

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (UR)	UR	Nr certyfikatu (UR)	E92202
Odniesienie do wartości znamionowych	W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.		

Opakowanie

opakowanie	skrzynia	Długość VPE	240.00 mm
Szerokość VPE	149.00 mm	Wysokość VPE	39.00 mm

Ważna informacja


Zgodność IPC	Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.		
Uwagi	• Additional variants on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Spacing between rows: see hole layout • Rated cross-section depends on crimp contact used. • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • Max. outer diameter of the cable (with insulation): 3.5 mm • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months		

Klasyfikacje


ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		

Rysunki

Rysunek wymiarowany




Rysunek wymiarowany



poles	dimension male plug / female plug					mounting cut-out	
	A	B	C	D	E	a	b
4	23.0	25.0	10.8	12.8	17.8	20.5	18.1
6	23.0	30.0	10.8	17.8	17.8	25.1	18.1
8	29.0	30.0	16.1	17.8	23.8	25.1	24.0
12	29.0	35.0	16.1	22.8	23.8	38.0	24.0
18	29.0	46.0	16.1	33.0	23.8	40.5	24.0
24	33.0	46.0	20.6	33.0	27.8	40.5	28.1
36	33.0	61.0	20.6	48.0	27.8	55.5	28.1

Wykres



RSV1,6 S12 TGY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

adapter do szyn nośnych



Zatrzaśnij i używaj!

Z płytki drukowanej do szafki rozdzielczej: Stopki zatraskowe lub montażowe są ogniwnem łączącym między łącznikiem wtykowym i szyną nośną.

Pasujące do popularnych rozmiarów standardowych: TS 15 lub TS 35. Jako stopka kombinowana lub wariant.

Szybka alternatywa wobec mocowania śrubowego jest nie do pobicia pod względem łatwości montażu i serwisu.

Stopka montażowa do szyny nośnej umożliwia stosowanie złączy wtykowych począwszy od modułu przez obudowę aż po szafkę rozdzielczą i pozwala uniknąć rozwiązań Patchwork.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RSV1,6 RF12/35X15 SW	Wersja
Nr zam.	1690140000	Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Stopka zatraskowa, czarny,
GTIN (EAN)	4008190863005	Liczba biegunów: 12
Ilość	10 ST	

zabezpieczenia przed naprężeniami



W przypadku częstych zmian obciążeń: „sprzęg wleczony” dla złączy wtykowych.

Odciażnik może zrobić więcej niż tylko odciążyć przewodniki:

Wystarczy zatrzasnąć na wtyku:

łączenie kabli w wiązkiprowadzenie kablipomoc przy przyłączaniu i odłączaniu

Bez uszkodzeń punktów połączenia; wyraźne, schludne okablowanie zapewniające prostotę obsługi.

Zalety dla użytkownika: większa dostępność urządzeń dzięki połączeniom odpornym na stałe obciążenia w surowym środowisku przemysłowym i wygodniejsza obsługa.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RSV1,6 ZE12 BK BX	Wersja
Nr zam.	1563300000	Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Zabezpieczenie przed
GTIN (EAN)	4008190095871	naprężeniami, czarny, Liczba biegunów: 12
Ilość	25 ST	

RSV1,6 S12 TGY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Elementy kodujące



Łączy tylko to, co łączyć trzeba: właściwe złącze na właściwym miejscu.

Elementy kodujące i urządzenia blokujące wyraźnie przypisują elementy łączące podczas procesu produkcji i obsługi

Elementy kodujące i urządzenia blokujące są wkładane przed montażem lub podczas fazy konfekcjonowania kabli. Alternatywa oferowana przez Weidmüller: wystarczy przeprowadzić indywidualną konfigurację w internetowym konfiguratorze wariantów i otrzyma się kodowany element.

Nieprawidłowy montaż na płycie drukowanej i nieprawidłowe podłączenie elementów łączących nie jest już możliwe.

Zaleta: nie trzeba szukać błędów podczas produkcji a użytkownikowi nie grożą błędy podczas montażu.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RSV1,6 KO	Wersja
Nr zam.	1567430000	Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, czarny, Liczba
GTIN (EAN)	4008190169756	biegunów: 1
Ilość	50 ST	

adapter do szyn nośnych



Zatrzaśnij i używaj!

Z płytki drukowanej do szafki rozdzielczej: Stopki zatrzaśkowe lub montażowe są ogniwnem łączącym między łącznikiem wtykowym i szyną nośną.

Pasujące do popularnych rozmiarów standardowych: TS 15 lub TS 35. Jako stopka kombinowana lub wariant.

Szybka alternatywa wobec mocowania śrubowego jest nie do pobicia pod względem łatwości montażu i serwisu. Stopka montażowa do szyny nośnej umożliwia stosowanie złączy wtykowych począwszy od modułu przez obudowę aż po szafkę rozdzielczą i pozwala uniknąć rozwiązań Patchwork.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RSV1,6 RF12/35X7.5 SW	Wersja
Nr zam.	1582940000	Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Stopka zatrzaśkowa, czarny,
GTIN (EAN)	4008190068486	Liczba biegunów: 12
Ilość	10 ST	

RSV1,6 S12 TGY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

styk męski standard



Do bezpiecznego zestyku - styki zaciskane CB/CS. Zestawienie obudów RSV i styków zaciskanych Weidmüller umożliwia indywidualne dopasowanie do specyficznych wymagań konkretnej aplikacji. Zależnie od systemu dostępne są następujące właściwości produktów:

bezpieczne centrowanie styków przez 3-segmentową końcówkę kołkaduże bezpieczeństwo zestyku dzięki 4 zdefiniowanym punktom stykuHaczyk zatraskowy w stalowej sprężynie daje pewne osadzenie styków w obudowieZestyki męskie w dwóch długościach, do realizacji styków wyprzedzającychmaksymalnie 100 cykli wtykania (wersja cynowa)maksymalnie 500 cykli wtykania (wersja złota)Dopasowane narzędzia odpowiedniej jakości marki Weidmüller zapewniają profesjonalną obróbkę.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CS1,6E14-12 AU,75 I3,5	Wersja
Nr zam.	1428600000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk – standard, pozłacany, Zasięg mocowań, maks. : 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190078867	
Ilość	250 ST	
Typ	CS1,6E14-12 AU,75 I4,2	Wersja
Nr zam.	1582290000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk – standard, pozłacany, Zasięg mocowań, maks. : 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190015244	
Ilość	250 ST	
Typ	CS1,6E14-12 SN I3,5	Wersja
Nr zam.	1429600000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk – standard, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190030728	
Ilość	250 ST	
Typ	CS1,6E14-12 SN I4,2	Wersja
Nr zam.	1582310000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk – standard, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190032975	
Ilość	250 ST	
Typ	CS1,6E18-16 AU,75 I2,5	Wersja
Nr zam.	1426600000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk – standard, pozłacany, Zasięg mocowań, maks. : 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190182861	
Ilość	250 ST	
Typ	CS1,6E18-16 AU,75 I3,5	Wersja
Nr zam.	1582250000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk – standard, pozłacany, Zasięg mocowań, maks. : 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190135614	
Ilość	250 ST	
Typ	CS1,6E18-16 SN I2,5	Wersja
Nr zam.	1427600000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk – standard, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190090654	
Ilość	250 ST	
Typ	CS1,6E18-16 SN I3,5	Wersja
Nr zam.	1582270000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk – standard, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190126049	
Ilość	250 ST	
Typ	CS1,6E22-20 AU,75 I1,8	Wersja
Nr zam.	1422600000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk – standard, pozłacany, Zasięg mocowań, maks. : 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190090463	
Ilość	250 ST	

RSV1,6 S12 TGY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	CS1,6E22-20 AU,75 I2,5	Wersja
Nr zam.	1424600000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk –
GTIN (EAN)	4008190186562	standard, pozłacany, Zasięg mocowań, maks. : 0.5 mm ²
Ilość	250 ST	
Typ	CS1,6E22-20 SN I1,8	Wersja
Nr zam.	1423600000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk –
GTIN (EAN)	4008190061876	standard, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 0.5 mm ²
Ilość	250 ST	
Typ	CS1,6E22-20 SN I2,5	Wersja
Nr zam.	1425600000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk –
GTIN (EAN)	4008190048884	standard, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 0.5 mm ²
Ilość	250 ST	
Typ	CS1,6E26-24 AU,75 I1,4	Wersja
Nr zam.	1420600000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk –
GTIN (EAN)	4008190082772	standard, pozłacany, Zasięg mocowań, maks. : 0.25 mm ²
Ilość	250 ST	
Typ	CS1,6E26-24 SN I1,4	Wersja
Nr zam.	1421600000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk –
GTIN (EAN)	4008190009939	standard, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 0.25 mm ²
Ilość	250 ST	
Typ	CS1,6R14-12 AU,75 I3,5	Wersja
Nr zam.	1428500000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, towar taśmowy, Styk –
GTIN (EAN)	4008190023201	standard, pozłacany, Zasięg mocowań, maks. : 2.5 mm ²
Ilość	3000 ST	
Typ	CS1,6R14-12 AU,75 I4,2	Wersja
Nr zam.	1582300000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, towar taśmowy, złącze
GTIN (EAN)	4008190020668	męskie - standardowe, pozłacany, Zasięg mocowań, maks. : 2.5 mm ²
Ilość	3000 ST	
Typ	CS1,6R14-12 SN I3,5	Wersja
Nr zam.	1429500000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, towar taśmowy, Styk –
GTIN (EAN)	4008190113919	standard, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 2.5 mm ²
Ilość	4000 ST	
Typ	CS1,6R14-12 SN I4,2	Wersja
Nr zam.	1582320000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, towar taśmowy, Styk –
GTIN (EAN)	4008190008680	standard, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 2.5 mm ²
Ilość	3000 ST	
Typ	CS1,6R18-16 AU,75 I2,5	Wersja
Nr zam.	1426500000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, towar taśmowy, Styk –
GTIN (EAN)	4008190159146	standard, pozłacany, Zasięg mocowań, maks. : 1.5 mm ²
Ilość	5000 ST	
Typ	CS1,6R18-16 AU,75 I3,5	Wersja
Nr zam.	1582260000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, towar taśmowy, Styk –
GTIN (EAN)	4008190184100	standard, pozłacany, Zasięg mocowań, maks. : 1.5 mm ²
Ilość	4000 ST	
Typ	CS1,6R18-16 SN I2,5	Wersja
Nr zam.	1427500000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, towar taśmowy, Styk –
GTIN (EAN)	4008190014551	standard, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 1.5 mm ²
Ilość	5000 ST	
Typ	CS1,6R18-16 SN I3,5	Wersja
Nr zam.	1582280000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, towar taśmowy, Styk –
GTIN (EAN)	4008190029401	standard, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 1.5 mm ²
Ilość	4000 ST	

RSV1,6 S12 TGY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	CS1,6R22-20 AU,75 I1,8	Wersja
Nr zam.	1422500000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, towar taśmowy, Styk –
GTIN (EAN)	4008190093648	standard, pozłacany, Zasięg mocowań, maks. : 0.5 mm ²
Ilość	5000 ST	
Typ	CS1,6R22-20 AU,75 I2,5	Wersja
Nr zam.	1424500000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, towar taśmowy, Styk –
GTIN (EAN)	4008190158811	standard, pozłacany, Zasięg mocowań, maks. : 0.5 mm ²
Ilość	5000 ST	
Typ	CS1,6R22-20 SN I1,8	Wersja
Nr zam.	1423500000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, towar taśmowy, Styk –
GTIN (EAN)	4008190085063	standard, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 0.5 mm ²
Ilość	5000 ST	
Typ	CS1,6R22-20 SN I2,5	Wersja
Nr zam.	1425500000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, towar taśmowy, Styk –
GTIN (EAN)	4008190004781	standard, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 0.5 mm ²
Ilość	5000 ST	
Typ	CS1,6R26-24 AU,75 I1,4	Wersja
Nr zam.	1420500000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, towar taśmowy, złącze
GTIN (EAN)	4008190117931	męskie - standardowe, pozłacany, Zasięg mocowań, maks. : 0.25
Ilość	5000 ST	mm ²
Typ	CS1,6R26-24 SN I1,4	Wersja
Nr zam.	1421500000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, towar taśmowy, złącze
GTIN (EAN)	4008190064310	męskie - standardowe, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 0.25
Ilość	5000 ST	mm ²
Typ	CS1,6RB18-16 AU,75 I3,5	Wersja
Nr zam.	1017080000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, towar taśmowy, złącze
GTIN (EAN)	4032248727711	męskie - standardowe, pozłacany, Zasięg mocowań, maks. : 1.5 mm ²
Ilość	4000 ST	

styk męski długi



Do bezpiecznego zestyku - styki zaciskane CB/CS. Zestawienie obudów RSV i styków zaciskanych Weidmüller umożliwia indywidualne dopasowanie do specyficznych wymagań konkretnej aplikacji. Zależnie od systemu dostępne są następujące właściwości produktów:

- bezpieczne centrowanie styków przez 3-segmentową końcówkę kołkaduże bezpieczeństwo zestyku dzięki 4 zdefiniowanym punktom styku
- Haczyk zatraskowy w stalowej sprężynie daje pewne osadzenie styków w obudowie
- Zestyki męskie w dwóch długościach, do realizacji styków wyprzedzających maksymalnie 100 cykli wtykania (wersja cynowa) maksymalnie 500 cykli wtykania (wersja złota)
- Dopasowane narzędzia odpowiedniej jakości marki Weidmüller zapewniają profesjonalną obróbkę.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CSL1,6E14-12 AU,75 I3,5	Wersja
Nr zam.	1428700000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk –
GTIN (EAN)	4008190098353	długie, pozłacany, Zasięg mocowań, maks. : 2.5 mm ²
Ilość	250 ST	

RSV1,6 S12 TGY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	CSL1,6E14-12 AU,75 I4,2	Wersja
Nr zam.	1582370000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk -
GTIN (EAN)	4008190055608	długie, pozłacany, Zasięg mocowań, maks. : 2.5 mm ²
Ilość	250 ST	
Typ	CSL1,6E14-12 SN I3,5	Wersja
Nr zam.	1429700000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk -
GTIN (EAN)	4008190065577	długie, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 2.5 mm ²
Ilość	250 ST	
Typ	CSL1,6E14-12 SN I4,2	Wersja
Nr zam.	1582390000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk -
GTIN (EAN)	4008190166762	długie, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 2.5 mm ²
Ilość	250 ST	
Typ	CSL1,6E18-16 AU,75 I2,5	Wersja
Nr zam.	1426700000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk -
GTIN (EAN)	4008190170516	długie, pozłacany, Zasięg mocowań, maks. : 1.5 mm ²
Ilość	250 ST	
Typ	CSL1,6E18-16 AU,75 I3,5	Wersja
Nr zam.	1582330000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk -
GTIN (EAN)	4008190066079	długie, pozłacany, Zasięg mocowań, maks. : 1.5 mm ²
Ilość	250 ST	
Typ	CSL1,6E18-16 SN I2,5	Wersja
Nr zam.	1427700000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk -
GTIN (EAN)	4008190057725	długie, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 1.5 mm ²
Ilość	250 ST	
Typ	CSL1,6E18-16 SN I3,5	Wersja
Nr zam.	1582350000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk -
GTIN (EAN)	4008190033620	długie, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 1.5 mm ²
Ilość	250 ST	
Typ	CSL1,6E22-20 AU,75 I1,8	Wersja
Nr zam.	1422700000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk -
GTIN (EAN)	4008190168667	długie, pozłacany, Zasięg mocowań, maks. : 0.5 mm ²
Ilość	250 ST	
Typ	CSL1,6E22-20 AU,75 I2,5	Wersja
Nr zam.	1424700000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk -
GTIN (EAN)	4008190143350	długie, pozłacany, Zasięg mocowań, maks. : 0.5 mm ²
Ilość	250 ST	
Typ	CSL1,6E22-20 SN I1,8	Wersja
Nr zam.	1423700000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk -
GTIN (EAN)	4008190001766	długie, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 0.5 mm ²
Ilość	250 ST	
Typ	CSL1,6E22-20 SN I2,5	Wersja
Nr zam.	1425700000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk -
GTIN (EAN)	4008190175016	długie, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 0.5 mm ²
Ilość	250 ST	
Typ	CSL1,6E26-24 AU,75 I1,4	Wersja
Nr zam.	1420700000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk -
GTIN (EAN)	4008190130176	długie, pozłacany, Zasięg mocowań, maks. : 0.25 mm ²
Ilość	250 ST	
Typ	CSL1,6E26-24 SN I1,4	Wersja
Nr zam.	1421700000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, Styk -
GTIN (EAN)	4008190109042	długie, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 0.25 mm ²
Ilość	250 ST	

RSV1,6 S12 TGY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	CSL1,6R14-12 SN I3,5	Wersja
Nr zam.	1565780000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, towar taśmowy, Styk -
GTIN (EAN)	4008190056735	długie, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 2.5 mm ²
Ilość	4000 ST	
Typ	CSL1,6R18-16 AU,75 I2,5	Wersja
Nr zam.	1565790000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, towar taśmowy, Styk -
GTIN (EAN)	4008190021870	długie, pozłacany, Zasięg mocowań, maks. : 1.5 mm ²
Ilość	5000 ST	
Typ	CSL1,6R18-16 SN I2,5	Wersja
Nr zam.	1565810000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, towar taśmowy, Styk -
GTIN (EAN)	4008190056803	długie, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 1.5 mm ²
Ilość	5000 ST	
Typ	CSL1,6R18-16 SN I3,5	Wersja
Nr zam.	1582360000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, towar taśmowy, Styk -
GTIN (EAN)	4008190063214	długie, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 1.5 mm ²
Ilość	4000 ST	
Typ	CSL1,6R22-20 AU,75 I2,5	Wersja
Nr zam.	1565820000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, towar taśmowy, Styk -
GTIN (EAN)	4008190130732	długie, pozłacany, Zasięg mocowań, maks. : 0.5 mm ²
Ilość	5000 ST	
Typ	CSL1,6R22-20 SN I1,8	Wersja
Nr zam.	1565870000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, towar taśmowy, Styk -
GTIN (EAN)	4008190086596	długie, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 0.5 mm ²
Ilość	5000 ST	
Typ	CSL1,6R26-24 SN I1,4	Wersja
Nr zam.	1565900000	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, towar taśmowy, Styk -
GTIN (EAN)	4008190139797	długie, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 0.25 mm ²
Ilość	5000 ST	