

EBR-MODULE RS232**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Moduł do zapisywania i wczytywania konfiguracji urządzenia Krótsze przestoje systemu dzięki łatwemu rekonfigurowaniu w przypadku zamiany sprzętu Automatyczne wczytywanie zapisanej konfiguracji możliwe po restarcie urządzenia Kompaktowa i solidna konstrukcja Możliwość stosowania ze wszystkimi przełącznikami zarządzalnymi i urządzeniami przemysłowej sieci WAN firmy Weidmüller

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Configuration module, IP40, 0 °C...60 °C
Nr zam.	1241430000
Typ	EBR-MODULE RS232
GTIN (EAN)	4050118029086
Ilość	1 szt.

EBR-MODULE RS232

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	97 mm	Głębokość (cale)	3.8189 inch
Wysokość	12 mm	Wysokość (cale)	0.4724 inch
Szerokość	32.5 mm	Szerokość (cale)	1.2795 inch
Masa netto	50 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-20 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	0 °C...60 °C
Wilgotność	5 do 95 % (bez kondensacji)		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	7cl
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Zgodność z EMC i aprobaty

Normy EMV	FCC Part 15, CISPR (EN55022) Class A, EN 61000-4-2 (ESD), Stage 2, EN 61000-4-3 (RS), Stage 3, EN 61000-4-4 (EFT), Stage 3, EN 61000-4-5 (surge voltage), Stage 3, EN 61000-4-6 (CS), Stage 3
-----------	---

Dane techniczne

Długość kabla	0.35 m	Rodzaj zamocowania	Sruba M4 (< 4 mm)
Podstawowy materiał obudowy	odlew kształtowy PVC	Stopień ochrony	IP40

Gwarancja

Czasokres	5 lat
-----------	-------

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy, max.	60 °C	Temperatura pracy, min.	0 °C
Wilgotność	5 do 95 % (bez kondensacji)	Temperatura magazynowania, max.	70 °C
Temperatura magazynowania, min.	-20 °C		

EBR-MODULE RS232**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technical data****Zasilanie elektryczne**

Przyłącze	Port RJ45, RS232
-----------	------------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ETIM 10.0	EC001068	ECLASS 14.0	19-17-03-04
ECLASS 15.0	19-17-03-04		