Karta katalogowa

KTB GP 91XX20V CD S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Abbildung ähnlich

Integrowanie, rozszerzenie i indywidualizacja:
Uzupe?nienie pasuj?ce do ka?dej aplikacji
Kompletna paleta akcesoriów systemowych nowej serii obudów Klippon® TB umo?liwia proste dopasowanie obudów do specyficznych wymaga? konkretnej aplikacji.
P?yty ko?nierzowe
P?yty ko?nierzowe w dwóch materia?ach i dwóch grubo?ciach do prostej wymiany wst?pnie uzbrajanych p?yt ko?nierzowych na miejscu.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon TB (Terminal Box), Płyta kołnierzowa, proste, Wysokość: 417 mm, Szerokość: 167 mm, Głębokość: 6 mm, Płyty kołnierzowe: z lewej strony, z prawej strony, Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4404, element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Nr zam.	1256740000
Typ	KTB GP 91XX20V CD S4 6MM
GTIN (EAN)	4050118094046
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2024-10-31T00:00:00+01:00
Produkt alternatywny	KTB GP 91XX20V CD S4 6MM

Data sporządzenia 18.02.2026 07:40:16 MEZ

Karta katalogowa

KTB GP 91XX20V CD S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	6 mm	Głębokość (cale)	0.2362 inch
Wysokość	417 mm	Wysokość (cale)	16.4173 inch
Szerokość	167 mm	Szerokość (cale)	6.5748 inch
Masa netto	3200 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Grubość materiału	6 mm	Wskazówka montażowa	Mocowanie śrubami
Powierzchnia	element polerowany elektrolitycznie	Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4404
mocowanie do wbudowania	przykręcany	Stopień ochrony (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Płyty kołnierzowe	z lewej strony, z prawej strony	obszary zastosowania	transport, Rejony zagrożone wybuchem

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	6 mm	Średnica otworu oczka lutowniczego (D)	7 mm
Powierzchnia	element polerowany elektrolitycznie	Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4404

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		