

**IE-CSPS5VS0030VAPVAP-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Zmontowane kable IE, PROFINET, ze złączem wtykowym  
typu push-pull, wg specyfikacji PROFINET

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                         |
| Wersja     | Kabel systemowy, Zasilacz przeciwsobny, Zasilacz przeciwsobny, PVC, 3 m |
| Nr zam.    | <a href="#">1350120030</a>                                              |
| Typ        | IE-CSPS5VS0030VAPVAP-X                                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118165531                                                           |
| Ilość      | 1 szt.                                                                  |

## IE-CSPS5VS0030VAPVAP-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |       |                |               |
|------------|-------|----------------|---------------|
| Długość    | 3 m   | Długość (cale) | 118.1102 inch |
| Masa netto | 558 g |                |               |

## Temperatury

|                           |                |                            |                |
|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania | -40 °C...80 °C | Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...70 °C |
| Temperatura układania     | -15 °C...70 °C |                            |                |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Normy

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Norma dot. łączników wtykowych | in accordance with PROFINET specification |
|--------------------------------|-------------------------------------------|

## Standardy ogólne

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Norma dot. łączników wtykowych | in accordance with PROFINET specification |
|--------------------------------|-------------------------------------------|

## Właściwości elektryczne

|                     |      |                              |      |
|---------------------|------|------------------------------|------|
| Napięcie znamionowe | 24 V | Obciążalność przy temp. 50°C | 16 A |
|---------------------|------|------------------------------|------|

## Budowa kabla

|                                                    |                   |                             |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 16 maks. | kolor płaszcza    | szary (podobny do RAL 7001) |
| Przekrój                                           | Ekranowanie       | nieekranowane               |
| liczba żył                                         | izolacja          | PVC                         |
| Średnica płaszcza, maks.                           | tworzywo płaszcza | PVC                         |
| Materiał przewodowy                                |                   |                             |
| Nieizolowany przewód miedziany                     |                   |                             |

## Wtyczka

|                |                                                                                           |               |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wtyk po prawej | PushPull Power, IP67, styk żeński, prosty, wtyk, Odlew ciśnieniowy z cynku, nieekranowane | Wtyk po lewej | PushPull Power, IP67, styk żeński, prosty, wtyk, Odlew ciśnieniowy z cynku, nieekranowane |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## Własności mechaniczne i materiałowe kabli

|              |       |                                               |                                  |
|--------------|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Halogenki    | Tak   | Promień gięcia, min., jednorazowy             | 4 x średnica kabla               |
| Cykle gięcia | 1 mln | odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | in accordance with IEC 60332-1-2 |

**IE-CSPS5VS0030VAPVAP-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technical data****wtyki lewe**

Wtyk po lewej

PushPull Power, IP67, styk  
żeński, prosty, wtyk, Odlew  
ciśnieniowy z cynku,  
nieekranowane**wtyki prawe**

Wtyk po prawej

PushPull Power, IP67, styk  
żeński, prosty, wtyk, Odlew  
ciśnieniowy z cynku,  
nieekranowane**Klasyfikacje**

ETIM 8.0

EC003248

ETIM 9.0

EC003248

ETIM 10.0

EC003248

ECLASS 14.0

27-06-01-05

ECLASS 15.0

27-06-01-05

## IE-CSPS5VS0030VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## neutralna



TM-I jest uznanym i certyfikowanym oznaczniakiem do zastosowań inżynierii ruchu. Oferta obejmuje różne długości znaczników, umożliwiającą wykonywanie indywidualnych etykiet z długimi ciągami znaków. Łatwe oddzielanie i montaż dzięki polu oznaczenia projektu. Wcześniejszy montaż tulejek oraz późniejsze wkładanie znaczników zapewnia doskonałą uniwersalność. Specjalny kontur TM-I ułatwia wyposażanie oraz zapewnia mocne osadzenie. Są kompatybilne z licznymi, dostępnymi w handlu tulejami. Dzięki formatowi MultiCard można szybko i wygodnie drukować szyldy przy użyciu drukarki PrintJet CONNECT, plotera lub flamastra STI. Łatwe oddzielanie i montaż dzięki polu oznaczenia projektu. Uznanym i certyfikowanym oznaczniakiem do zastosowań inżynierii ruchu. Wcześniejszy montaż tulejek oraz późniejsze wkładanie znaczników zapewnia doskonałą uniwersalność. Nie nadaje się do opisywania atramentem P-Ink lub flamastrem STI na tulejach CLI T. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | TM-I 12 MC NE WS           | Wersja                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1718411044</a> | TM-I, Oznaczniki wkładane, 12 x 4 mm, biały              |
| GTIN (EAN) | 4008190348977              |                                                          |
| Ilość      | 320 ST                     |                                                          |
| Typ        | TM-I 18 MC NE WS           | Wersja                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, Oznaczniki wkładane, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, biały |
| GTIN (EAN) | 4008190349011              |                                                          |
| Ilość      | 320 ST                     |                                                          |