



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYCY, 10,15 ± 1 mm
Nr zam.	1350430040
Typ	PAC-UNIV-D25M-F-4M
GTIN (EAN)	4032248330744
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 666.94 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -10...60 °C Temperatura eksploatacyjna -10...50

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

Dane elektryczne

Prąd całkowity, max. 3 A Dopuszczalne natężenie prądu na każdą 1 A
ścieżkę, max.
Napięcie znamionowe $\leq 60 \text{ Vdc} \leq 25 \text{ Vac}$ rezystancja $\leq 80 \text{ m}\Omega/\text{m}$
napięcie robocze $\leq 60 \text{ V DC} \leq 25 \text{ V AC}$ Pojemność żyła / żyły 300 pF/m
Pojemność żyła / ekran 300 pF/m

dane ogólne

Długość kabla 4 m Dostosowane do Sygnały analogowe
Materiał podstawowy PVC Kabel Kabel LiYCY
przyłącze interfejs SUB-D MALE 25P liczba biegunów, min. 25 biegunów
Średnica zewnętrzna $10,15 \pm 1 \text{ mm}$ interfejs SPS H0.25/10 (FERRULES
0.25mm²)
przekrój przewodu 0.25 mm²

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237
ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20
ECLASS 15.0 27-24-22-20