



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYCY, 12,2 ± 1 mm
Nr zam.	1350500025
Typ	PAC-UNIV-D37F-F-2M5
GTIN (EAN)	403224817235 1
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 470 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -10...60 °C Temperatura eksploatacyjna -10...50

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane elektryczne

Prąd całkowity, max. 3 A

Dopuszczalne natężenie prądu na każdą 1 A
ścieżkę, max.Napięcie znamionowe $\leq 60 \text{ Vdc} \leq 25 \text{ Vac}$ rezystancja $\leq 80 \text{ m}\Omega/\text{m}$ napięcie robocze $\leq 60 \text{ V DC} \leq 25 \text{ V AC}$

Pojemność żyła / żyły 300 pF/m

Pojemność żyła / ekran 300 pF/m

dane ogólne

Długość kabla 2.5 m

Dostosowane do Sygnały analogowe

Materiał podstawowy PVC

Kabel Kabel LiYCY

przyłącze interfejs SUB-D FEMALE 37P

liczba biegunów, min. 37 biegunów

Średnica zewnętrzna $12,2 \pm 1 \text{ mm}$ interfejs SPS H0.25/10 (FERRULES
0.25mm²)przekrój przewodu 0.25 mm²

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000237

ETIM 9.0 EC000237

ETIM 10.0 EC000237

ECLASS 14.0 27-24-22-20

ECLASS 15.0 27-24-22-20