




Podobny do przedstawionego na ilustracji

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYCY, 14,2 ± 1 mm |
| Nr zam.    | <a href="#">1350520010</a>                                    |
| Typ        | PAC-UNIV-D50F-F-1M                                            |
| GTIN (EAN) | 4032248160006                                                 |
| Ilość      | 1 szt.                                                        |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |         |
|------------|---------|
| Masa netto | 562.3 g |
|------------|---------|

## Temperatury

|                           |             |                            |          |
|---------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| Temperatura magazynowania | -10...60 °C | Temperatura eksploatacyjna | -10...50 |
|---------------------------|-------------|----------------------------|----------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne                   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Dane elektryczne

|                        |                                             |                                                     |                                    |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Prąd całkowity, max.   | 3 A                                         | Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A                                |
| Napięcie znamionowe    | $\leq 60 \text{ Vdc} \leq 25 \text{ Vac}$   | rezystancja                                         | $\leq 80 \text{ m}\Omega/\text{m}$ |
| napięcie robocze       | $\leq 60 \text{ V DC} \leq 25 \text{ V AC}$ | Pojemność żyła / żyły                               | 300 pF/m                           |
| Pojemność żyła / ekran | 300 pF/m                                    |                                                     |                                    |

## dane ogólne

|                     |                         |                       |                                          |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Długość kabla       | 1 m                     | Dostosowane do        | Sygnały analogowe                        |
| Materiał podstawowy | PVC                     | Kabel                 | Kabel LiYCY                              |
| przyłącze interfejs | SUB-D FEMALE 50P        | liczba biegunów, min. | 50 biegunów                              |
| Średnica zewnętrzna | $14,2 \pm 1 \text{ mm}$ | interfejs SPS         | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) |
| przekrój przewodu   | 0.25 mm <sup>2</sup>    |                       |                                          |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |