

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories
Nr zam.	1351480000
Typ	VPU II 0 PV 1500V DC
GTIN (EAN)	4050118158632
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2022-12-31T00:00:00+01:00
Produkt alternatywny	VPU PV II 0 1500

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	64 mm	Głębokość (cale)	2.5197 inch
Wysokość	52 mm	Wysokość (cale)	2.0472 inch
Szerokość	17.8 mm	Szerokość (cale)	0.7008 inch
Masa netto	89.8 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...80 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...
---------------------------	----------------	----------------------------	-----------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane znamionowe IEC / EN

Liczba biegunów	1	Prąd upływu przy Un	30 µA
napięcie znamionowe (DC)	1500 V	napięcie PV wg IEC 60364-7-712	<1500 V
Rodzaj napięcia	DC	Czas reakcji / czas załączania	≤ 25 ns
Normy	EN 50539-11	Maksymalne napięcie stałe, Uc (DC)	1500 V
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-PE	12,5 kA	Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-PE	25 kA
Poziom ochrony Up dla IN (L/N-PE)	≤ 2.6 kV	Wbudowane zabezpieczenie wstępne	Nie

dane ogólne

Optyczny wskaźnik pracy	zielona = OK, czerwona = uszkodzony odgromnik - wymienić.	Forma konstrukcyjna	Obudowa instalacyjna; 1 TE, Insta IP20
Klasa palności wg UL 94	V-0	Barwny	pomarańczowy
Stopień ochrony	IP20	Szyna montażowa	TS 35

fotowoltaika dane techniczne

Normy	EN 50539-11	Poziom ochrony Up (+/-, -/PE, +/-PE)	≤ 5.2 kV
Prąd zwarciovowy ISCPV	200 A	Klasa wymagań	Typ II
Poziom ochrony Up dla IN (na moduł)	≤ 5.2 kV	napięcie systemu PV, maks. Ucpv	1500 V
Maksymalne ciągłe napięcie robocze DC, tryb UCPV +/-, -/PE, +/-PE	1500 V		

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa	III	Stopień zanieczyszczenia	2
------------------------	-----	--------------------------	---

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia	DC
-----------------	----

VPU II 0 PV 1500V DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dane ogólne

Liczba biegunów	1	Stopień ochrony	IP20
Barwny	pomarańczowy		

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	wtykowy
------------------	---------


Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

Karty specyfikacji przetargowych

Długa specyfikacja	Ochronnik zapasowy, wykonany z materiału V0, do ochronnika przeciwprzepięciowego z serii VPU II 1500 V DC. Po uszkodzeniu, wsuwane warystory dużej mocy mogą być wymieniane przez odpowiednio przeszkolone osoby. Napięcie znamionowe: 1500 V DC do systemów PV Typ: Weidmüller VPU II 0 PV 1500 V DC nr zam.: 1351480000	Krótka specyfikacja	Ochronnik zapasowy do ochronnika przeciwprzepięciowego z serii VPU II 1500 V DC. Po uszkodzeniu, wsuwane warystory o dużej mocy mogą być wymieniane przez odpowiednio przeszkolone osoby. Napięcie znamionowe: 1500 V DC do systemów PV Typ: Weidmüller VPU II 0 PV 1500 V DC nr zam.: 1351480000
--------------------	---	---------------------	---

Rysunki



Circuit diagram

Akcesoria

Wkręta z końcówką krzyżową, typu Phillips



Wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym z izolacją VDE, Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, uchwyt zgodny z ISO 8764-PH, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SDIK PH1 X 80	Wersja
Nr zam.	2749890000	Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 1 mm, 80 mm, Grubość końcówki
GTIN (EAN)	4050118897098	(A): 1
Ilość	1 ST	

Wkręta z końcówką płaską



Wkrętak do śrub rowkowych z izolacją VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, napęd zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SDIS 1.0X5.5X125	Wersja
Nr zam.	2749850000	Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 5.5 mm, Długość końcówki: 125
GTIN (EAN)	4050118897050	mm, Grubość końcówki (A): 1 mm
Ilość	1 ST	