

VPU I O N-PE 440V/100KA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ten produkt zostanie
wkrótce wycofany



In the event of a defective arrester, you can easily reorder this spare arrester, replace the defective arrester and thus restore protection.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Akcesoria, Ogranicznik zapasowy, TT nur für N-PE
Nr zam.	1351990000
Typ	VPU I O N-PE 440V/100KA
GTIN (EAN)	4050118158229
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Ostatnia data zamówienia	2026-06-01T00:00:00+02:00

VPU I 0 N-PE 440V/100KA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	64 mm	Głębokość (cale)	2.5197 inch
Wysokość	94 mm	Wysokość (cale)	3.7008 inch
Szerokość	35.6 mm	Szerokość (cale)	1.4016 inch
Masa netto	140 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...80 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Wilgotność	5 - 95% wilgotności względnej		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane znamionowe IEC / EN

Liczba biegunów	1	Prąd upływu (napięcie znamionowe)	1 µA
napięcie znamionowe (AC)	400 V	Sieć niskiego napięcia	TT nur für N-PE
Poziom ochrony Up dla IN (N-PE)	≤ 3 kV	Rodzaj napięcia	AC
Chwilowe napięcie udarowe (nadmierne 1200 V napięcie)		Czas reakcji / czas załączania	≤ 100 ns
Zakres częstotliwości, maks.	60 Hz	Zakres częstotliwości, min.	50 Hz
Normy	IEC61643-11, EN61643-11	Prąd udarowy, impuls (10/350 µs) (N-PE)	100 kA
Klasa wymagań (EN 61643-11)	T1, T2	Klasa wymagań zgodnie z IEC 61643-11	Typ I, Typ II
Napięcie ciągłe (N / PE), maks.	440 V	Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) N-PE	100 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) N-PE	100 kA	Koordinacja energii (≤10 m)	Typ I, Typ II, Typ III
Z wbudowanym zapasowym bezpiecznikiem	Nie		

dane ogólne

Optyczny wskaźnik pracy	Nie	segment	rozdział energii
Wykonanie	Ogranicznik zapasowy	Forma konstrukcyjna	Insta IP20
Klasa palności wg UL 94	V-0	Barwny	niebieski
Stopień ochrony	IP20		

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa	IV	Stopień zanieczyszczenia	2
------------------------	----	--------------------------	---

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia	AC
-----------------	----

Dane techniczne**Dane ogólne**

Liczba biegunów	1	Stopień ochrony	IP20
Barwny	niebieski		

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	wtykowy	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.	35 mm ²
Przekrój przyłącza przewodowego, cienki25 mm ² przewód wielodrutowy, maks.			

Ważna informacja


Informacje produktowe	Przystosowane tylko do systemów IT wyposażonych w uzziemienie transformatora rozdzielającego połączonego z uzziemieniem po stronie klienta (RE=RA na ilustracji 44.A1 lib IEC 60634-4-44:2018).
-----------------------	---

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001457	ETIM 9.0	EC001457
ETIM 10.0	EC001457	ECLASS 14.0	27-17-12-04
ECLASS 15.0	27-17-12-04		

Rysunki

Symbol łączenia



Schematic circuit diagram

Akcesoria

Wkręta z końcówką krzyżową, typu Phillips



Wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym z izolacją VDE, Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, uchwyt zgodny z ISO 8764-PH, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SDIK PH1 X 80	Wersja
Nr zam.	2749890000	Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 1 mm, 80 mm, Grubość końcówki (A): 1
GTIN (EAN)	4050118897098	
Ilość	1 ST	

Wkręta z końcówką płaską



Wkrętak do śrub rowkowych z izolacją VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, napęd zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SDIS 1.0X5.5X125	Wersja
Nr zam.	2749850000	Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 5.5 mm, Długość końcówki: 125 mm, Grubość końcówki (A): 1 mm
GTIN (EAN)	4050118897050	
Ilość	1 ST	