

Ten produkt zostanie
wkrótce wycofany



In the event of a defective arrester, you can easily reorder this spare arrester, replace the defective arrester and thus restore protection.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Akcesoria, Ogranicznik zapasowy
Nr zam.	1352120000
Typ	VPU I O 280V/12,5KA
GTIN (EAN)	4050118158120
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Ostatnia data zamówienia	2026-06-01T00:00:00+02:00

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	64 mm	Głębokość (cale)	2.5197 inch
Wysokość	52 mm	Wysokość (cale)	2.0472 inch
Szerokość	17.8 mm	Szerokość (cale)	0.7008 inch
Masa netto	109 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...80 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Wilgotność	5 - 95% wilgotności względnej		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane znamionowe IEC / EN

Liczba biegunów	1	Prąd upływu (napięcie znamionowe)	100 µA
napięcie znamionowe (AC)	230 V	Rodzaj napięcia	AC
Chwilowe napięcie udarowe (nadmierne napięcie)	438 V	Czas reakcji / czas załączania	≤ 25 ns
Zakres częstotliwości, maks.	60 Hz	Zakres częstotliwości, min.	50 Hz
Normy	IEC61643-11, EN61643-11	Prąd testu ochrony odgromowej impuls(10/350 µs) (L-PE)	12.5 kA
Klasa wymagań (EN 61643-11)	T1, T2	Klasa wymagań zgodnie z IEC 61643-11	Typ I, Typ II
maksymalne napięcie stałe, U _c (AC)	280 V	Koordinacja energii (≤10 m)	Typ I, Typ II, Typ III
Prąd wyładowczy I _n (8/20µs) przewód-PE	25 kA	Prąd wyładowczy I _{maks.} (8/20µs) przewód-PE	50 kA
Poziom ochrony U _p dla IN (L/N-PE)	≤ 1.4 kV	Klasa prądu zwarcowego ISCCR	25 kA
Zdolność wygaszania prądu następczego I _{fi}	Niedostępne z powodów technicznych	Z wbudowanym zapasowym bezpiecznikiem	Nie

dane ogólne

Optyczny wskaźnik pracy	zielona = OK, czerwona = uszkodzony odgromnik - wymienić.	segment	rozdziół energii
Wykonanie	Ogranicznik zapasowy	Forma konstrukcyjna	Insta IP20
Klasa palności wg UL 94	V-0	Barwny	pomarańczowy
Stopień ochrony	IP20		

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa	IV	Stopień zanieczyszczenia	2
------------------------	----	--------------------------	---

Dane techniczne**Dane elektryczne**

Rodzaj napięcia	AC
-----------------	----

Dane ogólne

Liczba biegunów	1	Stopień ochrony	IP20
Barwny	pomarańczowy		

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	wtykowy	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.	35 mm ²
------------------	---------	--	--------------------


Przekrój przyłącza przewodowego, cienki25 mm²
przewód wielodrutowy, maks.

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001457	ETIM 9.0	EC001457
ETIM 10.0	EC001457	ECLASS 14.0	27-17-12-04
ECLASS 15.0	27-17-12-04		

Rysunki

Symbol łączenia



Schematic circuit diagram

Akcesoria

Wkręta z końcówką krzyżową, typu Phillips



Wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym z izolacją VDE, Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, uchwyt zgodny z ISO 8764-PH, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SDIK PH1 X 80	Wersja
Nr zam.	2749890000	Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 1 mm, 80 mm, Grubość końcówki (A): 1
GTIN (EAN)	4050118897098	
Ilość	1 ST	

Wkręta z końcówką płaską



Wkrętak do śrub rowkowych z izolacją VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, napęd zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SDIS 1.0X5.5X125	Wersja
Nr zam.	2749850000	Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 5.5 mm, Długość końcówki: 125 mm, Grubość końcówki (A): 1 mm
GTIN (EAN)	4050118897050	
Ilość	1 ST	