

Zdjęcie produktu



Anteny i akcesoria antenowe (kable koncentryczne i mocowania)

Najnowocześniejsze anteny Rozwiązania sprawdzone w branży Wytrzymała konstrukcja (ochrona do IP67) Do stosowania na zewnątrz i w pomieszczeniach Obsługa najnowszych technologii Obsługa do Wi-Fi 6 i Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Obsługa do 5G (NR) (700 MHz – 3,8 GHz) Wsparcie dla innych technologii (np. Bluetooth, GNSS itp.) Odpowiednie kable koncentryczne o różnych długościach Odpowiednie mocowania montażu na słupach i ścianach

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Antena WLAN, Antena wielokierunkowa, Pasmo 5 GHz, Zysk 5 dBi, pionowy, 1x złącze żeńskie typu N, spodnie, IP64, Impedancja: 50 Ω
Nr zam.	1367120000
Typ	IE-ANT-O-AH-360-5-NF
GTIN (EAN)	4050118186345
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Ostatnia data zamówienia	2023-12-01T00:00:00+01:00
Produkt alternatywny	IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Wysokość	160	Wysokość (cale)	6.2992 inch
Średnica	16 mm	Masa netto	210 g

Temperatury

Temperatura magazynowania	-45 °C...75 °C	Temperatura eksploatacyjna	-45 ...75
---------------------------	----------------	----------------------------	-----------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane techniczne

Rodzaj przyłącza	1x złącze żeńskie typu N, spodnie	Impedancja	50 Ω
Szerokość wiązki promieniowania: 3dB (poziomo)	360°	Szerokość wiązki promieniowania: 3dB (pionowo)	25°
Współczynnik fali stojącej	< 1,7	Maksymalna moc złożona	6 W
Promieniowanie	Wielokierunkowy	Zakres częstotliwości	5150 - 5875 (MHz)
Zysk anteny	5 dBi	Wychylenie pionowe impulsu elektrycznego	0°
polaryzacja	pionowy		

Materiał obudowy

Podstawowy materiał obudowy	PP
-----------------------------	----

Objęte zakresem dostawy

Objęte zakresem dostawy	1 x antena, 1 x uchwyt montażowy, 2 x klamry do montażu masztu
-------------------------	--

Warunki środowiskowe

obszar zastosowania	do zastosowań wewnątrz oraz na zewnątrz budynków	Temperatura pracy, max.	75
Temperatura pracy, min.	-45	Temperatura magazynowania, max.	75 °C
Temperatura magazynowania, min.	-45 °C	Obciążenie wiatrem	Czołowo, Bocznie, 7 N, przy prędkości 160 Km/h

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-05
ECLASS 15.0	19-07-01-05		

Akcesoria

Anteny i akcesoria antenowe (kable koncentryczne i mocowania)



Anteny i akcesoria antenowe (kable koncentryczne i mocowania)

Najnowocześniejsze anteny Rozwiązania sprawdzone w branży Wytrzymała konstrukcja (ochrona do IP67) Do stosowania na zewnątrz i w pomieszczeniach Obsługa najnowszych technologii Obsługa do Wi-Fi 6 i Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Obsługa do 5G (NR) (700 MHz – 3,8 GHz) Wsparcie dla innych technologii (np. Bluetooth, GNSS itp.) Odpowiednie kable koncentryczne o różnych długościach Odpowiednie mocowania montażu na słupach i ścianach

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-CC-NM-RPSMAM-1M	Wersja
Nr zam.	2788040000	Kabel antenowy, Złącze 1:, N męski, Złącze 2:, Złącze męskie RP-SMA,
GTIN (EAN)	4064675066309	Długość: 1 m
Ilość	1 ST	
Typ	IE-CC-NM-RPSMAM-2M	Wersja
Nr zam.	1367110000	Kabel antenowy, Złącze 1:, N męski, Złącze 2:, Złącze męskie RP-SMA,
GTIN (EAN)	4050118186376	Długość: 2 m
Ilość	1 ST	
Typ	IE-CC-NM-RPSMAM-3M	Wersja
Nr zam.	2788050000	Kabel antenowy, Złącze 1:, N męski, Złącze 2:, Złącze męskie RP-SMA,
GTIN (EAN)	4064675066316	Długość: 3 m
Ilość	1 ST	
Typ	IE-CC-NM-RPSMAM-4M	Wersja
Nr zam.	1367100000	Kabel antenowy, Złącze 1:, N męski, Złącze 2:, Złącze męskie RP-SMA,
GTIN (EAN)	4050118186369	Długość: 4 m
Ilość	1 ST	
Typ	IE-CC-NM-RPSMAM-5M	Wersja
Nr zam.	2788060000	Kabel antenowy, Złącze 1:, N męski, Złącze 2:, Złącze męskie RP-SMA,
GTIN (EAN)	4064675066323	Długość: 5 m
Ilość	1 ST	