

BG GHDE LED TL PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Energooszczędne oświetlenie awaryjne o długim okresie eksploatacji
opracowane i przeznaczone do stosowania zgodnie z normą DIN EN 60598-2-22
Lampa LED do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych (wstrząsy, wibracje, zakres temperatur)
większa sprawność energetyczna i dłuższa żywotność niż świetlówek
Szeroki zakres napięć wejściowych (20 V...60 V DC) pozwalający na użytkowanie na całym świecie
wysoka klasa ognioodporności V0
Wiązka skierowana w jedną stronę
Moc 5 W
Wersje
Wtykowa z wytrzymałym łącznikiem i łącznikiem okrągłym
Wstępnie zmontowane 2,5 mm²

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	1390850000
Typ	BG GHDE LED TL PT6
GTIN (EAN)	4050118190977

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E345151

Wymiary i masa

Wysokość	46 mm	Wysokość (cale)	1.811 inch
Szerokość	104 mm	Szerokość (cale)	4.0945 inch
Długość	181 mm	Długość (cale)	7.126 inch
Masa netto	616 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...60 °C
---------------------------	----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 730dada5-5c8b-4737-8e0b-847db05af8d5

Informacje ogólne

typ przewodu	Heluwind WK 103w-T 3G1,5 (AD 8 mm)	Silikon	Nie
Rodzaj przyłącza	wolny koniec przewodu / długość 2 m	Klasa palności wg UL 94	V-0
Halogenki	tak (przewód z PVC)	Stopień ochrony	IP65 z odpowiednią obudową
Kategoria przepięciowa	II	Stopień zanieczyszczenia	2
Napięcie izolacji	< 500 V (obudowa / PE)	Położenie montażowe, wskazówka montażowa	dowolnie
Stopień ochrony	II	Wyłącznik ochronny przewodu	< 10 A
Amplituda wygięcia	1.5 mm (2-9 Hz)	Wytrzymałość na wibracje EN 60721-3-3	Klasa 3M3, EN 60721-3-3
Wytrzymałość na wstrząs EN 60721-3-3	Klasa 3M3	Wysokość	≤ 3000 m
Ochrona przed zwarciem	wewnętrzne	Barwa światła (CCT)	6000K
Amplituda przyspieszenia	5 m/s² (@ 9-200 Hz)	Przyspieszenie szczytowe, Typ L	70 m/s²




Dane znamionowe wg IEC 60598-1

Napięcie znamionowe	265 V	moc znamionowa	7 W
napięcie wejściowe	100...265 V DC (45...65 Hz)	Początkowy prąd rozruchowy	0,5 A @ 0,1 ms
Utrata mocy	< 2 W		

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001959	ETIM 9.0	EC001959
ETIM 10.0	EC001959	ECLASS 14.0	27-11-06-40
ECLASS 15.0	27-11-06-40		



BG GHDE LED TL PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Uszczelki




Inteligentne rozwiązania w zakresie okablowania to oszczędność cennego czasu i pieniędzy. System modułowy FieldPower® zawiera odpowiednie rozwiązania do wszystkich zadań związanych z okablowaniem.

Składane uszczelki do wstępnie zmontowanych kabli
Uszczelki dostępne z gwintami przyłączy M16 i M20
Możliwa integracja urządzeń operacyjnych i sygnalizacyjnych w uszczelkach

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RKDG D9 PT6	Wersja
Nr zam.	4329610000	Wkładka uszczelniająca Field Power®, Uszczelka składana, IP65 z
GTIN (EAN)	4032248668687	odpowiednią obudową, IP65, z odpowiednią obudową, EPDM
Ilość	10 ST	

Rozmiar 1



Obudowy FieldPower® charakteryzują się wysoką odpornością konstrukcji i spełniają najwyższe wymagania dotyczące palności UL - klasy 5 VA.

Moduł szyny montażowej „TS 35 PT6” i jednostka przyłączeniowa PT6 łatwo łączą się na zatrzask. Przegubowe uszczelnienia umożliwiają również stosowanie wstępnie zmontowanych kabli z wtyczką. Wersje w wysokiej obudowie umożliwiają montaż urządzeń. Więcej informacji o uszczelnieniach kabli - patrz akcesoria.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	GH PT6	Wersja
Nr zam.	1070140000	Obudowy FieldPower®, 181 mm, 104 mm, 42 mm, IP65, w stanie
GTIN (EAN)	4032248825813	kompletnym, poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym, czarny
Ilość	10 ST	