


VPU III 3/280V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Istnieje produkt nowszej generacji****Ochronnik przeciwprzepięciowy typu III**

Kompaktowy ochronnik klasy III przeznaczony do ochrony instalacji AC/DC zgodnie z IEC 61643-11:2012 Odpowiedni do zabezpieczania złączy. Należy instalować go w pobliżu elementu wyposażenia, który ma być chroniony. Może być stosowany jako ochronnik jednoportowy w przypadkach, gdy prąd nominalny jest wyższy od 16 A.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, z zestawem zdalnym, TN-C, TN-S, TN-C-S
Nr zam.	1393050000
Typ	VPU III 3/280V
GTIN (EAN)	4050118193862
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2025-07-14T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny	VPU AC II+III 3 R 275/20 S

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	57 mm	Głębokość (cale)	2.2441 inch
Wysokość	90 mm	Wysokość (cale)	3.5433 inch
Szerokość	70 mm	Szerokość (cale)	2.7559 inch
Masa netto	164 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Wilgotność	5 - 95% wilgotności względnej		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane znamionowe IEC / EN

Liczba biegunów	1	Impuls kombinowany UOC	6 kV
Prąd upływu przy Un	30 µA	Styk sygnalizacyjny	250 V 10 A 1 NZ
napięcie znamionowe (AC)	230 V	Prąd znamionowy IN	16 A
Sieć niskiego napięcia	TN-C, TN-S, TN-C-S	częstotliwość sieci przy 250 Vmax	50...60Hz
Poziom ochrony Up dla IN (N-PE)	≤ 1400 V	Rodzaj napięcia	3-fazowy 230/400 V
czasowe przepięcie - TOV	440 V	Zabezpieczenie bezpiecznikowe	16 A
Czas reakcji / czas załączania	≤ 100 ns	Normy	IEC 61643-11, EN 61643-11
klasa wymagań wg EN 61643-11	T3	Klasa wymagań zgodnie z IEC 61643-11	Typ III
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC)	275 V	Koordinacja energii (≤10 m)	Typ II, Typ III
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-PE	3 kA	Poziom ochrony Up dla IN (L/N-PE)	≤ 1200 V
Klasa prądu zwarcowego ISCCR	1.5 kA	Prąd rozładowania (typ III)	3 kA
Wbudowane zabezpieczenie wstępne	Nie	Prąd przewodu ochronnego IPE	30 µA

dane ogólne

Optyczny wskaźnik pracy	Zielona dioda LED = OK, Czerwona dioda LED = ochronnik jest uszkodzony, wymienić	segment	rozdział energii
Wykonanie	z zestykiem zdalnym	Forma konstrukcyjna	Obudowa instalacyjna; 1 TE, Insta IP20
Klasa palności wg UL 94	V-0	Barwny	szary
Stopień ochrony	IP20	Szyna montażowa	TS 35

Dane techniczne

dane przyłącza komunikacja bezprzewodowa

przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.	0.2 mm ²	długość zdejmowanej izolacji	5 mm
rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, maks.	1.5 mm ²
moment dokręcający maks.	0.22 Nm		

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa	III	Stopień zanieczyszczenia	2
------------------------	-----	--------------------------	---

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia	3-fazowy 230/400 V
-----------------	--------------------

Dane ogólne

Liczba biegunów	1	Stopień ochrony	IP20
Barwny	szary		

Dane przyłączeniowe

Długość odizolowania	7 mm	Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	7 mm	Moment obrotowy dociągający, min.	0.4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.	0.5 Nm	Zakres zacisków przyłącza pomiarowego	2.5 mm ²
Zakres zaciskania, min.	0.5 mm ²	Zakres zaciskania, maks.	2.5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.	0.5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, maks.	2.5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	0.5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	2.5 mm ²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min.	0.5 mm ²	przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks.	2.5 mm ²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.	0.5 mm ²	Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.	2.5 mm ²

Gwarancja


Czasokres	5 lat
-----------	-------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000942	ETIM 9.0	EC000942
ETIM 10.0	EC000942	ECLASS 14.0	27-17-12-03
ECLASS 15.0	27-17-12-03		

Rysunki

Symbol łączenia



Schematic circuit diagram

Akcesoria

Wkręta z końcówką krzyżową, typu Phillips



Wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym z izolacją VDE,
Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, uchwyt
zgodny z ISO 8764-PH, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SDIK PH0 X 60	Wersja
Nr zam.	2749880000	Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 0 mm, 60 mm, Grubość końcówki
GTIN (EAN)	4050118897081	(A): 0
Ilość	1 ST	