



Rozdzielacz Y, wersja FreeCon do stosowania w złączach wtykowych typu push-pull. wariant 14 zgodnie z IEC 61076-3-117 w wykonaniu metalowym z wkładką hybrydową 10-biegunową

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	rozdzielacz Y, FreeCon, hybryda, IP65
Nr zam.	1312580000
Typ	IE-CD-V14MHYB-Y-MA
GTIN (EAN)	4050118115208
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	709 g
------------	-------

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Temperatura układania		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Barwny	srebrny
Podstawowy materiał obudowy	profil aluminiowy, Pokrywa: cynk odlewany w matrycy, malowany	rodzaj montażu	Mocowanie śrubami
Stopień ochrony	IP65		

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-117 Var. 14
--------------------------------	-------------------------

Dane techniczne złącza hybrydowego

Cykle wpinania złącza hybrydowego	500	Materiał podstawowy obudowy złącza hybrydowego	odlew ciśnieniowy cynkowy (kołnierz), PA 66
Ekranowanie złącza hybrydowego	360° styk do ekranu	Materiał uszczelnienia, złącze hybrydowe	NBR
napięcie znamionowe złącza hybrydowego (DIN EN 61984)	24 V	Materiał styków złącza hybrydowego	stop miedzi
Rezystancja zestykowa złącza hybrydowego	≤ 10 mΩ	Stopień ochrony złącza hybrydowego	IP65
Liczba biegunów	10	Prąd znamionowy (złącze hybrydowe)	3 A na zestyk

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

