Karta katalogowa

SAIE-7/8-B-5-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wtyk montażowy, 7/8", złącze żeńskie, proste, Gwint montażowy: M 20, Liczba biegunów: 5, Długość przewodu plecionego / kabla: 0.2 m
Nr zam.	1398710000
Typ	SAIE-7/8-B-5-0.2U-M20
GTIN (EAN)	4050118200607
Ilość	1 szt.

Karta katalogowa

SAIE-7/8-B-5-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty	
ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus)	E307231

Wymiary i masa

Masa netto	44.28 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	5	kodowanie	brak
Powierzchnia styku	pozłacany	Rodzaj przyłącza	złącze żeńskie
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany	Materiał styków	CuZn
Napięcie znamionowe	300 V	Znamionowe natężenie prądu	8 A
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	Cykle wpinania	≥ 100
Dławnica kablowa	M 20	Prąd znamionowy	8 A (4- i 5-biegunowy), 10 A (3-biegunowy)
Zakres temperatury obudowy	-25...+85 °C		

Specyfikacje techniczne kabla

Przekrój żyły	0.75 mm²	Długość przewodu plecionego / kabla	0.2 m
Kodowanie kolorami	czarny, niebieski, zielony / żółty, brązowy, biały	Liczba biegunów	5

Dane ogólne

Liczba biegunów	5
kodowanie	brak
Ścieżka połączenia	7/8"
Powierzchnia styku	pozłacany
moment dokręcający	1.5 Nm
Przekrój żyły	0.75 mm²
Rodzaj przyłącza	złącze żeńskie
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany
Materiał styków	CuZn
Napięcie znamionowe	300 V
Znamionowe natężenie prądu	8 A
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu
Cykle wpinania	≥ 100
Dławnica kablowa	M 20
Napięcie znamionowe	300 V
Prąd znamionowy	8 A (4- i 5-biegunowy), 10 A (3-biegunowy)
złącze 1	7/8"
Przyłącze 2	Flying wires

Karta katalogowa

SAIE-7/8-B-5-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Długość przewodu plecionego / kabla	0.2 m	
Znamionowe napiecie udarowe	4000 V	
Gwint montażowy	M 20	
Zakres momentu dokręcania przy montażu	11.8 ... 12 Nm	
napięcie znamionowe (UL)	600 V	
Moment dokręcania przy montażu	min.	11.8 Nm
	maks.	12 Nm
Zakres temperatury obudowy	-25...+85 °C	
Zewnętrzna średnica przewodu	-	

Klasyfikacje


ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

SAIE-7/8-B-5-0.2U-M20


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



Schemat połączeń



Schemat biegunów

