



Podobny do przedstawionego na ilustracji

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
|            |                                     |
| Wersja     | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC |
| Nr zam.    | <a href="#">1405060050</a>          |
| Typ        | PAC-UNIV-FJ20-1:1-5M                |
| GTIN (EAN) | 4032248172283                       |
| Ilość      | 1 szt.                              |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |          |
|------------|----------|
| Masa netto | 583.55 g |
|------------|----------|

## Temperatury

|                           |             |                            |          |
|---------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| Temperatura magazynowania | -10...60 °C | Temperatura eksploatacyjna | -10...50 |
|---------------------------|-------------|----------------------------|----------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne                               |
| REACH SVHC                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                              | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Dane elektryczne

|                      |                     |                                                     |           |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Prąd całkowity, max. | 3 A                 | Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A       |
| Napięcie znamionowe  | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | rezystancja                                         | ≤ 80 mΩ/m |

## dane ogólne

|                     |                                  |                       |                                  |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Długość kabla       | 5 m                              | Dostosowane do        | Sygnały cyfrowe                  |
| Materiał podstawowy | PVC                              | Kabel                 | Kabel LiYY                       |
| przyłącze interfejs | ŁĄCZNIK KABLA PŁASKIEGO HE10 20P | liczba biegunów, min. | 20 biegunów                      |
| Średnica zewnętrzna | 8,6 ± 1 mm                       | interfejs SPS         | ŁĄCZNIK KABLA PŁASKIEGO HE10 20P |
| przekrój przewodu   | 0.25 mm <sup>2</sup>             |                       |                                  |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |